



Philips GentleSpace – vysoká účinnost, vynikající kvalita světla a možnosti připojení, ideální pro všechny aplikace pro vysoké stropy.

GentleSpace Gen3

Třetí generace svítidla GentleSpace pro vysoké stropy přináší na trh inovace – nabízí adaptabilní řešení osvětlení pro vysoké stropy a průmysl. GentleSpace 3. generace nabízí širokou škálu možností z hlediska optiky a vyzařovacích úhlů (od velmi úzkých až po široké), výběr možností montáže a krycích materiálů a paletu světelných toků. To znamená, že GentleSpace 3. generace jednoduše vytvoří ideální řešení osvětlení na míru pro téměř všechny haly a průmyslová odvětví. Může se také přizpůsobovat změnám v požadavcích (například změnám rozvržení apod.) díky flexibilnímu optickému systému, který lze snadno upravovat i po instalaci. GentleSpace 3. generace nabízí také možnost pokročilé připojitelnosti a lze jej připojit k systémům založeným na internetu věcí a softwarových aplikacích, např. Interact Industry. Ať už hledáte spolehlivé řešení ve stylu „namontovat a zapomenout“ nebo řešení, které lze po instalaci dále přizpůsobovat a ovládat, GentleSpace 3. generace je ideálním řešením.

Výhody

- Vysoká kvalita světla spojená s velkou rovnoměrností a snížením oslnění
- Robustní a spolehlivé řešení s dlouhou životností
- Vysoce účinné řešení, nabízející atraktivní celkové provozní náklady
- Flexibilita díky vysoké přizpůsobivosti vůči měnícím se aplikačním potřebám
- Připojitelnost k existujícím i budoucím systémovým a softwarovým aplikacím
- Rozsáhlé využití včetně výroben potravin, průmyslových provozů, hal

Vlastnosti

- Vysoký měrný výkon – až 174 lm/W (verze HE)
- Dlouhá střední doba života L80 – 100 000 hodin
- Extremní verze (XT) až do teploty okolí 70°C
- Oddělitelný montážní systém pro snadnou instalaci
- Plně ve shodě s normou EN-12464-1, nízké oslnění a barevné podání ≥ 80
- Možnost přidání prachového krytu pro splnění požadavků potravinářského průmyslu
- Vhodné pro nové instalace nebo pro postupnou náhradu HPI 250 W, HPL 400 W a HPI 400 W, sníží spotřebu energie až o 65 %
- Široký výběr optik (WB/MB/NB/XNB a HRO) pro různé aplikační požadavky, navíc s variantou nastavitelné optiky (NBA), umožňující přechod z NB na WB pomocí jednoduchého nastavovacího mechanismu
- Třída I nebo II
- Připravenost na Interact Industry a Philips GreenWarehouse
- Verze s ochranou bro prostředí bazénů (SWP)

Aplikace

- Výrobní potravin a jiné výrobní prostory
- Velkosklady a logistická centra
- Vnitřní sportovní haly, plavecké stadiony a výstavní haly

Versions



New Highbay



GentleSpace Gen3



GentleSpace Gen3



New Highbay

Versions



GentleSpace Gen3



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



New Highbay



New Highbay

Application conditions

Maximální úroveň stmívání	10%
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Approval and application

IP kód	IP65
--------	------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Operating and electrical

Vstupní napětí	220–240 V
----------------	-----------

General information

Vyzařovací úhel světelného zdroje	114 °
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	ENEC mark
Značka hořlavosti	NO
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ano

Initial performance (IEC compliant)

Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Počáteční index barevného podání	>80
Tolerance světelného toku	+/-10%

Application conditions

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 až +45 °C
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-30 až +45 °C
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-30 až +45 °C
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-30 až +45 °C
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-30 až +45 °C
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-30 až +45 °C
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-30 až +45 °C
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-30 až +45 °C
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-30 až +45 °C
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-30 až +45 °C
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-30 až +45 °C
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-30 až +45 °C
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-30 až +45 °C
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-30 až +45 °C
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-30 až +45 °C
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-30 až +45 °C
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	-30 až +45 °C
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	-30 až +45 °C
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	-30 až +45 °C
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-30 až +45 °C
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 až +45 °C
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-30 až +45 °C
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-30 až +45 °C
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-30 až +45 °C
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-30 až +45 °C
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-30 až +45 °C
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-30 až +45 °C
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-30 až +45 °C
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-30 až +45 °C
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-30 až +45 °C
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-30 až +45 °C
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-30 až +45 °C
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-30 až +45 °C
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-30 až +45 °C
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-30 až +45 °C
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-30 až +45 °C
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 až +45 °C
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-40 až +70 °C
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-30 až +60 °C
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	-30 až +45 °C
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-30 až +45 °C
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	-30 až +45 °C
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-30 až +45 °C
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	-30 až +45 °C
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-30 až +45 °C
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-30 až +45 °C
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-30 až +45 °C
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-30 až +45 °C
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-30 až +45 °C
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 až +45 °C
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-30 až +45 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-30 až +45 °C
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-30 až +45 °C
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-30 až +45 °C
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-30 až +45 °C
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-30 až +45 °C
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 až +45 °C
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-30 až +45 °C
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	-30 až +45 °C
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 až +70 °C
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 až +70 °C
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 až +60 °C
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-30 až +45 °C
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-30 až +45 °C
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-30 až +45 °C
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-30 až +45 °C
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-30 až +45 °C
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	0 až +25 °C
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-30 až +45 °C
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 až +45 °C
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-40 až +70 °C
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-30 až +60 °C
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	-30 až +45 °C
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-30 až +45 °C
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-30 až +45 °C
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	-30 až +45 °C
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-30 až +45 °C
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-30 až +45 °C
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-30 až +45 °C
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-30 až +45 °C
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-30 až +45 °C
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-30 až +45 °C
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-30 až +45 °C
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-30 až +45 °C
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-30 až +45 °C
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	-30 až +45 °C
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-30 až +45 °C
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 až +70 °C
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 až +70 °C
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-30 až +60 °C
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-30 až +60 °C
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 až +60 °C
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	-30 až +45 °C
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	-30 až +45 °C
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 až +45 °C
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 až +45 °C
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-30 až +45 °C

Approval and application

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07	40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	IK07
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	IK07
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	IK07
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	IK07
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	IK07
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	IK07
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	IK07
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	IK07
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	IK07
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	IK07
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	IK08
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	IK07
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	IK07
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	IK07
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	IK07
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK02
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK02
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK02

General information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Patice	Třída ochrany IEC	Typ optického krytu/ čoček	Test žhavým drátem
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Patice	Třída ochrany IEC	Typ optického krytu/ čoček	Test žhavým drátem
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Patice	Třída ochrany IEC	Typ optického	
				krytu/ čoček	Test žhavým drátem
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Patice	Třída ochrany IEC	Typ optického	
				krytu/ čoček	Test žhavým drátem
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Bezpečnostní třída II	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Bezpečnostní třída II	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Bezpečnostní třída II	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Patice	Třída ochrany IEC	Typ optického krytu/ čoček	Test žhavým drátem
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 850 °C, doba 30 s
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Patice	Třída ochrany IEC	Typ optického krytu/ čoček	Test žhavým drátem
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Bezpečnostní třída II	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Bezpečnostní třída II	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Bezpečnostní třída II	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-	Bezpečnostní třída II	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Bezpečnostní třída II	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	-	Bezpečnostní třída I	PM	Teplota 650 °C, doba 30 s
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	-	Bezpečnostní třída I	PM	Teplota 650 °C, doba 30 s
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	Bezpečnostní třída I	-	Teplota 650 °C, doba 30 s

				Typ optického	
Order Code	Full Product Name	Patice	Třída ochrany IEC	krytu/ čoček	Test žhavým drátem
01283700	BY481X	-	Bezpečnostní	-	Teplota 650
	LED350S/840 SIA		třída I		°C, doba 30 s
	HE WB GC SI H4				

General information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdrojů	Počet předřadníků jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
40730800	BY481P LED250S/84 O PSD WB GC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-
40731500	BY481P LED250S/84 O PSD MB GC SI	-	1 unit	MB	BY481P	-
40732200	BY481P LED350S/84 O PSD MB GC SI	-	1 unit	MB	BY481P	-
40734600	BY481P LED250S/84 O PSD NB GC SI	-	1 unit	NB	BY481P	-
40741400	BY481P LED250S/84 O PSD WB PC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-
40743800	BY481P LED350S/84 O PSD WB GC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-
40744500	BY481P LED250S/84 O PSD MB PC SI	-	1 unit	MB	BY481P	-
40763600	BY481P LED250S/84 O PSD HRO GC SI	-	1 unit	HRO	BY481P	-
40767400	BY481P LED350S/84 O PSD HRO GC SI	-	1 unit	HRO	BY481P	-
40768100	BY481P LED350S/84 O PSD NB GC SI	-	1 unit	NB	BY481P	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdrojů	Počet předřadníků jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
40769800	BY481P LED250S/84 O PSD HRO PC SI	-	1 unit	HRO	BY481P	-
40793300	BY481P LED350S/84 O PSD WB PC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-
40795700	BY481P LED250S/84 O PSD NB PC SI	-	1 unit	NB	BY481P	-
40798800	BY481P LED350S/84 O PSD MB PC SI	-	1 unit	MB	BY481P	-
40799500	BY481P LED350S/84 O PSD HRO PC SI	-	1 unit	HRO	BY481P	-
97568500	BY481P LED350S/84 O PSD HE MB GC SI	-	1 unit	MB	BY481P	-
97569200	BY481P LED350S/84 O PSD HE WB GC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-
97570800	BY481P LED250S/84 O PSD HE MB GC SI	-	1 unit	MB	BY481P	-
97571500	BY481P LED250S/84 O PSD HE WB GC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-
40733900	BY480P LED130S/84 O PSD WB GC SI	-	1 unit	WB	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet předřadňkových jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
40736000	BY480P LED170S/84 0 PSD WB GC SI	-	1 unit	WB	BY480P	-
40738400	BY480P LED130S/84 0 PSD MB GC SI	-	1 unit	MB	BY480P	-
40739100	BY480P LED170S/84 0 PSD HRO GC SI	-	1 unit	HRO	BY480P	-
40742100	BY480P LED130S/84 0 PSD HRO GC SI	-	1 unit	HRO	BY480P	-
40745200	BY480P LED170S/84 0 PSD MB GC SI	-	1 unit	MB	BY480P	-
40762900	BY480P LED130S/84 0 PSD WB PC SI	-	1 unit	WB	BY480P	-
40773500	BY480P LED170S/84 0 PSD NB GC SI	-	1 unit	NB	BY480P	-
40774200	BY480P LED170S/84 0 PSD WB PC SI	-	1 unit	WB	BY480P	-
40783400	BY480P LED130S/84 0 PSD NB PC SI	-	1 unit	NB	BY480P	-
40785800	BY480P LED130S/84 0 PSD NB GC SI	-	1 unit	NB	BY480P	-
40787200	BY480P LED130S/84 0 PSD HRO PC SI	-	1 unit	HRO	BY480P	-
40789600	BY480P LED170S/84 0 PSD MB PC SI	-	1 unit	MB	BY480P	-
40791900	BY480P LED130S/84	-	1 unit	MB	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet předřadňkových jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
	0 PSD MB PC SI					
40796400	BY480P LED170S/84 0 PSD HRO PC SI	-	1 unit	HRO	BY480P	-
40828200	BY480P LED170S/86 5 PSD WB GC SI	-	1 unit	WB	BY480P	-
01089500	BY480P LED130S/86 5 PSD WB GC SI	-	1 unit	WB	BY480P	-
01090100	BY482P LED170S/84 0 PSD WB GC SI	-	1 unit	WB	BY482P	-
01092500	BY480P LED130S/84 0 PSD WB GC SI XT	-	1 unit	WB	BY480P	-
01093200	BY480P LED170S/84 0 PSD WB GC SI XT	-	1 unit	WB	BY480P	-
01096300	BY480P LED170S/84 0 PSD WB GC SI BP	-	1 unit	WB	BY480P	-
97572200	BY480P LED170S/84 0 PSD HE MB GC SI	-	1 unit	MB	BY480P	-
97573900	BY480P LED170S/84 0 PSD HE WB GC SI	-	1 unit	WB	BY480P	-
97574600	BY480P LED130S/84 0 PSD HE MB GC SI	-	1 unit	MB	BY480P	-
97575300	BY480P LED130S/84 0 PSD HE WB GC SI	-	1 unit	WB	BY480P	-
40740700	BY480P LED170S/84 0 PSD MB GC WH BR	-	1 unit	MB	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet předřadníkůvých jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
40764300	BY480P LED170S/84 0 PSD WB GC WH BR	-	1 unit	WB	BY480P	-
40750600	BY481P LED250S/84 0 PSD MB GC SI BR	-	1 unit	MB	BY481P	-
40758200	BY481P LED250S/84 0 PSD WB GC SI BR	-	1 unit	WB	BY481P	-
40778000	BY481P LED250S/84 0 PSD NB GC SI BR	-	1 unit	NB	BY481P	-
40786500	BY481P LED250S/84 0 PSD HRO GC SI BR	-	1 unit	HRO	BY481P	-
40790200	BY481P LED350S/84 0 PSD MB GC SI BR	-	1 unit	MB	BY481P	-
40801500	BY481P LED350S/84 0 PSD WB GC SI BR	-	1 unit	WB	BY481P	-
40752000	BY480P LED170S/84 0 PSD WB GC SI BR	-	1 unit	WB	BY480P	-
40755100	BY480P LED130S/84 0 PSD MB GC SI BR	-	1 unit	MB	BY480P	-
40766700	BY480P LED130S/84 0 PSD WB GC SI BR	-	1 unit	WB	BY480P	-
40779700	BY480P LED170S/84 0 PSD MB GC SI BR	-	1 unit	MB	BY480P	-
40784100	BY480P LED130S/84 0 PSD HRO GC SI BR	-	1 unit	HRO	BY480P	-
40797100	BY480P LED170S/84	-	1 unit	NB	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet předřadníkůvých jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
	0 PSD NB GC SI BR					
40827500	BY480P LED170S/84 0 PSD WB GC SI SWP BR	-	1 unit	WB	BY480P	-
97106900	BY480P LED130S/84 0 PSD MB GC II SI BR XT	-	1 unit	MB	BY480P	-
97107600	BY480P LED130S/84 0 PSD WB GC II SI BR XT	-	1 unit	WB	BY480P	-
97108300	BY480P LED170S/84 0 PSD WB GC II SI BR XT	-	1 unit	WB	BY480P	-
40757500	BY481P LED250S/84 0 PSD MB GC WH	-	1 unit	MB	BY481P	-
40771100	BY481P LED250S/84 0 PSD MB PC WH	-	1 unit	MB	BY481P	-
40777300	BY481P LED250S/84 0 PSD WB GC WH	-	1 unit	WB	BY481P	-
40800800	BY481P LED250S/84 0 PSD HRO GC WH	-	1 unit	HRO	BY481P	-
40830500	BY481P LED250S/86 5 PSD WB GC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-
40832900	BY481P LED350S/84 0 PSD WB GC SI ELD3	-	1 unit	WB	BY481P	-
40892300	BY481P LED250S/84 0 PSD-CLO WB GC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet předřadníkůvých jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
01091800	BY483P LED250S/84 0 PSD WB GC SI	-	1 unit	WB	BY483P	-
01094900	BY481P LED250S/84 0 PSD WB GC SI XT	-	1 unit	WB	BY481P	-
01095600	BY481P LED350S/84 0 PSD WB GC SI XT	-	1 unit	WB	BY481P	-
01097000	BY481P LED250S/84 0 PSD WB GC SI BP	-	1 unit	WB	BY481P	-
01102100	BY481P LED250S/84 0 PSED WB GC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-
01103800	BY481P LED250S/84 0 PSED- CLO WB GC SI	-	1 unit	WB	BY481P	-
97468800	BY481P LED350S/84 0 PSD WB GC SI BP	-	1 unit	WB	BY481P	-
40760500	BY480P LED130S/84 0 PSD WB GC WH	-	1 unit	WB	BY480P	-
40772800	BY480P LED170S/84 0 PSD MB GC WH	-	1 unit	MB	BY480P	-
40775900	BY480P LED170S/84 0 PSD WB GC WH	-	1 unit	WB	BY480P	-
40776600	BY480P LED130S/84 0 PSD MB GC WH	-	1 unit	MB	BY480P	-
40780300	BY480P LED170S/84 0 PSD HRO GC WH	-	1 unit	HRO	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet předřadníkůvých jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
40782700	BY480P LED170S/84 0 PSD NB GC WH	-	1 unit	NB	BY480P	-
40802200	BY480P LED170S/84 0 PSD WB PC WH	-	1 unit	WB	BY480P	-
40781000	BY481P LED250S/84 0 PSD MB GC WH BR	-	1 unit	MB	BY481P	-
40788900	BY481P LED250S/84 0 PSD WB GC WH BR	-	1 unit	WB	BY481P	-
40831200	BY481P LED250S/86 5 PSD WB GC SI SWP BR	-	1 unit	WB	BY481P	-
41152700	BY481P LED350S/86 5 PSD WB PC SI BR	-	1 unit	WB	BY481P	-
97109000	BY481P LED250S/84 0 PSD MB GC II SI BR XT	-	1 unit	MB	BY481P	-
97110600	BY481P LED250S/84 0 PSD WB GC II SI BR XT	-	1 unit	WB	BY481P	-
97111300	BY481P LED350S/84 0 PSD MB GC II SI BR XT	-	1 unit	MB	BY481P	-
97112000	BY481P LED350S/84 0 PSD NB GC II SI BR XT	-	1 unit	NB	BY481P	-
97113700	BY481P LED350S/84 0 PSD WB GC II SI BR XT	-	1 unit	WB	BY481P	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet předřadníkůvých jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
41463400	BY480P LED130S/84 0 PSD NBA GC SI	-	1 unit	Narrow beam adjustable	BY480P	Ne
41464100	BY480P LED170S/84 0 PSD NBA GC SI	-	1 unit	Narrow beam adjustable	BY480P	Ne
98122800	BY480X LED170S/84	-	1 unit	WB	BY480X	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady zdroje	Počet předřadníkůvých jednotek	Typ optiky	Kód produktové řady	Značka UL
	0 SIA HE WB GC SI H4					
98123500	BY481X LED250S/84 0 SIA HE WB GC SI H4	-	1 unit	WB	BY481X	-
01283700	BY481X LED350S/84 0 SIA HE WB GC SI H4	-	2 units	WB	BY481X	-

Initial performance (IEC compliant)

Order Code	Full Product Name	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	169 lm/W	35000 lm	206 W
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	169 lm/W	35000 lm	206 W
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	25000 lm	144 W
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	173 lm/W	25000 lm	144 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W

	Full Product	Počáteční náhradní teplota	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
Order Code	Name	chromatičnosti			
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	6500 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	6500 K	154 lm/W	13000 lm	84 W

	Full Product	Počáteční náhradní teplota	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
Order Code	Name	chromatičnosti			
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	16500 lm	98 W
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	173 lm/W	16500 lm	98 W
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	13000 lm	75 W
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	173 lm/W	13000 lm	75 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40778000	BY481P LED250S/840	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
	PSD NB GC SI BR				
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
97107600	BY480P LED130S/840	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
	PSD WB GC II SI BR XT				
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	6500 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
01102100	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	6500 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
41152700	BY481P LED350S/865	6500 K	150 lm/W	35000 lm	232 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok	Počáteční příkon
	PSD WB PC SI BR				
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	4000 K	173 lm/W	17000 lm	98 W
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	4000 K	173 lm/W	25000 lm	144 W
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	4000 K	157 lm/W	32500 lm	206 W

Mechanical and housing

Order Code	Full Product Name	Barva	Průměr
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-

Order Code	Full Product Name	Barva	Průměr
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Stříbrná, RAL 9006	-
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Stříbrná, RAL 9006	-
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	Stříbrná, RAL 9006	-
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	WH	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	WH	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Barva	Průměr
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	Stříbrná, RAL 9006	-
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Stříbrná, RAL 9006	-
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Stříbrná, RAL 9006	-
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Stříbrná, RAL 9006	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	WH	-
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	WH	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	WH	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	WH	-
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Stříbrná, RAL 9006	-
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Stříbrná, RAL 9006	-
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Stříbrná, RAL 9006	-
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	Stříbrná, RAL 9006	-
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-

Order Code	Full Product Name	Barva	Průměr
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	Stříbrná, RAL 9006	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	WH	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	WH	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	WH	-
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	WH	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	WH	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	WH	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	WH	-
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	WH	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	WH	-
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	Stříbrná, RAL 9006	-
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Stříbrná, RAL 9006	-
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Stříbrná, RAL 9006	-
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Stříbrná, RAL 9006	-
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Stříbrná, RAL 9006	-
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Stříbrná, RAL 9006	-
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Stříbrná, RAL 9006	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Stříbrná, RAL 9006	-
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Stříbrná, RAL 9006	-
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Stříbrná, RAL 9006	-
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Stříbrná, RAL 9006	-

