



GentleSpace gen3 : éclairage grande hauteur flexible et évolutif unique combiné à une efficacité élevée.

GentleSpace Gen3

Avec la troisième génération du luminaire grande hauteur GentleSpace, nous continuons d'apporter des innovations sur le marché en offrant des solutions d'éclairage grande hauteur flexible pour les applications industrielles. GentleSpace gen3 offre une grande variété d'options en termes d'optique et d'angles d'ouverture de faisceau (de très étroit à large), un choix de possibilités de montage et de matériaux, ainsi qu'une variété de flux lumineux. Cela permet de composer votre solution d'éclairage sur mesure et idéale pour toutes les applications type entrepôt et industrie. Il peut également prendre en charge les modifications d'exigences liées à l'application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l'installation. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d'une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l'Internet des objets et à des applications logicielles telles qu'Interact Industry. Dans l'ensemble, que vous soyez à la recherche d'une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d'une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l'installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.

Avantages

- Visibilité de haute qualité combinée à une grande uniformité et un éblouissement réduit
- Solution robuste et fiable pour une longue durée de vie
- Solution hautement efficace, offrant un coût total de possession attractif
- Solution flexible en fonction des espaces et des hauteurs d'installation
- Prêt à être connecté aux systèmes et applications logicielles actuels et à venir
- Large couverture d'applications, y compris la production alimentaire, la fabrication sous d'importantes hauteurs de plafond et à l'intérieur de halls


Fonctions

- Efficacité élevée jusqu'à 155 lm/W
- Longue durée de vie de 100 000 h à L80
- Système de fixation détachable pour une installation aisée
- Conforme à la norme EN-12464-1 ; faible taux d'éblouissement et rendu des couleurs ≥ 80
- Protection contre la poussière en option afin de satisfaire aux exigences de l'industrie alimentaire
- Convient aux nouvelles installations ou au remplacement point par point des lampes HPI 250 W, HPL 400 W ou HPI 400 W, et permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 65 %
- Large variété d'optiques pour satisfaire aux exigences de l'application, aussi avec la variante des optiques ajustables en option, offrant la flexibilité de passer de la version NB à la version WB au moyen d'un simple mécanisme d'ajustement
- Compatible Interact Industry et Philips GreenWarehouse





Application

- Sites de fabrication et de production alimentaire
- Centres logistiques et entrepôts
- Salles de sport, piscines et halls d'exposition

Versions



Versions



Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-30 à +45 °C
Niveau de gradation maximum	10%

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65
-----------------------------	------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 V
------------------	-----------

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du faisceau de lumière	114 °
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	D
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Source lumineuse de substitution	Oui
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit

Performances Initiales (Conforme IEC)

Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	≥80
Tolérance du flux lumineux	+/-10%

Durées de vie (Condorme IEC)

Durée de vie utile moyenne L90B50	50000 h
-----------------------------------	---------

Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Convient à une commutation aléatoire
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Non
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Non
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Non
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Non
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Non
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Non
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Non
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Non
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Non
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Non
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Non
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Non
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Non
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Non
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Non
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Non
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Non
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Non
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Non
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Non
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Non
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Non
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Non
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Non
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Non
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Non
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Non
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Non
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Non
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Non
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Oui
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Oui
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Oui
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Oui
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Non
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Oui
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Non
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Oui
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Oui
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Oui
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Non
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Non
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Non
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Non
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Non
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Non
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Oui
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Oui
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Non
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Oui
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Oui

Order Code	Full Product Name	Convient à une commutation aléatoire
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Non
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Oui
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Non
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Oui
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Non
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Non
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Oui
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Non
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Non
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Non
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Non
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Non
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Non
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Non
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Non
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Non
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Non
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Non
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Non
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Non
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Non
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Non
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Non
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Non
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Non
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	Non
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	Non
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	Non
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	Non

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs mécaniques	Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs mécaniques
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07	40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07	40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07	40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07	40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08	40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07	40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08	40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07	40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07	40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07	40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08	40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08	40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08	40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08	40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08	40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07	40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07	40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07	40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs mécaniques
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK07
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK07

Order Code	Full Product Name	Code de protection contre les chocs mécaniques
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	IK08

Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cache optique/ type de		Code famille de lampe	Type d'optique
		Culot	l'objectif		
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	WB
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	NB
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	WB
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	MB
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	NB
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO

Order Code	Full Product Name	Cache optique/ type de		Code famille de lampe	Type d'optique
		Culot	l'objectif		
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	-	-	NB
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	MB
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	WB
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	MB
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Culot	Cache		Code famille	Type
			optique/ type de	l'objectif		
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	-	-		NB
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	-	-		WB
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	-	-		NB
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	-	-		NB
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-		HRO
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	-	-		MB
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	-	-		MB
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-		HRO
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	-	-		MB
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	-	-		WB
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-		HRO
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	-	-		MB
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-		MB
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	-	-		WB
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-		WB
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-		HRO
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	-	-	-		NB
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	-	-	-		NB
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	-	-		NB
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	-	-		HRO
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-		MB
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-		WB
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	-	-		MB
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	-	-		WB

Order Code	Full Product Name	Culot	Cache		Code famille	Type
			optique/ type de	l'objectif		
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-		HRO
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	-	-		WB
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-		WB
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	-	-		MB
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	-	-		WB
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-		MB
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	-	-		MB
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-		WB
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-		HRO
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-		MB
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	-	-		HRO
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	-	-	-		NB
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	-	-		NB
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	-	-		MB
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	-	-		MB
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	-	-		WB
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	-	-		HRO
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	-	-		WB
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	-	-		MB
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	-	-		WB
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	-	-		MB
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	-	-		HRO
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	-	-		NB
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	-	-		WB

Order Code	Full Product Name	Culot	Cache			Type
			optique/ type de l'objectif	Code famille	Code de lampe	
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	-	-	-	WB
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	-	-	-	WB
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-	-	WB
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-	-	WB
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-	-	WB

Order Code	Full Product Name	Culot	Cache			Type
			optique/ type de l'objectif	Code famille	Code de lampe	
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-	-	WB
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-	-	WB
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-	-	WB
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-	-	WB
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-	-	WB

Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de	
		produits	Marquage UL
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	BY481P	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	BY481P	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	BY481P	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	BY481P	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	BY481P	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	BY481P	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	BY481P	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	BY481P	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	BY481P	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	BY481P	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	BY481P	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	BY481P	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	BY481P	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	BY481P	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	BY481P	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	BY481P	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	BY480P	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	BY480P	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	BY480P	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	BY480P	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	BY480P	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	BY480P	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	BY480P	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	BY480P	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	BY480P	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	BY480P	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	BY480P	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	BY480P	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	BY480P	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	BY480P	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY481X	-

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de	
		produits	Marquage UL
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	BY481P	-
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	BY481P	-
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	BY481P	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	BY481P	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	BY481P	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	BY481P	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	BY480P	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	BY480P	-
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	BY480P	-
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	BY480P	-
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	BY480P	-
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	BY480P	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	BY480P	-
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	BY480P	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	BY481P	-
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	BY481P	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	BY481P	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	BY481P	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	BY480P	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	BY480P	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits	
		Code de la famille de produits	Marquage UL
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	BY480P	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	BY480P	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	BY480P	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	BY480P	-
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	BY481P	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	BY481P	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	Non

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits	
		Code de la famille de produits	Marquage UL
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	Non
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	Non
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	Non
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	Non
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	Non
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	Non
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	Non

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	235 W

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	155 lm/W	13000 lm	84 W
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	151 lm/W	35000 lm	235 W
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	151 lm/W	35000 lm	235 W
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	155 lm/W	13000 lm	84 W
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur	Diamètre
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Gris argenté	-

Order Code	Full Product Name	Couleur	Diamètre
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Gris argenté	-

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Couleur	Diamètre	Order Code	Full Product Name	Couleur	Diamètre
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Gris argenté	-	40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Gris argenté	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Gris argenté	-	40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Gris argenté	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Gris argenté	-	40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Gris argenté	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Gris argenté	-	40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Blanc	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Gris argenté	-	40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Blanc	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Gris argenté	-	40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Gris argenté	-	40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Gris argenté	-	40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Gris argenté	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Gris argenté	-	40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Gris argenté	-	40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Gris argenté	-	40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Gris argenté	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Gris argenté	-	40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Gris argenté	-	40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Gris argenté	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Gris argenté	-	40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Gris argenté	-	40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Gris argenté	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Gris argenté	-	40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Gris argenté	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Gris argenté	-	40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Gris argenté	-	40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Gris argenté	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Gris argenté	-	40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Blanc	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Gris argenté	-	40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Blanc	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Gris argenté	-	40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Blanc	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Gris argenté	-	40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Blanc	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Gris argenté	-	40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Blanc	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Gris argenté	-	40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Blanc	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Gris argenté	-	40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Blanc	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Gris argenté	-	40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Blanc	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Gris argenté	-	40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Blanc	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Gris argenté	-	40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Blanc	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-	40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Blanc	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-	40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Blanc	-
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-	40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Blanc	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-	41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Gris argenté	Non
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Gris argenté	-	41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Gris argenté	Non
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-	41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Gris argenté	Non
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Gris argenté	-	41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Gris argenté	Non
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-	41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	Gris argenté	Non
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-	41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	Gris argenté	Non
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Gris argenté	-	41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	Gris argenté	Non
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Gris argenté	-	41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	Gris argenté	Non

Durées de vie (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Durée de vie utile moyenne L80B50	Order Code	Full Product Name	Durée de vie utile moyenne L80B50
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	70000 h	40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	100000 h	40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	100000 h
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	100000 h	40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	100000 h	40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	100000 h
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	100000 h	40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	100000 h
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	100000 h	40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	100000 h
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	100000 h	40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	100000 h	40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	100000 h

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Durée de vie utile moyenne L80B50
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	100000 h
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	100000 h
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	100000 h
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	100000 h
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	100000 h
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	100000 h
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	100000 h
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	100000 h
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	100000 h
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	100000 h
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	100000 h
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	100000 h
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	100000 h
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	100000 h
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	100000 h
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	100000 h
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h

Order Code	Full Product Name	Durée de vie utile moyenne L80B50
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	100000 h
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	100000 h
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	100000 h
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	100000 h
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	100000 h
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	100000 h
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	100000 h
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	100000 h
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	100000 h
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	100000 h
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	100000 h
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	100000 h
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	100000 h
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	100000 h
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	100000 h
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	100000 h
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	70000 h
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	70000 h
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	70000 h
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	70000 h
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	70000 h
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	70000 h
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	70000 h
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	70000 h

