



**GentleSpace Gen3:
flexibele
hooghangende
verlichting die een
hoog rendement biedt
met een lange
levensduur en
connectiviteitsmogelij-
kheden met
verlichtingssystemen
en
softwaretoepassingen**

•

GentleSpace Gen3

GentleSpace gen3 biedt een slimme combinatie van veelzijdige producten met hoge efficiëntie, aansluitingsopties en betrouwbaarheid. Het biedt een breed scala aan opties op het gebied van optiek, bundelhoeken (van zeer smal tot breed) en lichtopbrengsten, elk met de beste lichtkwaliteit in zijn klasse voor meer veiligheid, productiviteit en comfort. Met GentleSpace gen3 kun je eenvoudig een op maat gemaakte en ideale verlichtingsoplossing creëren voor bijna elk hoog plafond en/of industriële toepassing. Veranderingen in toepassingseisen (zoals veranderingen in lay-out) zijn mogelijk dankzij het flexibele optische systeem, dat zelfs na installatie eenvoudig kan worden aangepast. Bovendien maken verschillende montagemogelijkheden en een voorgemonteerde IP65-connector een snelle en eenvoudige installatie mogelijk. Je kunt kiezen uit verschillende kappen, speciale varianten voor extreme temperaturen (XT) of gevaarlijke gebieden (ATEX 2/22) of sporttoepassingen. Daarnaast biedt GentleSpace gen3 ook geavanceerde aansluitopties en kan het worden aangesloten op IoT-gebaseerde systeem- en softwaretoepassingen, zoals Interact Industry. GentleSpace is gemaakt op basis van circulariteitsprincipes, is een onderhoudsvriendelijke armatuur met eenvoudig op te zoeken informatie via de Signify ServiceTag-app. Of je nu op zoek bent naar een betrouwbare oplossing waar je na de installatie niet meer over na hoeft te denken of een oplossing wilt die na installatie kan worden aangepast en bediend, is GentleSpace gen3 de ideale oplossing voor je toepassing.

Voordelen

- Licht van hoge kwaliteit gecombineerd met geweldige lichtuniformiteit en gereduceerde lichthinder.
- Robuuste en betrouwbare oplossing voor een lange nuttige levensduur
- Zeer efficiënte oplossing die aantrekkelijke totale eigendomskosten biedt
- Grote flexibiliteit door een hoge mate van aanpasbaarheid op verschillende gewenste toepassingen.
- Klaar voor connectie met bestaande en toekomstige systeem- en softwaretoepassingen
- Breed inzetbaar in uiteenlopende toepassingen met inbegrip van levensmiddelenindustrie, productiehallen en magazijnen.

Kenmerken

- Hoog rendement (HE) van maximaal 174 lm/W
- Lange levensduur: L80 bij 100.000 uur
- Extreme uitvoering (XT) tot 70 °C
- Afneembaar montagesysteem voor gemakkelijke installatie
- Voldoet volledig aan EN-12464-1
- geringe lichthinder en kleurweergave-index van ≥ 80
- Optionele stofkap om te voldoen aan de eisen van de levensmiddelenindustrie
- Geschikt voor nieuwe gebouwen of afzonderlijke vervanging van HPI 250 W, HPL 400 W of HPI 400 W, wat het energieverbruik tot wel 65% verlaagt
- Ruime keuze in optieken (WB/MB/NB/XNB en HRO) voor de meest uitdagende toepassingseisen. Heeft een optionele optiekvariant met een gemakkelijk instelmechanisme (NBA) waarmee flexibel en eenvoudig gewisseld kan worden tussen een smalle of een brede bundel
- Veiligheidsklasse I of II
- Gereed voor InterAct Industry en Philips GreenWarehouse
- Voor zwembaden geschikte uitvoering (SWP)

GentleSpace Gen3

Toepassing

- Levensmiddelenproductie
- Magazijnen en logistieke centra
- Sporthallen, zwembaden en expositiehallen
- Industriehallen

Versions



GentleSpace Gen3 BY480 MB











GentleSpace Gen3 BY481 MB WH



GentleSpace Gen3 BY481 MB

Maatschets



Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek van lichtbron	114 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65
--------------------	-------

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	10%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Explosiegevaarklasse	Gloeidraadtest	Code productfamilie
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	-	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	BY481P
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Zone 2 en 22	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY483P
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P

Order Code	Full Product Name	Explosiegevaarklasse	Gloeidraadtest	Code productfamilie
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Zone 2 en 22	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY482P
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P

Order Code	Full Product Name	Explosiegevaarklasse	Gloeidraadtest	Code productfamilie
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY481P
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P

Order Code	Full Product Name	Explosiegevaarklasse	Gloeidraadtest	Code productfamilie
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	BY480P

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiekttype	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiekttype
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel	8718699971083	840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Middelbrede bundel	8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Middelbrede bundel
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Brede bundel	8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Middelbrede bundel
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Middelbrede bundel	8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Optiek voor hoge stellingen	8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Optiek voor hoge stellingen
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Smalle bundel	8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	6500 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Middelbrede bundel	8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	4000 K	145 lm/W	35.000 lm	Brede bundel
8718699971076	BY480P LED130S/	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Brede bundel						

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)			Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
	Name		Lichtstroom	Optiekttype			Name		Lichtstroom	Optiekttype	
8718699408923	BY481P LED250S/ 840 PSD- CLO WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel	8718699971106	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel
8719514010918	BY483P LED250S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel	8718699971113	BY481P LED350S/ 840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Middelbrede bundel
8719514010949	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC SI XT	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel	8718699971120	BY481P LED350S/ 840 PSD NB GC II SI BR XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Smalle bundel
8719514010956	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Brede bundel	8718699971137	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Brede bundel
8719514011021	BY481P LED250S/ 840 PSED WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel	8718699407339	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Brede bundel
8719514011038	BY481P LED250S/ 840 PSED- CLO WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel	8718699407360	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel
8718699407810	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC WH BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Middelbrede bundel	8718699407384	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Middelbrede bundel
8718699407889	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC WH BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel	8718699407391	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Optiek voor hoge stellingen
8718699411527	BY481P LED350S/ 865 PSD WB PC SI BR	6500 K	148 lm/W	35.000 lm	Brede bundel	8718699407421	BY480P LED130S/ 840 PSD HRO GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Optiek voor hoge stellingen
8718699971090	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Middelbrede bundel	8718699407452	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Middelbrede bundel
						8718699407629	BY480P LED130S/ 840 PSD WB PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype	Order Code	Full Product	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
	Name						Name				
8718699407735	BY480P LED170S/ 840 PSD NB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Smalle bundel	8719514010932	WB GC SI XT				
8718699407742	BY480P LED170S/ 840 PSD WB PC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel		BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI XT	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel
8718699407834	BY480P LED130S/ 840 PSD NB PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Smalle bundel		BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Middelbrede bundel
8718699407858	BY480P LED130S/ 840 PSD NB GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Smalle bundel	8718699407582	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel
8718699407872	BY480P LED130S/ 840 PSD HRO PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Optiek voor hoge stellingen	8718699407780	BY481P LED250S/ 840 PSD NB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Smalle bundel
8718699407896	BY480P LED170S/ 840 PSD MB PC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Middelbrede bundel	8718699407865	BY481P LED250S/ 840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Optiek voor hoge stellingen
8718699407919	BY480P LED130S/ 840 PSD MB PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Middelbrede bundel	8718699407902	BY481P LED350S/ 840 PSD MB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Middelbrede bundel
8718699407964	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO PC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Optiek voor hoge stellingen	8718699408015	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Brede bundel
8718699408282	BY480P LED170S/ 865 PSD WB GC SI	6500 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel	8718699407308	BY481P LED250S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel
8719514010895	BY480P LED130S/ 865 PSD WB GC SI	6500 K	152 lm/W	13.000 lm	Brede bundel	8718699407315	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Middelbrede bundel
8719514010901	BY482P LED170S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel	8718699407322	BY481P LED350S/ 840 PSD MB GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Middelbrede bundel
8719514010925	BY480P LED130S/ 840 PSD	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Brede bundel						

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)			Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
			Lichtstroom	Optiekttype					Lichtstroom	Optiekttype	
8718699407346	BY481P LED250S/ 840 PSD NB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Smalle bundel	8718699407605	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC WH	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Brede bundel
8718699407414	BY481P LED250S/ 840 PSD WB PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Brede bundel	8718699407728	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Middelbrede bundel
8718699407438	BY481P LED350S/ 840 PSD WB GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Brede bundel	8718699407759	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel
8718699407445	BY481P LED250S/ 840 PSD MB PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Middelbrede bundel	8718699407766	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC WH	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Middelbrede bundel
8718699407636	BY481P LED250S/ 840 PSD HRO GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Optiek voor hoge stellingen	8718699407803	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Optiek voor hoge stellingen
8718699407674	BY481P LED350S/ 840 PSD HRO GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Optiek voor hoge stellingen	8718699407827	BY480P LED170S/ 840 PSD NB GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Smalle bundel
8718699407681	BY481P LED350S/ 840 PSD NB GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Smalle bundel	8718699408022	BY480P LED170S/ 840 PSD WB PC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel
8718699407698	BY481P LED250S/ 840 PSD HRO PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Optiek voor hoge stellingen	8718699407407	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC WH BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Middelbrede bundel
8718699407933	BY481P LED350S/ 840 PSD WB PC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Brede bundel	8718699407643	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC WH BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Brede bundel
8718699407957	BY481P LED250S/ 840 PSD NB PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Smalle bundel						
8718699407988	BY481P LED350S/ 840 PSD MB PC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Middelbrede bundel						
8718699407995	BY481P LED350S/ 840 PSD HRO PC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Optiek voor hoge stellingen						

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	0,12	0,07
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	0,12	0,07
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,12	0,07
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,12	0,07
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,12	0,07
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	0,12	0,07
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	0,12	0,07
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	0,22	0,01
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	0,12	0,07
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	0,22	0,01
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	0,04	0,07
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	0,04	0,07
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	0,12	0,07
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	0,12	0,07
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	0,22	0,01
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,12	0,07
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,22	0,01
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	0,22	0,01
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,22	0,01
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	0,12	0,07
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	0,12	0,07
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	0,22	0,01
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	0,22	0,01
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	0,22	0,01
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	0,22	0,01
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	0,22	0,01
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	0,22	0,01

Order Code	Full Product Name	Flikkerwaarde (PstLM)	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	0,22	0,01
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	0,12	0,07
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	0,22	0,01
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	0,22	0,01
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	0,12	0,07
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	0,12	0,07
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	0,12	0,07
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	0,12	0,07
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	0,12	0,07

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	113 W
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	85 W
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	85 W
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	113 W
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	85 W
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	113 W
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	85 W
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	85 W
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	113 W
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	156 W
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	156 W
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	156 W
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	156 W
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	156 W
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	240 W
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	156 W
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	156 W
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	235 W
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	156 W
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	156 W
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	156 W
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	156 W
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	235 W
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	156 W
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	156 W
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	235 W
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	235 W
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	235 W
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	85 W
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	85 W
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	113 W
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	85 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	113 W
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	85 W
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	113 W
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	113 W
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	85 W
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	85 W
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	85 W
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	113 W
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	85 W
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	113 W
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	113 W
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	85 W
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	85 W
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	113 W
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	156 W
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	156 W
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	156 W
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	156 W
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	235 W
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	235 W
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	156 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	235 W
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	156 W
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	156 W
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	235 W
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	156 W
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	156 W
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	235 W
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	235 W
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	156 W
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	235 W
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	156 W
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	235 W
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	235 W
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	85 W
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	113 W
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	113 W
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	85 W
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	113 W
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	113 W
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	113 W
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	113 W
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	113 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 tot +70 °C
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 tot +70 °C
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 tot +60 °C
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-30 tot +45 °C
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-30 tot +45 °C
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-30 tot +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-30 tot +45 °C
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	0 tot +25 °C
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-30 tot +45 °C
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-40 tot +70 °C
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-30 tot +60 °C
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-30 tot +45 °C
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-30 tot +45 °C
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-30 tot +45 °C
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 tot +70 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 tot +70 °C
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-30 tot +60 °C
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-30 tot +60 °C
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 tot +60 °C
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-30 tot +45 °C
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-40 tot +70 °C
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-30 tot +60 °C
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-30 tot +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-30 tot +45 °C
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-30 tot +45 °C
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-30 tot +45 °C
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-30 tot +45 °C
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-30 tot +45 °C
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-30 tot +45 °C
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-30 tot +45 °C
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-30 tot +45 °C
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-30 tot +45 °C
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-30 tot +45 °C
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-30 tot +45 °C
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-30 tot +45 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Zilver
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Zilver
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Zilver
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Zilver
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Zilver
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Zilver
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Zilver
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Zilver
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Zilver

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Wit
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Wit
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Wit
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Wit
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Zilver
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Zilver
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Zilver
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Zilver
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Zilver

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Zilver
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Zilver
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Zilver
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Wit
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Wit
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Zilver
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Zilver
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Zilver
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Zilver
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Zilver
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Zilver
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Zilver
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Zilver
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Zilver
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Zilver
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Zilver
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Zilver
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Zilver
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Zilver
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Zilver
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Zilver
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Zilver
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Zilver
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Zilver
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Zilver
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Zilver
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Zilver
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Zilver
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Zilver
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Zilver
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Zilver

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Zilver
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Zilver
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Zilver
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Zilver
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Zilver
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Zilver
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Zilver
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Zilver
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Zilver
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Zilver
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Zilver
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Zilver
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Zilver
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Zilver
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Zilver
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Zilver
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Zilver
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Zilver
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Zilver
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Zilver
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Zilver
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Wit
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Wit
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Wit
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Wit
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Wit
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Wit
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Wit
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Wit
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Wit

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK- classificatie
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Veiligheidsklasse II	IK07
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Veiligheidsklasse II	IK07

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK- classificatie
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Veiligheidsklasse II	IK07
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD- CLO WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK- classificatie
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Veiligheidsklasse I	IK07
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Veiligheidsklasse I	IK07
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Veiligheidsklasse II	IK07
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Veiligheidsklasse II	IK07
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Veiligheidsklasse II	IK07
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Veiligheidsklasse II	IK07
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Veiligheidsklasse II	IK07
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK- classificatie
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Veiligheidsklasse I	IK07
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK- classificatie
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Veiligheidsklasse I	IK07

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC	IK- classificatie
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Veiligheidsklasse I	IK08
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Veiligheidsklasse I	IK07
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Veiligheidsklasse I	IK07

