



GentleSpace Gen3 to nowoczesne oprawy oświetleniowe typu Highbay do oświetlenia zakładów produkcyjnych, hal magazynowych, hal sportowych i wystawienniczych, oferujące wysoką wydajność i szeroką kompatybilność z systemami sterowania oświetleniem.



GentleSpace Gen3

Wraz z trzecią generacją opraw oświetleniowych GentleSpace highbay przynosimy kolejne innowacje w dziedzinie elastycznych rozwiązań oświetleniowych do zastosowań w pomieszczeniach magazynowych i przemysłowych. Linia GentleSpace Gen3 oferuje szeroką gamę opcji w zakresie optyki i kątów rozsyłu światła (od bardzo wąskich do szerokich), szeroki wybór możliwości montażu oraz szeroki wybór strumieni świetlnych. Umożliwia to stworzenie idealnego i dostosowanego do wszelkich potrzeb rozwiązania oświetleniowego dla niemal każdego zastosowania w przemyśle lub logistyce. Dzięki innowacyjnemu układowi optycznemu, który można łatwo regulować nawet już po instalacji, możliwe jest również dostosowywanie oświetlenia na bieżąco w zależności od potrzeb (np. zmiana przeznaczenia pomieszczenia). Ponadto linia GentleSpace Gen3 oferuje opcję zaawansowanej łączności i jest zgodna z opartymi na Internecie rzeczy systemami Interact Industry. Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnego produktu typu „zamontuj i zapomnij”, czy też takiego, które można dostosować i kontrolować po instalacji, GentleSpace Gen3 to idealne rozwiązanie do wszelkich zastosowań.

Korzyści

- Wysoka jakość oświetlenia w połączeniu ze znakomitą równomiernością i redukcją oślnienia
- Wytrzymałe i niezawodne rozwiązanie o długim okresie eksploatacji
- Wydajne rozwiązanie zapewniające niski całkowity koszt użytkowania
- Elastyczne rozwiązanie spełniające wymagania różnych projektów
- Zgodność z istniejącymi i otwartość na nowe systemy sterowania oświetleniem
- Szeroki zakres zastosowań, w tym hale produkcyjne i magazynowe, przetwórstwo spożywcze, o wysokiej konstrukcji

Cechy

- Wysoka skuteczność świetlna sięgająca 174 lm/W (dla wersji High Efficiency)
- Długa trwałość, do 100 tys. godzin @L80
- Szybki system mocowania dla łatwiejszej instalacji
- Pełna zgodność z normą EN-12464-1; niski współczynnik ośnienia i oddawanie barw ≥ 80
- Opcja dodatkowej osłony przeciwpyłowej spełniającej wymagania przemysłu spożywczego
- Możliwość instalacji w nowych budynkach lub jako bezpośredni zamiennik opraw HPI 250W, HPL 400W czy HPI 400W, a w rezultacie zmniejszenie zużycia prądu nawet o 65%
- Szeroka gama układów optycznych spełniających wymagania poszczególnych zastosowań, również z opcją regulowanej optyki z regulacją między wąskim, średnio-wąskim a szerokim rozsyłem za pomocą łatwego w obsłudze pokrętła
- Współpraca z systemami Interact Industry i Philips GreenWarehouse
- Możliwość zamówienia wersji do pracy w wysokich temperaturach - do +70°C
- Stalowe linki zawiesia lub uchwyt sztywny w zestawie

Zastosowanie

- Zakłady produkcyjne (od żywności/napojów po przemysł ciężki)
- Magazyny i centra logistyczne
- Hale sportowe, baseny, hale wystawiennicze i targowe

Wersje



GentleSpace Gen3 BY480 MB



GentleSpace Gen3 BY481 MB WH




GentleSpace Gen3 BY481P-BR




GentleSpace Gen3 BY480 MB WH

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Informacje ogólne

Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	-
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	114 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Układy sterowania i ściemniania

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Kod stopnia ochrony	IP65

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM
	<3
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemniania	10%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Klasa zagrożenia wybuchem	Test rozżarzonym drutem	Rodzina produktów
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	-	Temperatura 850°C, czas 30 s	BY481P
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Strefa 2 i 22	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY483P
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P

Order Code	Full Product Name	Klasa zagrożenia wybuchem	Test rozżarzonym drutem	Rodzina produktów
01103800	BY481P LED250S/840 PSSED-CLO WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Strefa 2 i 22	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY482P
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P

Order Code	Full Product Name	Klasa zagrożenia wybuchem	Test rozżarzonym drutem	Rodzina produktów
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY481P
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P

Order Code	Full Product Name	Klasa zagrożenia		Test rozżarzonym drutem	Rodzina produktów
		wybuchem			
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-		Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-		Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-		Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-		Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-		Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-		Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-		Temperatura 650°C, czas 30 s	BY480P

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Skorelowana Temperatura Barwowa		Skuteczność świetlna (znamionowa)		Strumień Świetlny	Typ optyki
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)	(Nom)	(Nom)		
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Szeroki rozsył światła		
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Średni rozsył światła		
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Szeroki rozsył światła		
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Średni rozsył światła		
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Optyka na wysoki stelaż		
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Wąski rozsył światła		
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Średni rozsył światła		
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Średni rozsył światła		
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła		
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Optyka na wysoki stelaż		
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	6500 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła		
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	4000 K	145 lm/W	35 000 lm	Szeroki rozsył światła		
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła		
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła		
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła		

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność światlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(Nom)	(Nom)		
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Szeroki rozsył światła
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Średni rozsył światła
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	6500 K	148 lm/W	35 000 lm	Szeroki rozsył światła
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Szeroki rozsył światła
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Szeroki rozsył światła
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Średni rozsył światła
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Optyka na wysoki stelaż
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Optyka na wysoki stelaż
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Średni rozsył światła
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Szeroki rozsył światła
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Wąski rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność światlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(Nom)	(Nom)		
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Szeroki rozsył światła
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Wąski rozsył światła
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Wąski rozsył światła
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Optyka na wysoki stelaż
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Średni rozsył światła
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Średni rozsył światła
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Optyka na wysoki stelaż
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	6500 K	150 lm/W	17 000 lm	Szeroki rozsył światła
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	6500 K	152 lm/W	13 000 lm	Szeroki rozsył światła
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Szeroki rozsył światła
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Szeroki rozsył światła
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Szeroki rozsył światła
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	17 000 lm	Średni rozsył światła
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	13 000 lm	Średni rozsył światła
40750600	BY481P LED250S/840	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Średni rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
	PSD MB GC SI BR				
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Optyka na wysoki stelaż
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Średni rozsył światła
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Szeroki rozsył światła
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Średni rozsył światła
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Średni rozsył światła
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Szeroki rozsył światła
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Średni rozsył światła
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Optyka na wysoki stelaż
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Optyka na wysoki stelaż

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Wąski rozsył światła
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Optyka na wysoki stelaż
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Szeroki rozsył światła
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	4000 K	160 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Średni rozsył światła
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	148 lm/W	35 000 lm	Optyka na wysoki stelaż
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	169 lm/W	35 000 lm	Średni rozsył światła
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Szeroki rozsył światła
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Średni rozsył światła
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Szeroki rozsył światła
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	4000 K	152 lm/W	13 000 lm	Średni rozsył światła
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Optyka na wysoki stelaż
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Wąski rozsył światła
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Szeroki rozsył światła
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Średni rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Skuteczność	Strumień Świetlny	Typ optyki
		Temperatura Barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)		
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	150 lm/W	17 000 lm	Szeroki rozsył światła

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	0,12	0,07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	0,12	0,07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	0,12	0,07
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	0,12	0,07
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	0,22	0,01
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	0,12	0,07
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	0,22	0,01
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	0,04	0,07
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	0,04	0,07
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	0,12	0,07
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	0,22	0,01
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	0,12	0,07
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	0,12	0,07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	0,12	0,07
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	0,12	0,07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	0,12	0,07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	0,22	0,01
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	0,22	0,01
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	0,22	0,01
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	0,22	0,01
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	113 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	85 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	85 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	113 W
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	85 W
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	113 W
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	156 W
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	156 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	156 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	156 W

Order Code	Full Product Name	Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	0,22	0,01
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	0,22	0,01
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	0,22	0,01
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	0,12	0,07
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	0,22	0,01
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	0,22	0,01
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	0,22	0,01
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	0,12	0,07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	0,12	0,07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	0,12	0,07
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	0,12	0,07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	156 W
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	240 W
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	156 W
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	156 W
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	235 W
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	156 W
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	156 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	156 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	156 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	235 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	85 W
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	85 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	113 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	85 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	113 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	85 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	113 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	113 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	85 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	85 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	85 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	113 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	85 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	113 W
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	113 W
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	85 W
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	85 W
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	113 W
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	98 W
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	75 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	156 W
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	156 W
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	156 W
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	156 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	235 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	235 W
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	156 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	235 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	156 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	156 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	235 W
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	156 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	156 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	235 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	235 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	156 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	235 W
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	156 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	235 W
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	235 W
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	206 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	85 W
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	113 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	113 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	85 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	113 W
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	113 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	113 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	113 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	113 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Od -30°C do +45°C
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Od -30°C do +45°C
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Od -30°C do +45°C
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Od -30°C do +45°C
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Od -30°C do +45°C
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Od 0°C do +25°C
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Od -30°C do +45°C
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Od -30°C do +45°C
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Od -40°C do +70°C
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Od -30°C do +60°C
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Od -30°C do +45°C
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Od -30°C do +45°C
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Od -30°C do +45°C
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Od -30°C do +45°C
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Od -30°C do +45°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Od -30°C do +45°C
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Od -30°C do +45°C
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Od -30°C do +45°C
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Od -30°C do +45°C
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Od -30°C do +45°C
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Od -30°C do +45°C
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Od -30°C do +45°C
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Od -30°C do +45°C
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Od -30°C do +45°C
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Od -30°C do +45°C
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Od -30°C do +45°C
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Od -30°C do +45°C
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Od -30°C do +45°C
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Od -30°C do +45°C
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Od -30°C do +45°C
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Od -30°C do +45°C
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Od -30°C do +45°C
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Od -30°C do +45°C
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Od -40°C do +70°C
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Od -30°C do +60°C
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Od -30°C do +45°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Od -30°C do +45°C
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Od -30°C do +45°C
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Od -30°C do +45°C
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Od -30°C do +45°C
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Od -30°C do +45°C
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Od -30°C do +45°C
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Od -30°C do +45°C
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Od -30°C do +45°C
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Od -30°C do +45°C
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Od -30°C do +45°C
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Od -30°C do +45°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Od -30°C do +45°C
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Od -30°C do +45°C
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Od -30°C do +45°C
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Od -30°C do +45°C
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Od -30°C do +45°C
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Od -30°C do +45°C
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Od -30°C do +45°C
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Od -30°C do +45°C
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Od -30°C do +45°C
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Od -30°C do +45°C
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Od -30°C do +45°C
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Od -30°C do +45°C
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Od -30°C do +45°C
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Od -30°C do +45°C
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Od -30°C do +45°C
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Od -30°C do +45°C

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Srebrny
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Srebrny
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Srebrny
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Srebrny
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Srebrny
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Srebrny
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Biel
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Biel
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Biel
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Biel
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Srebrny
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Srebrny
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Srebrny
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Srebrny
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Srebrny
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Srebrny
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Srebrny
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Srebrny
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Biel
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Biel
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Srebrny
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Srebrny
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Srebrny
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Srebrny
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Srebrny
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Srebrny
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Srebrny
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Srebrny
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Srebrny
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Srebrny
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Srebrny
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Srebrny

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Srebrny
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Srebrny
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Srebrny
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Srebrny
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Srebrny
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Srebrny
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Srebrny
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Srebrny
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Srebrny
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Srebrny
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Srebrny
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Srebrny
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Srebrny
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Srebrny
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Srebrny
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Srebrny
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Srebrny
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Srebrny
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Srebrny
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Srebrny
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Srebrny
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Srebrny
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Srebrny
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Srebrny
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Srebrny
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Srebrny
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Srebrny
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Srebrny
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Srebrny
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Srebrny
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Srebrny
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Srebrny

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Srebrny
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Biel
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Biel
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Biel
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Biel
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Biel
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Biel
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Biel
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Biel

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	IK07
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	IK07
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	IK07
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	IK07
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	IK07
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	IK08
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	IK07
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07

