



Iluminação de campânula adaptável que oferece uma elevada eficiência e opções de conectividade a sistemas de iluminação e aplicações de software.

GentleSpace Gen3

Com a terceira geração da luminária de aplicação elevada GentleSpace, a Philips continua a introduzir inovações no mercado, oferecendo soluções de iluminação de aplicação elevada adaptáveis para tetos altos e aplicações industriais. A GentleSpace gen3 oferece uma ampla variedade de opções em termos de óticas e de ângulos de feixe (desde muito estreitos até largos), uma variedade de possibilidades de montagem e de materiais de tampa e uma diversidade de pacotes lumínicos. Isto significa que a GentleSpace gen3 pode ajudar facilmente na criação de uma solução de iluminação à medida e ideal para quase todas as aplicações em tetos altos e/ou industriais. Suporta igualmente alterações nos requisitos de

aplicação (tais como as alterações de disposição) graças ao sistema ótico flexível, que pode ser facilmente ajustado mesmo depois da instalação. Além disso, a GentleSpace gen3 oferece a opção de uma conectividade avançada e está pronta para ser ligada aos sistemas baseados na IoT e às aplicações de software, tais como a Interact Industry. Em geral, quer procure uma solução "instalar e esquecer" fiável ou uma solução que possa ser adaptada e controlada após a instalação, a GentleSpace gen3 é a solução ideal para a sua aplicação.

Benefícios

- Visibilidade de alta qualidade combinada com grande uniformidade e encadeamento reduzido
- Solução robusta e fiável para uma vida útil longa
- Solução altamente eficiente com um atrativo custo total de propriedade
- Flexibilidade proporcionada pelo elevado grau de adaptabilidade à evolução das necessidades de aplicação
- Pronto para ser ligado a um sistema existente ou futuro e a aplicações de software
- Extensa cobertura de aplicação, incluindo produção alimentar e indústria, em diferentes alturas de teto e aplicações em pavilhões

Características

- Elevada eficiência (HE) de até 174 lm/W
- Vida útil longa da L80 de 100 000 horas
- Versão extrema (XT) até 70 °C
- Sistema de montagem amovível para facilitar a instalação
- Compatibilidade total com a EN-12464-1; brilho reduzido e restituição cromática ≥ 80
- Opção com tampa de proteção contra o pó para cumprir os requisitos da indústria alimentar
- Adequada para novas instalações ou substituição ponto a ponto de HPI 250 W, HPL 400 W ou HPI 400 W, reduzindo o consumo de energia até 65%
- Grande variedade de óticas (WB/MB/NB/XNB e HRO) para cumprir os requisitos de aplicação, também com a opção da variante de ótica ajustável (NBA) com a flexibilidade para mudar de NB para WB com um mecanismo de ajuste fácil
- Classe de Segurança I ou II
- Preparada para Interact Industry e GreenWarehouse da Philips
- Versão da Proteção para piscinas (SWP)

Aplicação

- Instalações de produção alimentar e indústria
- Armazéns e centros logísticos
- Pavilhões desportivos interiores, piscinas e salas de exposições

Versions



New Highbay



GentleSpace Gen3



GentleSpace Gen3



New Highbay



New Highbay

Condições de aplicação

Nível de regulação máximo 10%

Adequado para uma comutação aleatória Não

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP65

Controles e regulação

Regulável true

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Abertura de feixe da fonte de luz 114 °

Marca CE Sim

Driver incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade NO

Fonte de luz substituível true

Número de unidades de equipamento 1

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Cromaticidade inicial (0.38, 0.38) SDCM <3

Temperatura de cor correlacionada inicial 4000 K

Índice de restituição cromática inicial >80

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Dados mecânicos e de revestimento

Cor Prata RAL 9006

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45°C
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-30 to +45°C
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-30 to +45°C
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-30 to +45°C
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-30 to +45°C
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45°C
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-30 to +45°C
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-30 to +45°C
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-30 to +45°C
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-30 to +45°C
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-30 to +45°C
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-30 to +45°C
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-30 to +45°C
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-30 to +45°C
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-30 to +45°C
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	-30 to +45°C
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	-30 to +45°C
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	-30 to +45°C
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45°C
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45°C
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-30 to +45°C
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-30 to +45°C
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-30 to +45°C
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-30 to +45°C
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-30 to +45°C
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-30 to +45°C
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-30 to +45°C
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-30 to +45°C
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-30 to +45°C
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-30 to +45°C
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-30 to +45°C
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-30 to +45°C
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-30 to +45°C
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45°C
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-30 a +60 °C
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-30 to +45°C
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	-30 to +45°C
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-30 to +45°C
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	-30 to +45°C
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-30 to +45°C
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-30 to +45°C
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 to +70°C
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 to +70°C
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 a +60 °C
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	0 to +25°C
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-30 to +45°C
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 to +45°C
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-40 to +70°C
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-30 a +60 °C
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-30 to +45°C
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 to +70°C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 to +70°C
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-30 a +60 °C
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-30 a +60 °C
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 a +60 °C

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	IK07
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	IK07
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	IK07
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	IK07
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	IK07
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	IK07
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	IK07
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Teste de resistência do cabo	Tipo de ótica	Código da família de produtos
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY481P

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Teste de resistência do cabo	Tipo de ótica	Código da família de produtos
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY481P
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	NB	BY481P

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Teste de resistência do cabo	Tipo de ótica	Código da família de produtos
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY481P
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	HRO	BY481P
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	HRO	BY481P
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	NB	BY481P
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	HRO	BY481P
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	NB	BY481P
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY481P
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY481P
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY481P
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Teste de resistência do cabo	Tipo de ótica	Código da família de produtos
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY480P
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	HRO	BY480P
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	HRO	BY480P
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY480P
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	NB	BY480P
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	NB	BY480P
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	NB	BY480P
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	HRO	BY480P
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY480P
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY480P
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	HRO	BY480P
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY482P
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY480P

	Full Product	Classe de	Teste de	Tipo	Código da
Order Code	Name	proteção IEC	resistência do cabo	de ótica	família de produtos
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY480P
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY480P
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Classe de segurança II	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY480P
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe de segurança II	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe de segurança II	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY480P
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Classe de segurança I	Temperatura 850 °C, duração 30 s	WB	BY481P
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P

Desempenho inicial (compatível com IEC)

		Eficiência da	Fluxo	Potência de
Order Code	Full Product Name	luminária LED inicial	luminoso inicial	entrada inicial
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	150 lm/W	35000 lm	232 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	150 lm/W	35000 lm	232 W

	Full Product	Classe de	Teste de	Tipo	Código da
Order Code	Name	proteção IEC	resistência do cabo	de ótica	família de produtos
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY483P
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Classe de segurança I	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Classe de segurança II	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY481P
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe de segurança II	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Classe de segurança II	Temperatura 650 °C, duração 30 s	MB	BY481P
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Classe de segurança II	Temperatura 650 °C, duração 30 s	NB	BY481P
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe de segurança II	Temperatura 650 °C, duração 30 s	WB	BY481P

		Eficiência da	Fluxo	Potência de
Order Code	Full Product Name	luminária LED inicial	luminoso inicial	entrada inicial
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	150 lm/W	35000 lm	232 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	150 lm/W	35000 lm	232 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	150 lm/W	35000 lm	232 W

Order Code	Full Product Name	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	150 lm/W	35000 lm	232 W
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	169 lm/W	35000 lm	206 W
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	169 lm/W	35000 lm	206 W
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	173 lm/W	25000 lm	144 W
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	173 lm/W	25000 lm	144 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	154 lm/W	13000 lm	84 W
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	141 lm/W	17000 lm	120 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	154 lm/W	13000 lm	84 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	141 lm/W	17000 lm	120 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	154 lm/W	13000 lm	84 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	141 lm/W	17000 lm	120 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	154 lm/W	13000 lm	84 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	141 lm/W	17000 lm	120 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	141 lm/W	17000 lm	120 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	154 lm/W	13000 lm	84 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	154 lm/W	13000 lm	84 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	154 lm/W	13000 lm	84 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	141 lm/W	17000 lm	120 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	154 lm/W	13000 lm	84 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	141 lm/W	17000 lm	120 W
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	141 lm/W	17000 lm	120 W

Order Code	Full Product Name	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	141 lm/W	17000 lm	120 W
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	173 lm/W	16500 lm	98 W
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	173 lm/W	16500 lm	98 W
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	173 lm/W	13000 lm	75 W
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	173 lm/W	13000 lm	75 W
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	141 lm/W	17000 lm	120 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	141 lm/W	17000 lm	120 W
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	154 lm/W	13000 lm	84 W
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	154 lm/W	13000 lm	84 W
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	141 lm/W	17000 lm	120 W
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	150 lm/W	35000 lm	232 W
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	154 lm/W	25000 lm	162 W
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	150 lm/W	35000 lm	232 W
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	162 W
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	154 lm/W	25000 lm	162 W
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	154 lm/W	25000 lm	162 W
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	150 lm/W	35000 lm	232 W
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	150 lm/W	35000 lm	232 W
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	150 lm/W	35000 lm	232 W

