



Iluminat adaptabil pentru înălțimi mari, care oferă eficiență ridicată și opțiuni de conectivitate pentru sisteme de iluminat și aplicații de software.

GentleSpace Gen3

Prin intermediul celei de a treia generații de aparate de iluminat pentru tavane înalte (înălțimi mari), GentleSpace, continuăm să aducem inovații pe piață, oferind soluții de iluminat adaptabile pentru înălțimi mari și zone industriale. GentleSpace gen3 oferă o gamă largă de opțiuni în materie de sisteme optice și unghiuri de distribuție luminoasă (de la foarte îngust la larg), o selecție de posibilități de montaj și materiale de acoperire și o varietate de pachete de fluxuri luminoase. Aceasta înseamnă că GentleSpace gen3 vă poate ajuta cu ușurință să creați o soluție de iluminat ideală și personalizată pentru aproape orice aplicație de tavan înalt și/sau industrială. De asemenea, pot fi aduse modificări în cerințele aplicațiilor (cum ar fi modificări ulterioare ale aranjamentelor existente) datorită sistemelor sale optice flexibile, care pot fi reglate cu ușurință chiar și după instalare. În plus, GentleSpace gen3 oferă, de asemenea, opțiunea de conectivitate avansată și este pregătit de conectare la sistemele bazate pe IoT și la aplicațiile software precum Interact Industry. În general, dacă sunteți în căutarea unei soluții fiabile și cu cerințe minime de întreținere sau a unei soluții care poate să fie adaptată și controlată după instalare, GentleSpace gen3 este soluția ideală pentru aplicația Dumneavoastră.

Beneficii

- Vizibilitate ridicată îmbinată cu uniformitate excelentă și efect de orbire redus
- Soluție fiabilă și robustă pentru o durată de viață îndelungată
- Soluție foarte eficientă, care oferă un cost total avantajos al proprietarului sistemului de iluminat
- Flexibilitatea este asigurată de adaptarea considerabilă la nevoile în continuă schimbare ale aplicațiilor
- Pregătit pentru a fi conectat cu sisteme și aplicații software existente și viitoare
- Acoperire extinsă pentru aplicații care includ producția alimentară, zone de producție, diferite înălțimi de tavane, aplicații pentru hale

Caracteristici

- Eficiență ridicată(HE) de până la 174 lm/W
- Durată lungă de viață L80 la 100.000 de ore
- Versiunea Extreme (XT) - până la 70°C
- Sistem de montaj detașabil pentru o instalare ușoară
- Conformitate deplină cu EN-12464-1;
- Efect de orbire redus și indice de redare a culorii ≥ 80
- Opțiune pentru capac contra prafului, pentru a îndeplini cerințele industriei alimentare
- Adecvat pentru construcții noi sau pentru înlocuire unu-la-unu a aparatelor vechi cu lămpi HPI 250 W, HPL 400 W sau HPI 400 W, reducând consumul de energie cu până la 65%
- O gamă variată de sisteme optice(WB/MB/NB/XNB and HRO) pentru a îndeplini cerințele aplicației, cu flexibilitatea variantei ajustabile ((NBA) care trece de la NB(fascicul îngust) la WB(fascicul larg) cu ajutorul unui mecanism simplu de reglare
- Compatibilitate cu Interact Industry și Philips GreenWarehouse ready
- Versiune pentru bazine de înot(SWP)

Cerere

- Fabricație și producție a alimentelor
- Centre de logistică și depozite
- Săli de sport, bazine de înot și hale pentru expoziții

Versions



GentleSpace Gen3 BY481 WH



GentleSpace Gen3 BY481 MB WH



GentleSpace Gen3 BY481X-IRE




GentleSpace Gen3 BY480 WH

Versions



GentleSpace Gen3 BY480 MB WH

Cote



Informații generale

Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Da

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție sursă de lumină	114 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65
---------------------------------------	------

Performanță inițială (conformitate IEC)

Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranță flux luminos	+/-10%

Condiții de utilizare

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	10%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Informații generale (1/2)

Order Code	Full Product Name	Clasă pericol de explozie	Test de incandescență	Comandă încorporată	Număr de unități de echipament
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	-	Temperatură 850 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Zona 2 și 22	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate

Order Code	Full Product Name	Clasă	Test de incandescență	Comandă	Număr de
		pericol de explozie			
				încorporată	unități de echipament
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate

Order Code	Full Product Name	Clasă		Comandă	Număr de
		pericol de	Test de incandescență	încorporată	unități de
		explozie			echipament
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Zona 2 și 22	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	Senzor SNH (R) 210	2 unități
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate

Order Code	Full Product Name	Clasă pericol de		Comandă încorporată	Număr de unități de echipament
		explozie	Test de incandescență		
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s	-	1 unitate

Informații generale (2/2)

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse	Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	BY480P	97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	BY480P
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	BY480P	97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	BY480P
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	BY480P	40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	BY481P
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	BY480P	40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	BY481P
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	BY480P	40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	BY481P
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	BY480P	40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	BY481P
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	BY480P	40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	BY481P
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	BY480P	40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	BY481P

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	BY481P
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	BY483P
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	BY481P
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	BY481P
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	BY481P
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	BY481P
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	BY481P
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	BY481P
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	BY481P
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	BY481P
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	BY481P
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	BY481P
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	BY481P
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	BY481P
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	BY481P
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	BY481P
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	BY481P
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	BY480P
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	BY480P
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	BY480P
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	BY480P
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	BY480P
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	BY480P
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	BY480P
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	BY480P
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	BY480P
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	BY480P
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	BY480P
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	BY480P
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	BY480P
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	BY480P
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	BY480P
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	BY480P
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	BY480P
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	BY482P
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	BY480P
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	BY480P
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	BY480P
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	BY480P

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	BY480P
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	BY480P
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	BY480P
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	BY481X
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	BY481P
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	BY481P
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	BY481P
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	BY481P
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	BY481P
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	BY481P
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	BY481P
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	BY481P
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	BY481P
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	BY481P
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	BY481P
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	BY481P
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	BY481P
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	BY481P
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	BY481P
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	BY481P
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	BY481P
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	BY481P
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	BY481P
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	BY481P
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	BY481P
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	BY481P
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	BY481P
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	BY481P
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	BY481P
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	BY480P
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	BY480P
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	BY480P
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	BY480P
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	BY480P
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	BY480P
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	BY480P
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	BY480P
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	BY480P

Date tehnice lumină (1/2)

	Full Product	Temperatură de culoare corelată	Randament luminos (nominal)	Flux luminos	Tip de sistem optic
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)		
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
40755100	BY480P LED130S/840	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos mediu

	Full Product	Temperatură de culoare corelată	Randament luminos (nominal)	Flux luminos	Tip de sistem optic
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)		
	PSD MB GC SI BR				
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos mediu
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos îngust
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos mediu
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos larg
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos mediu
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos mediu
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	6500 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	4000 K	145 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos larg
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos larg
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos mediu
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	6500 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	6500 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos larg
97109000	BY481P LED250S/840	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos mediu

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
	PSD MB GC II SI BR XT				
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos mediu
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos îngust
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos larg
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos larg
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos mediu
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos mediu
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos larg
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos îngust
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos îngust

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos îngust
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos mediu
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos mediu
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	6500 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	6500 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos larg
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos larg
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos mediu
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	173 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos mediu

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	173 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos larg
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	4000 K	164 lm/W	32.500 lm	Fascicul luminos larg
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos mediu
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos îngust
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos mediu
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos larg
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos mediu
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos mediu
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos îngust
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos larg
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos mediu
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos îngust
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos larg
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos îngust
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos mediu
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	169 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos mediu
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	169 lm/W	35.000 lm	Fascicul luminos larg
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos mediu
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Fascicul luminos larg
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos mediu
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Fascicul luminos mediu
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Sistem optic pentru rafturi supraetajate
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos îngust

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos mediu
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Fascicul luminos larg

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valoare pâlpâire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	0,12	0,07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	0,12	0,07
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	0,12	0,07
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,12	0,07
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,12	0,07
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,12	0,07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	0,12	0,07
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	0,12	0,07
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	0,22	0,01
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	0,12	0,07
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	0,22	0,01
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Valoare pâlpâire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	0,04	0,07
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	0,04	0,07
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	0,22	0,01
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	0,12	0,07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	0,12	0,07
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	0,12	0,07
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	0,22	0,01
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,12	0,07
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,12	0,07
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,22	0,01
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	0,22	0,01
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,22	0,01
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Valoare pâlpăire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	0,12	0,07
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	0,12	0,07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	0,12	0,07
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	0,12	0,07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	0,12	0,07
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	0,12	0,07
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	1	0,4
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	0,12	0,07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	0,12	0,07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	0,22	0,01
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	0,22	0,01
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	113 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	85 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	85 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	113 W
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	85 W
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	113 W
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	113 W
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	85 W
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	85 W
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	113 W
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	156 W
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	156 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	156 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	156 W
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	156 W
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	240 W
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	156 W
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	156 W

Order Code	Full Product Name	Valoare pâlpăire (PstLM)	Valoare efect stroboscopic (SVM)
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	0,22	0,01
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	0,22	0,01
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	0,22	0,01
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	0,22	0,01
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	0,22	0,01
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	0,12	0,07
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	0,22	0,01
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	0,22	0,01
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	0,22	0,01
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	0,22	0,01
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	0,12	0,07
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	0,12	0,07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	0,12	0,07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	0,12	0,07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	0,12	0,07
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	0,12	0,07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	235 W
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	156 W
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	156 W
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	156 W
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	235 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	156 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	156 W
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	156 W
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	235 W
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	156 W
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	156 W
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	235 W
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	235 W
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	235 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	85 W
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	85 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	113 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	85 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	113 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	85 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	113 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	113 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	85 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	85 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	85 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	113 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	85 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	113 W
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	113 W
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	85 W
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	85 W
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	113 W
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	113 W
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	98 W
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	98 W
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	75 W
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	75 W
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	156 W
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	156 W
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	156 W
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	156 W
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	235 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	235 W
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	156 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	235 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	156 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	156 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	235 W
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	156 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	156 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	235 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	235 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	156 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	235 W
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	156 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	235 W
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	235 W
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	206 W
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	206 W
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	144 W
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	144 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	85 W
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	113 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	113 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	85 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	113 W
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	113 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	113 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	113 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	113 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	De la -30 până la +45 °C
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	De la -40 până la +70 °C
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	De la -40 până la +70 °C
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	De la -30 până la +60 °C
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	De la -30 până la +45 °C
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	De la -30 până la +45 °C
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	De la -30 până la +45 °C
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	De la -30 până la +45 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	De la 0 până la +25 °C
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	De la -40 până la +70 °C
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	De la -30 până la +60 °C
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	De la -30 până la +45 °C
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	De la -30 până la +45 °C
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	De la -30 până la +45 °C
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	De la -30 până la +45 °C
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	De la -30 până la +45 °C
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	De la -30 până la +45 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	De la -40 până la +70 °C
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	De la -40 până la +70 °C
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	De la -30 până la +60 °C
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	De la -30 până la +60 °C
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	De la -30 până la +60 °C
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	De la -30 până la +45 °C
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	De la -30 până la +45 °C
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	De la -30 până la +45 °C
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	De la -30 până la +45 °C
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	De la -40 până la +70 °C
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	De la -30 până la +60 °C
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	De la -30 până la +45 °C
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	De la -30 până la +45 °C
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	De la -30 până la +45 °C
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	De la -30 până la +45 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	De la -30 până la +45 °C
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	De la -30 până la +45 °C
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	De la -30 până la +45 °C
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	De la -30 până la +45 °C
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	De la -30 până la +45 °C
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	De la -30 până la +45 °C
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	De la -30 până la +45 °C
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	De la -30 până la +45 °C
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	De la -30 până la +45 °C
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	De la -30 până la +45 °C
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	De la -30 până la +45 °C
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	De la -30 până la +45 °C
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	De la -30 până la +45 °C
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	De la -30 până la +45 °C
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	De la -30 până la +45 °C
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	De la -30 până la +45 °C
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	De la -30 până la +45 °C
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	De la -30 până la +45 °C

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Rezistență la impact pentru anumite aplicații
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Argintiu	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Argintiu	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Argintiu	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Argintiu	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Argintiu	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Argintiu	-

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Rezistență la impact pentru anumite aplicații
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	Argintiu	-
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Argintiu	-
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argintiu	-

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Rezistență la impact pentru anumite aplicații
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argintiu	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Alb	-
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Alb	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Alb	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Alb	-
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Argintiu	-
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Argintiu	-
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Argintiu	-
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Argintiu	-
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Argintiu	-
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Argintiu	-
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	Argintiu	Iluminat rezistent la mingii/la impactul cu o minge
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Argintiu	-
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Argintiu	-
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	Argintiu	Iluminat rezistent la mingii/la impactul cu o minge
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Alb	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Alb	-
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	Argintiu	-
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Argintiu	-
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Argintiu	-
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argintiu	-
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Argintiu	-
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Argintiu	-
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argintiu	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Argintiu	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Argintiu	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Argintiu	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Argintiu	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Argintiu	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Argintiu	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Argintiu	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Argintiu	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Argintiu	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Argintiu	-

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Rezistență la impact pentru anumite aplicații
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Argintiu	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Argintiu	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Argintiu	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Argintiu	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Argintiu	-
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Argintiu	-
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Argintiu	-
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Argintiu	-
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Argintiu	-
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Argintiu	-
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	Argintiu	Iluminat rezistent la mingii/la impactul cu o minge
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Argintiu	-
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Argintiu	-
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Argintiu	-
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Argintiu	-
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Argintiu	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Argintiu	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Argintiu	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Argintiu	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Argintiu	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Argintiu	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Argintiu	-
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Argintiu	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Argintiu	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Argintiu	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Argintiu	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Argintiu	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Argintiu	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Argintiu	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Argintiu	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Argintiu	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Argintiu	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Argintiu	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Argintiu	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Argintiu	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Argintiu	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Argintiu	-
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Argintiu	-
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Argintiu	Iluminat rezistent la mingii/la impactul cu o minge
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Argintiu	Iluminat rezistent la mingii/la

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Rezistență la impact pentru anumite aplicații
			impactul cu o minge
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Argintiu	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Alb	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Alb	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Alb	-

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Rezistență la impact pentru anumite aplicații
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Alb	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Alb	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Alb	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Alb	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Alb	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Alb	-

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	Clasa de siguranță I	IK07
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Clasa de siguranță II	IK07
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Clasa de siguranță II	IK07
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Clasa de siguranță II	IK07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Clasa de siguranță I	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Clasa de siguranță I	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Clasa de siguranță I	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Clasa de siguranță I	IK07
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Clasa de siguranță I	IK07
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Clasa de siguranță I	IK07
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Clasa de siguranță I	IK07
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	Clasa de siguranță I	IK07
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	Clasa de siguranță I	IK07
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Clasa de siguranță I	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Clasa de siguranță I	IK07
40831200	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR	Clasa de siguranță I	IK07
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Clasa de siguranță I	IK08
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Clasa de siguranță II	IK07
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Clasa de siguranță II	IK07
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Clasa de siguranță II	IK07
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Clasa de siguranță II	IK07
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Clasa de siguranță II	IK07
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Clasa de siguranță I	IK07
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Clasa de siguranță I	IK07
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	Clasa de siguranță I	IK07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Clasa de siguranță I	IK02
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Clasa de siguranță I	IK07
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Clasa de siguranță I	IK08
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Clasa de siguranță I	IK07

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Clasa de siguranță I	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Clasa de siguranță I	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Clasa de siguranță I	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Clasa de siguranță I	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Clasa de siguranță I	IK07

Order Code	Full Product Name	Clasă de protecție IEC	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Clasa de siguranță I	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Clasa de siguranță I	IK08
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Clasa de siguranță I	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Clasa de siguranță I	IK07

