



**Адаптируемое
освещение помещений
с высокими потолками,
которое отличается
высокой
эффективностью и
обеспечивает
возможность
подключения к
системам освещения и
программным
приложениям.**

Gentlespace Gen3

В третьем поколении светильников GentleSpace для высоких пролетов мы продолжаем выводить на рынок инновации, предложив адаптируемые решения освещения для высоких пролетов, рассчитанные на помещения с высокими потолками и на промышленное применение. GentleSpace gen3 отличается широким

разнообразием вариантов комплектации оптики и углов пучка (от очень узкого до широкого), различными типами монтажа и материалами плафонов, а также разнообразием величин светового потока. Все это позволяет легко создать на основе GentleSpace gen3 индивидуально адаптированное решение освещения, идеально подходящее практически для любых помещений с высокими потолками и/или промышленных применений. Также поддерживаются изменения в требованиях конкретного применения (например, изменения компоновки) благодаря гибкой оптической системе, которую можно с легкостью корректировать даже после монтажа. Кроме того, GentleSpace gen3 также отличается расширенными возможностями подключения: эти светильники готовы к подсоединению к системам Интернета вещей (IoT) и программным приложениям, таким как Interact Industry. В целом, если вам нужно надежное решение типа «установил и забыл» или решение, которое можно будет адаптировать и управлять им после монтажа, то GentleSpace gen3 — идеальный вариант для ваших целей.

Преимущества

- Высококачественная видимость сочетается с превосходной равномерностью и уменьшенным уровнем бликов
- Прочное и надежное решение с долгим сроком службы
- Высокоэффективное решение с привлекательной общей стоимостью владения
- Гибкость обеспечивается за счет широких возможностей адаптации к изменяющимся задачам применения
- Готовность к подсоединению к существующим и будущим системам и программным приложениям
- Расширенный охват сфер применения, включая пищевую промышленность, производства с различной высотой потолков и применение в залах

Характеристики

- Высокая эффективность, до 155 лм/Вт
- Долгий срок службы – 100 000 часов (L80)
- Съемная система монтажа для простоты установки
- Полное соответствие требованиям EN-12464-1; низкий уровень бликования и цветопередача ≥ 80
- Дополнительный пылезащитный плафон для соответствия требованиям пищевой промышленности
- Подходит как для новых сооружений, так и для точечной замены светильников HPI 250 Вт, HPL 400 Вт или HPI 400 Вт, обеспечивает снижение энергопотребления до 65 %
- Широкий ассортимент оптики в соответствии с требованиями конкретных областей применения, также доступен вариант с регулируемой оптикой, позволяющий переходить от узкого пучка (NB) к широкому пучку (WB) с помощью простого механизма регулировки
- Interact Industry и Philips GreenWarehouse ready

Применение

- Производство пищевых продуктов и пищевая промышленность
- Склады и логистические центры
- Крытые спортивные залы, плавательные бассейны и выставочные залы

Gentlespace Gen3

Versions



New Highbay



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -30 to +45 °C

Максимальный уровень уменьшения яркости света 10%

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP65

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220-240 V

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света 114 °

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Драйвер в комплекте Yes

Метка ENEC ENEC mark

Знак пожароопасности D

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки Температура 850°C, продолжительность 5 с

Сменный источник света Yes

Количество единиц ПРА 1 unit

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность (0.38, 0.38) SDCM <3

Нач. корр. цветовая температура 4000 K

Нач. коэффициент цветопередачи >80

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Средний срок эксплуатации L90B50 50000 h

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Подходит для случайного переключения
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	No
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	No
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	No
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	No
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	No
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	No
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	No
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	No
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	No
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	No
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	No
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	No
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	No
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	No
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	No
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	No
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	No
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	No
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	No
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	No
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	No
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	No
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	No
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	No
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	No
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	No
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	No
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	No
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	No
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	No
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Да
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Да
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Да
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Да
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	No
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Да
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	No
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Да
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Да
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Да
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	No
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	No
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	No
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	No
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	No
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	No
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Да
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Да
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	No
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Да
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Да

Order Code	Full Product Name	Подходит для случайного переключения
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	№
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Да
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	№
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Да
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	№
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	№
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Да
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	№
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	№
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	№
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	№
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	№
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	№
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	№
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	№
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	№
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	№
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	№
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	№
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	№
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	№

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий	Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07	910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07	910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07	910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07	910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08	910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07	910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08	910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07	910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07	910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07	910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08	910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08	910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08	910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08	910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08	910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07	910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07	910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07	910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07	910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07	910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07	910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08	910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07	910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08	910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08	910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK07
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Тип оптики	Код семейства продуктов
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	WB	BY481P
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	MB	BY481P
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	MB	BY481P
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	NB	BY481P
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	WB	BY481P
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	WB	BY481P
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	MB	BY481P
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	HRO	BY481P
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	HRO	BY481P
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	NB	BY481P
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	HRO	BY481P
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	WB	BY481P
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	NB	BY481P
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	MB	BY481P
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	HRO	BY481P
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	WB	BY481P
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	MB	BY480P
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	MB	BY480P
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	HRO	BY480P
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	HRO	BY480P
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	MB	BY480P
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	WB	BY480P
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	NB	BY480P
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	WB	BY480P
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	NB	BY480P
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	NB	BY480P
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	HRO	BY480P
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	MB	BY480P
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	MB	BY480P
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	HRO	BY480P
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	MB	BY481X
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	WB	BY481X

Order Code	Full Product Name	Тип оптики	Код семейства продуктов
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	HRO	BY481X
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	MB	BY481X
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	MB	BY481P
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	WB	BY481X
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	WB	BY481P
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	HRO	BY481X
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	NB	BY481X
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	NB	BY481X
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	NB	BY481P
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	HRO	BY481P
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	MB	BY481P
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	WB	BY481P
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	MB	BY480P
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	WB	BY480P
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	HRO	BY480X
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	WB	BY480X
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	WB	BY480P
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	MB	BY480X
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	WB	BY480X
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	MB	BY480P
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	MB	BY480X
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	WB	BY480P
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	HRO	BY480X
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	MB	BY480P

Order Code	Full Product Name	Тип оптики	Код семейства продуктов
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	HRO	BY480P
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	NB	BY480X
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	NB	BY480P
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	MB	BY481P
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	MB	BY481P
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	WB	BY481P
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	HRO	BY481P
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	WB	BY480P

Order Code	Full Product Name	Тип оптики	Код семейства продуктов
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	MB	BY480P
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	WB	BY480P
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	MB	BY480P
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	HRO	BY480P
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	NB	BY480P
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	WB	BY480P
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	WB	BY481P
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	WB	BY481P

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Silver
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Серебристый RAL 9006

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Серебристый RAL 9006
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Серебристый RAL 9006
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	White
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	White
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Серебристый RAL 9006

Order Code	Full Product Name	Цвет
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Серебристый RAL 9006
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Серебристый RAL 9006
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	White
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	White
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	White
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	White
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	White
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	White
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	White
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	White
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	White
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	White
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	White
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	White
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	White

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации L80B50
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	70000 h
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	100000 h
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	100000 h
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	100000 h
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	100000 h
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	100000 h
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	100000 h
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	100000 h
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	100000 h
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	100000 h
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	100000 h
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	100000 h
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	100000 h
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	100000 h
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	100000 h
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	100000 h
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	100000 h
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	100000 h
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	100000 h
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	100000 h
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	100000 h
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	100000 h

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации L80B50
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465571	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	100000 h
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	100000 h
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	100000 h
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	100000 h
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	100000 h
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	100000 h

Gentlespace Gen3

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации L80B50
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	100000 h
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	100000 h
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	100000 h
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	100000 h
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	100000 h
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	100000 h
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	100000 h

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации L80B50
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	100000 h
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	100000 h
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	100000 h
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	100000 h
910500465609	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	100000 h
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	100000 h
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	100000 h



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Март 19 - Данные для изменения