



Anpassningsbar, effektiv belysning för hög takhöjd med anslutningsmöjligheter till belysningssystem och programapplikationer.

GentleSpace Gen3

Med den tredje generationen av GentleSpace höghöjdsarmatur fortsätter vi att införa innovativa nyheter på marknaden, denna gång genom att erbjuda flexibel belysning för användning i höga takhöjder och i industrilokaler. GentleSpace gen3 har ett stort urval vad gäller optik och spridningsvinklar (alltifrån mycket smala till breda), ett urval av monteringsmöjligheter och kåpor, samt en mängd olika ljusflöden. Detta innebär att du med GentleSpace gen3 enkelt kan skräddarsy en egen belysningslösning för i stort sett alla lokaler med högt i tak och/eller industrilokaler. Tack vare det flexibla optiksystemet som enkelt kan anpassas efter slutförd installation kan armaturen anpassas efter ändrade användningskrav (exempelvis ändringar i anläggningens layout). GentleSpace gen3 kan dessutom anslutas till IoT-baserade system och programapplikationer som exempelvis Interact Industry. GentleSpace gen3 är en perfekt lösning för just din installation – oavsett om du letar efter en pålitlig lösning som du bara kan installera och sedan inte behöver tänka på mer, eller om du vill ha en lösning som kan anpassas och styras efter själva installationen.

Fördelar

- Högkvalitativ synlighet med hög enhetlighet och minskad bländning
- Robust och pålitlig lösning med lång livslängd
- Mycket effektiv lösning som ger en attraktiv total ägandekostnad
- Flexibel lösning tack vare anpassningsmöjligheterna efter skiftande behov
- Redo att anslutas till befintliga och kommande system och programapplikationer
- Passar för en stor mängd användningsområden inklusive livsmedelsproduktion, tillverkning, olika takhöjder och mässhallar

Funktioner

- Hög effektivitet (HE) med upp till 174 lm/W
- Lång livslängd på upp till 100 000 timmar vid L90
- Brett utbud av optik (WB/MB/NB/XNB/HRO), och som tillval finns en variant med justerbara optikalternativ (NBA) som med hjälp av en smidig justeringsmekanism kan ställas om från NB till WB
- Specialalternativ för omfattande användningsområden: Extremutförande (XT) upp till 70 °C, ATEX 2/22 (BY482P, BY483P) säkerhetsklass I eller II, skyddsförande för simbassäng (SWP) och VDE-certifierat bollsäkert utförande (BP)
- Löstagbart monteringsystem för enkel installation och förmonterad IP65-kontakt
- Dammskydd som tillval för att uppfylla krav inom livsmedelsindustrin
- Tillgång till Signify Service Tag-appen med service och underhållsinformation

Användning

- Tillverkningsanläggningar (från mat/dryck till tung industri)
- Lagerlokaler och logistikcenter
- Sporthallar inomhus, simbassänger och mässhallar

Versions




GentleSpace Gen3 BY481 MB WH



GentleSpace Gen3 BY481 MB

Måttskiss



Allmän information

CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	114 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65
------------------------	------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	10%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning	Antal driftdonsenheter	Produktfamiljsskod
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	1 enhet	BY480P
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	1 enhet	BY480P
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	1 enhet	BY480P
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	1 enhet	BY480P
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	1 enhet	BY480P
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	1 enhet	BY480P
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	-	1 enhet	BY480P
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	1 enhet	BY480P
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	1 enhet	BY480P
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	1 enhet	BY480P
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	1 enhet	BY481P
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	1 enhet	BY481P
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	1 enhet	BY481P
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	1 enhet	BY481P
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	1 enhet	BY481P
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	1 enhet	BY481P
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	1 enhet	BY481P
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	1 enhet	BY481P
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	1 enhet	BY481P
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-	1 enhet	BY481P
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	1 enhet	BY481P
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	1 enhet	BY480P
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	1 enhet	BY480P
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	1 enhet	BY480P
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	1 enhet	BY480P
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	1 enhet	BY480P
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	1 enhet	BY480P
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	1 enhet	BY480P
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	1 enhet	BY480P
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	1 enhet	BY480P
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	1 enhet	BY480P
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	1 enhet	BY480P

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning	Antal driftdonsenheter	Produktfamiljsskod
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	1 enhet	BY480P
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	1 enhet	BY480P
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	1 enhet	BY480P
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	1 enhet	BY480P
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-	1 enhet	BY480P
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	-	1 enhet	BY480P
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-	1 enhet	BY480P
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	-	1 enhet	BY480P
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	1 enhet	BY480X
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	1 enhet	BY480X
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	1 enhet	BY481X
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	1 enhet	BY480X
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	1 enhet	BY480X
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	1 enhet	BY481X
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	2 enheter	BY481X
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	2 enheter	BY481X
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	1 enhet	BY481P
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	1 enhet	BY481P
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	1 enhet	BY481P
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	1 enhet	BY481P
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	1 enhet	BY481P
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	1 enhet	BY481P
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	1 enhet	BY481P
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	1 enhet	BY481P
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	1 enhet	BY481P
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	1 enhet	BY481P
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	1 enhet	BY481P
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	1 enhet	BY481P
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	1 enhet	BY481P
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	1 enhet	BY481P
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	1 enhet	BY481P
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	1 enhet	BY481P
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	1 enhet	BY481P

Order Code	Full Product Name	Inbyggd styrning	Antal driftdonsenheter	Produktfamiljskod
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	1 enhet	BY481P
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	1 enhet	BY481P
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	1 enhet	BY481P
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	1 enhet	BY481P
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-	1 enhet	BY481P
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	-	1 enhet	BY481P
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	-	1 enhet	BY481P
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	-	1 enhet	BY481P
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	1 enhet	BY480P
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	1 enhet	BY480P
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	1 enhet	BY480P
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	1 enhet	BY480P
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	1 enhet	BY480P
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	1 enhet	BY480P
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	1 enhet	BY480P
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	1 enhet	BY480P
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	1 enhet	BY480P

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp	Flimmervärde (PstLM)
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	150 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	152 lm/W	13 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	152 lm/W	13 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	150 lm/W	17 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	152 lm/W	13 000 lm	Optik för höga hyllor	0,12

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp	Flimmervärde (PstLM)
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	150 lm/W	17 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning	0,12
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	150 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	152 lm/W	13 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	152 lm/W	13 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	150 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp	Flimmervärde (PstLM)
		(nom)	Ljusflöde		
40757500	BY481P LED250S/84 0 PSD MB GC WH	160 lm/W	25 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40771100	BY481P LED250S/84 0 PSD MB PC WH	160 lm/W	25 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40777300	BY481P LED250S/84 0 PSD WB GC WH	160 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
40800800	BY481P LED250S/84 0 PSD HRO GC WH	160 lm/W	25 000 lm	Optik för höga hyllor	0,12
40781000	BY481P LED250S/84 0 PSD MB GC WH BR	160 lm/W	25 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40788900	BY481P LED250S/84 0 PSD WB GC WH BR	160 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
97109000	BY481P LED250S/84 0 PSD MB GC II SI BR XT	160 lm/W	25 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
97110600	BY481P LED250S/84 0 PSD WB GC II SI BR XT	160 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
97111300	BY481P LED350S/84 0 PSD MB GC II SI BR XT	148 lm/W	35 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,22
97112000	BY481P LED350S/84 0 PSD NB GC II SI BR XT	148 lm/W	35 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning	0,22
97113700	BY481P LED350S/84 0 PSD WB GC II SI BR XT	148 lm/W	35 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,22
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	152 lm/W	13 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
40736000	BY480P LED170S/840	150 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp	Flimmervärde (PstLM)
		(nom)	Ljusflöde		
	PSD WB GC SI				
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	152 lm/W	13 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	150 lm/W	17 000 lm	Optik för höga hyllor	0,12
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	152 lm/W	13 000 lm	Optik för höga hyllor	0,12
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	150 lm/W	17 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	152 lm/W	13 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	150 lm/W	17 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning	0,12
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	150 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	152 lm/W	13 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning	0,12
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	152 lm/W	13 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning	0,12
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	152 lm/W	13 000 lm	Optik för höga hyllor	0,12
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	150 lm/W	17 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	152 lm/W	13 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	150 lm/W	17 000 lm	Optik för höga hyllor	0,12

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)			Flimmervärde (PstLM)
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp	
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	173 lm/W	17 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	173 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	173 lm/W	13 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	173 lm/W	13 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	152 lm/W	13 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	1
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	150 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	1
98115000	BY481X LED250S/84 O SIA WB GC SI H4	160 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	1
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	173 lm/W	13 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	1
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	173 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	1
98123500	BY481X LED250S/84 O SIA HE WB GC SI H4	173 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	1
98341300	BY481X LED350S/84 O SIA WB GC SI H4	148 lm/W	35 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	1
01283700	BY481X LED350S/84 O SIA HE WB GC SI H4	164 lm/W	32 500 lm	Bredstrålande ljusfördelning	1
40750600	BY481P LED250S/84	160 lm/W	25 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)			Flimmervärde (PstLM)
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp	
	O PSD MB GC SI BR				
40758200	BY481P LED250S/84 O PSD WB GC SI BR	160 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
40778000	BY481P LED250S/84 O PSD NB GC SI BR	160 lm/W	25 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning	0,12
40786500	BY481P LED250S/84 O PSD HRO GC SI BR	160 lm/W	25 000 lm	Optik för höga hyllor	0,12
40790200	BY481P LED350S/84 O PSD MB GC SI BR	148 lm/W	35 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,22
40801500	BY481P LED350S/84 O PSD WB GC SI BR	148 lm/W	35 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,22
40730800	BY481P LED250S/84 O PSD WB GC SI	160 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
40731500	BY481P LED250S/84 O PSD MB GC SI	160 lm/W	25 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12
40732200	BY481P LED350S/84 O PSD MB GC SI	148 lm/W	35 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,22
40734600	BY481P LED250S/84 O PSD NB GC SI	160 lm/W	25 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning	0,12
40741400	BY481P LED250S/84 O PSD WB PC SI	160 lm/W	25 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,12
40743800	BY481P LED350S/84 O PSD WB GC SI	148 lm/W	35 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning	0,22
40744500	BY481P LED250S/84 O PSD MB PC SI	160 lm/W	25 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning	0,12

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)			Flimmervärde (PstLM)
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp	
40763600	BY481P	160 lm/W	25 000	Optik för höga	0,12
	LED250S/84		lm	hyllor	
	0 PSD HRO				
	GC SI				
40767400	BY481P	148 lm/W	35 000	Optik för höga	0,22
	LED350S/84		lm	hyllor	
	0 PSD HRO				
	GC SI				
40768100	BY481P	148 lm/W	35 000	Smalstrålande	0,22
	LED350S/84		lm	ljusfördelning	
	0 PSD NB GC				
	SI				
40769800	BY481P	160 lm/W	25 000	Optik för höga	0,12
	LED250S/84		lm	hyllor	
	0 PSD HRO				
	PC SI				
40793300	BY481P	148 lm/W	35 000	Bredstrålande	0,22
	LED350S/84		lm	ljusfördelning	
	0 PSD WB PC				
	SI				
40795700	BY481P	160 lm/W	25 000	Smalstrålande	0,12
	LED250S/84		lm	ljusfördelning	
	0 PSD NB PC				
	SI				
40798800	BY481P	148 lm/W	35 000	Medelstrålande	0,22
	LED350S/84		lm	ljusfördelning	
	0 PSD MB PC				
	SI				
40799500	BY481P	148 lm/W	35 000	Optik för höga	0,22
	LED350S/84		lm	hyllor	
	0 PSD HRO				
	PC SI				
97568500	BY481P	169 lm/W	35 000	Medelstrålande	0,22
	LED350S/84		lm	ljusfördelning	
	0 PSD HE MB				
	GC SI				
97569200	BY481P	169 lm/W	35 000	Bredstrålande	0,22
	LED350S/84		lm	ljusfördelning	
	0 PSD HE WB				
	GC SI				
97570800	BY481P	173 lm/W	25 000	Medelstrålande	0,12
	LED250S/84		lm	ljusfördelning	

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)			Flimmervärde (PstLM)
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp	
	0 PSD HE MB				
	GC SI				
97571500	BY481P	173 lm/W	25 000	Bredstrålande	0,12
	LED250S/84		lm	ljusfördelning	
	0 PSD HE WB				
	GC SI				
40760500	BY480P	152 lm/W	13 000 lm	Bredstrålande	0,12
	LED130S/840			ljusfördelning	
	PSD WB GC				
	WH				
40772800	BY480P	150 lm/W	17 000 lm	Medelstrålande	0,12
	LED170S/840			ljusfördelning	
	PSD MB GC				
	WH				
40775900	BY480P	150 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande	0,12
	LED170S/840			ljusfördelning	
	PSD WB GC				
	WH				
40776600	BY480P	152 lm/W	13 000 lm	Medelstrålande	0,12
	LED130S/840			ljusfördelning	
	PSD MB GC				
	WH				
40780300	BY480P	150 lm/W	17 000 lm	Optik för höga	0,12
	LED170S/840			hyllor	
	PSD HRO GC				
	WH				
40782700	BY480P	150 lm/W	17 000 lm	Smalstrålande	0,12
	LED170S/840			ljusfördelning	
	PSD NB GC				
	WH				
40802200	BY480P	150 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande	0,12
	LED170S/840			ljusfördelning	
	PSD WB PC				
	WH				
40740700	BY480P	150 lm/W	17 000 lm	Medelstrålande	0,12
	LED170S/840			ljusfördelning	
	PSD MB GC				
	WH BR				
40764300	BY480P	150 lm/W	17 000 lm	Bredstrålande	0,12
	LED170S/840			ljusfördelning	
	PSD WB GC				
	WH BR				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	0,07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	0,07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	0,07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	0,07

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	0,07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	0,07
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	0,07
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,07

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,07
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	0,07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	0,07
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	0,07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	0,07
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	0,07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	0,07
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,07
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,07
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,01
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	0,01
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,01
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	0,07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	0,07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0,07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0,07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	0,07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	0,07
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	0,07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	0,07
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	0,07
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	0,07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0,07
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	0,07
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	0,07
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	0,07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	0,07
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	0,07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	0,07
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	0,07
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	0,4
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	0,4
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	0,4
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	0,4
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	0,4

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	0,4
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	0,4
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	0,4
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	0,07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	0,07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	0,07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	0,07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	0,01
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	0,01
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	0,07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	0,01
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	0,07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	0,07
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	0,01
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	0,07
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0,07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	0,01
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	0,01
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	0,07
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	0,01
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	0,07
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	0,01
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	0,01
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	0,01
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	0,01
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	0,07
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	0,07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	0,07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	0,07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	0,07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	0,07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	0,07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	0,07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	0,07
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	0,07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	0,07

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	113 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	85 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	85 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	113 W
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	85 W
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	113 W
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	113 W
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	85 W
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	85 W
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	113 W
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	156 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	156 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	156 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	156 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	156 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	156 W
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	156 W
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	156 W
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	235 W
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	235 W
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	235 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	85 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	85 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	113 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	85 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	113 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	85 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	113 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	113 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	85 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	85 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	85 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	113 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	85 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	113 W
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	98 W
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	98 W
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	75 W
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	75 W
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	85 W
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	113 W
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	156 W
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	75 W
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	98 W
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	144 W
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	235 W
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	156 W
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	156 W
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	156 W
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	156 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	235 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	235 W
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	156 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	235 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	156 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	156 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	235 W
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	156 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	156 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	235 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	235 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	156 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	235 W
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	156 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	235 W
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	235 W
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	206 W
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	206 W
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	144 W
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	144 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	85 W
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	113 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	113 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	85 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	113 W
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	113 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	113 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	113 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	113 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-30 till +45 °C
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-30 till +45 °C
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-30 till +45 °C
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-30 till +45 °C
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 till +45 °C
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-30 till +45 °C
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	-30 till +45 °C
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 till +70 °C
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 till +70 °C
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 till +60 °C
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-30 till +45 °C
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-30 till +45 °C
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-30 till +45 °C
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-30 till +45 °C
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-30 till +45 °C
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-30 till +45 °C
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 till +70 °C
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 till +70 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-30 till +60 °C
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-30 till +60 °C
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 till +60 °C
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-30 till +45 °C
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 till +45 °C
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-30 till +45 °C
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-30 till +45 °C
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-30 till +45 °C
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-30 till +45 °C
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-30 till +45 °C
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-30 till +45 °C
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-30 till +45 °C
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-30 till +45 °C
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-30 till +45 °C
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-30 till +45 °C
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-30 till +45 °C
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-30 till +45 °C
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-30 till +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	–30 till +45 °C
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	–30 till +45 °C
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	–30 till +45 °C
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	–30 till +45 °C
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	–30 till +45 °C
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	–30 till +45 °C
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	–30 till +45 °C
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	–30 till +45 °C
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	–30 till +45 °C
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	–30 till +45 °C
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	–30 till +45 °C
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	–30 till +45 °C
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	–30 till +45 °C
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	–30 till +45 °C
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	–30 till +45 °C
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	–30 till +45 °C
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	–30 till +45 °C
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	–30 till +45 °C
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	–30 till +45 °C
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	–30 till +45 °C
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	–30 till +45 °C
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	–30 till +45 °C
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	–30 till +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	–30 till +45 °C
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	–30 till +45 °C
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	–30 till +45 °C
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	–30 till +45 °C
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	–30 till +45 °C
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	–30 till +45 °C
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	–30 till +45 °C
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	–30 till +45 °C
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	–30 till +45 °C
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	–30 till +45 °C
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	–30 till +45 °C
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	–30 till +45 °C
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	–30 till +45 °C
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	–30 till +45 °C
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	–30 till +45 °C
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	–30 till +45 °C
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	–30 till +45 °C
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	–30 till +45 °C
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	–30 till +45 °C
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	–30 till +45 °C
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	–30 till +45 °C
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	–30 till +45 °C
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	–30 till +45 °C

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Silver
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Silver
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Silver
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Silver
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Silver
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Silver
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	Silver
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Silver
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Silver
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Silver
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Vit
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Vit
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Vit
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Vit
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Vit
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Vit
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Silver
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Silver
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Silver
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Silver
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Silver
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Silver
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Silver
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Silver
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Silver

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Silver
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Silver
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Silver
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Silver
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Silver
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Silver
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Silver
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Silver
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Silver
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Silver
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Silver
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Silver
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Silver
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Silver
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Silver
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	Silver
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	Silver
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	Silver
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Silver
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Silver
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Silver
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	Silver
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Silver
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Silver
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Silver

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Silver
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Silver
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Silver
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Silver
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Silver
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Silver
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Silver
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Silver
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Silver
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Silver
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Silver
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Silver
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Silver
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Silver
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Silver
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Silver

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Silver
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Silver
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Silver
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Silver
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Silver
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Silver
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Silver
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Vit
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Vit
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Vit
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Vit
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Vit
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Vit
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Vit
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Vit
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Vit

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddskod för mekanisk påverkan
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40827500	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR	Säkerhetsklass I	IK07
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Säkerhetsklass II	IK07
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Säkerhetsklass II	IK07
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Säkerhetsklass II	IK07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Säkerhetsklass I	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Säkerhetsklass I	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Säkerhetsklass I	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Säkerhetsklass I	IK07
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Säkerhetsklass I	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Säkerhetsklass I	IK07
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Säkerhetsklass II	IK07

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddskod för mekanisk påverkan
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Säkerhetsklass II	IK07
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Säkerhetsklass II	IK07
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Säkerhetsklass II	IK07
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Säkerhetsklass II	IK07
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddskod för mekanisk påverkan
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	IK02
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	IK02
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	IK02
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	IK02
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	IK02
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	IK02
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	IK02
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Säkerhetsklass I	IK02
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Säkerhetsklass I	IK07
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddskod för mekanisk påverkan
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Säkerhetsklass I	IK08
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Säkerhetsklass I	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Säkerhetsklass I	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Säkerhetsklass I	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Säkerhetsklass I	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Säkerhetsklass I	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Säkerhetsklass I	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Säkerhetsklass I	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Säkerhetsklass I	IK08
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Säkerhetsklass I	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Säkerhetsklass I	IK07

