



# Kompakt design og klart, hvidt lys

## Kapsler LV 3.000 timer

Lavspændingshalogenspot. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglass unødvendigt. Det kompakte halogenspot giver et klart, hvidt lys henover en lang levetid.

### Fordele

- Den perfekte løsning som erstatning for halogenarmaturer
- Klart, funklende halogenlys til at skabe den helt rette atmosfære
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke

### Funktioner

- Exceptionel lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (Ra = 100)
- Kompakt design, nem at montere i armaturet
- Universel brænderplacering
- Starter øjeblikkeligt

### Anvendelsesområder


- Almen belysning, f.eks. i butikker, på restauranter, udstillinger og museer
- Ideel til små, dekorative armaturer

# Kapsler LV 3.000 timer

## Versions



## Målskitse



| Product                                | D (max) | L     | C (max) |
|----------------------------------------|---------|-------|---------|
| Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F | 12 mm   | 30 mm | 44 mm   |
| Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F | 12 mm   | 30 mm | 44 mm   |

### Generelle oplysninger

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Fod                     | GY6.35    |
| Nominel levetid (timer) | 3.000 t   |
| Skiftecyklus            | 12.000    |
| Normeret levetid        | 3.000 t   |
| Driftsposition          | UNIVERSAL |

### Lysteknisk

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 100 |
|------------------------------|-----|

### Drift og el

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | Øjeblikkeligt fuldt lys s |
| Spænding (nom.)                   | 12 V                      |
| Opstartstid (nom.)                | 0,0 s                     |

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |    |
|---------|----|
| Dæmpbar | Ja |
|---------|----|

### Mekanik og armaturhus

|              |      |
|--------------|------|
| Pære finish  | Klar |
| Lyskildeform | T11  |

### Lysteknisk

| Order Code   | Full Product Name                      | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Lysstrøm |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 925723617107 | Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F | 3000 K                            | 20 lm/W                    | 500 lm   |
| 925723717107 | Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F | 3100 K                            | 21,9 lm/W                  | 766 lm   |

## Drift og el

## Kapsler LV 3.000 timer

| Order Code   | Full Product Name                         | Lyskildens         |              |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
|              |                                           | strømstyrke (nom.) | Strømforbrug |
| 925723617107 | Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V<br>1CT/10x10F | 2,083 A            | 25,0 W       |

| Order Code   | Full Product Name                         | Lyskildens         |              |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
|              |                                           | strømstyrke (nom.) | Strømforbrug |
| 925723717107 | Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V<br>1CT/10x10F | 2,917 A            | 35,0 W       |

### Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code   | Full Product Name                      | Energiforbrug kWh/1000 t. |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 925723617107 | Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F | 25 kWh                    |

| Order Code   | Full Product Name                      | Energiforbrug kWh/1000 t. |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 925723717107 | Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F | 35 kWh                    |

