

Philips TownTune Simmetrico: il comfort di casa anche in strada

TownTune Central Post-Top DR

Gli apparecchi d'illuminazione TownTune, sono nati per spazi urbani e offrono tutte le recenti innovazioni in termini di scalabilità, prestazioni, qualità della luce e connettività. La famiglia TownTune è composta da due versioni: una versione simmetrica e una versione asimmetrica; ciascuna di queste versioni può essere personalizzata con degli accessori (cupole, coni, anelli decorativi) disponibili in diversi colori. Grazie alla piattaforma LED Philips LEDgine O e alla vasta gamma di ottiche, TownTune fornisce la giusta quantità e distribuzione della luce, in qualsiasi applicazione, consentendo ottime performance e risparmi energetici. La gamma TownTune è disponibile con connettori SR (System Ready - Zhaga), e può essere abbinata a sistemi di gestione e controllo, come Interact City e a diversi sensori SR/ZD4i. Inoltre, grazie all'applicazione Signify Service tag, ogni singolo apparecchio per illuminazione è identificabile in modo univoco. Attraverso la semplice scansione del suo codice QR, si può immediatamente accedere alle informazioni del prodotto e alla sua configurazione, rendendo le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici.

TownTune Central Post-Top DR

Vantaggi

- Garantisce un ottimo comfort visivo e qualità nell'illuminazione degli spazi urbani
- Design semplice e lineare che ben si adatta a diversi ambienti urbani. Ampia gamma di accessori per personalizzazione, con cui creare una firma luminosa unica per ogni città, e un elemento d'arredo urbano durante il giorno
- Vasta gamma di applicazioni, grazie alle elevate prestazioni e alla flessibilità della piattaforma LEDgine-O
- Pronto per essere utilizzato in combinazione con sistemi di controllo dell'illuminazione e applicazioni software, grazie al sistema Philips SR (System Ready) con connettore SR-Zhaga
- Massima facilità di manutenzione, programmazione e gestione delle parti di ricambio, grazie al sistema Signify Service tag, che permette l'identificazione univoca di ogni signolo apparecchio grazie al QR code associato, e fornisce tutte le informazioni sul prodotto


Caratteristiche

- Ridotto Costo Totale di Proprietà: opzione CLO (Output Luminoso Costante), ottimizzazione tramite L-Tune
- Eccellente qualità della luce grazie alla piattaforma LED Philips LEDgine-O
- Diversi accessori disponibili (tipo cupola, cono e anelli decorativi), in diversi colori
- Disponibile con controllo stand-alone dell'illuminazione (LumiStep, DynaDimmer, LineSwitch) e con applicazioni software e di controllo avanzate (Interact City)
- Ampia scelta di pacchetti lumen, da 1.200 a 10.000 lumen
- Diverse temperature di colore: 3.000 K (bianco caldo) e 4.000 (bianco neutro) o 2.700 K (bianco molto caldo) e 2.200 K (bianco sodio)
- Lunga durata di vita: 100.000 ore con minimo L90
- Protezione agli urti IK10; grado di protezione IP66

Applicazione

- Zone urbane e zone residenziali
- Piste ciclabili, percorsi pedonali e attraversamenti pedonali
- Centri città, piazze, parchi
- Parcheggi

Disegno tecnico



TownTune Central Post-Top DR

Informazioni generali	
Marchio CE	Sì
Driver incluso	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Codice famiglia prodotto	BDP261

Dati tecnici di illuminazione	
Tipo copertura ottica	Copertura policarbonato anti UV
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK10
e una gestione termica	IP66
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione contro le sovratensioni standard Philips

Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,5 %

Condizioni di applicazione	
Livello massimo di attenuazione	10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	LED69

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	Colore sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 bianco neutro	4000 K	>70

Order Code	Full Product Name	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	Colore sorgente luminosa	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	77° - 11° x 156°	830 bianco caldo	3000 K	>80

TownTune Central Post-Top DR

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Tipo di ottica aree esterne
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3.430 lm	Distribuzione simmetrica 50

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Tipo di ottica aree esterne
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	4.620 lm	Mezzo di distribuzione 10

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	49,5 W

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.