



Hemmakänsla även ute på gatan

TownTune Central Post-Top DR

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara stadsmiljöer. Serien erbjuder den senaste teknologin för optimal prestanda, ljuskvalitet och anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner: en central stolptopp, ett asymmetriskt utförande med stolpparm och ett utförande med utskjutande stolptoppsfäste för lyra. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa alternativ gör det möjligt för dig att anpassa belysningen i olika kvarter och stadsdelar, för att skapa en egen identitet till området. Armaturserien är dessutom utrustad med en Philips Service QR-kodetikett, vilket underlättar installation och underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips Ledgine-plattformen, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker och kan paras ihop med såväl fristående som avancerade programapplikationer för styrning och belysning, som exempelvis Interact City.

Fördelar

- Ger visuell komfort och bekväma belysningsupplevelser i stadsmiljöer tack vare den exklusiva kupan
- Enkel och ren design med ett brett utbud av tillbehör som enkelt kan anpassas olika stadsmiljöer för att ge möjlighet att skapa unik belysning, som dessutom kan bli inslag i stadsmiljön under dagtid
- Tack vare den senaste Ledgine LED-plattformen med utmärkt prestanda och ett brett urval ljusfördelningar täcker den många olika användningsområden
- Lätt att underhålla tack vare Philips Service-etiketten, och Philips SR-uttaget (System Ready) gör det möjligt att para ihop produkten med belysningsstyrning och programapplikationer.

TownTune Central Post-Top DR

Funktioner

- Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde (CLO – Constant Light Output) som tillval
- Utmärkt ljuskvalitet tack vare Philips LEDgine. Ytterligare optimering är möjlig i L-Tune
- Flera olika alternativ för armaturhusets form (kon, kupol), dekorativ ring och färg (klar och gyllene) som tillval
- Kan paras ihop med fristående styrsystem som LumiStep, DynaDimmer, och LineSwitch, samt med avancerade system och programapplikationer som exempelvis Interact City
- Brett urval av ljusflöden, från 1 200 upp till 10 000 lumen
- Val av färgtemperatur: 3 000 K (varmvit) eller 4 000 K (neutralvit)
- Lång livslängd på 100 000 tim vid minst L85
- För att komma åt driftdonen lyfter du på armaturens överdel
- Lämplig för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- Slagtålig (IK10) och hög kapslingsklass (IP66)

Användning

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
- Stadskärnor och torg
- Parkeringar

Versions



Tillbehör

Ordercode 49032400

Ordercode 49033100



TownTune Central Post-Top DR

Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå 10%

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK10

Överspänningskydd (vanlig/
differentiell) Philips standard
surge protection
level kV

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Allmän information

CE-märkning CE märkning

Optikavskärmning/optiktyp PC-UV

Driftdon ingår Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på
normalantändliga
ytor

Utbytbar ljuskälla Ja

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Produktfamiljskod BDP261

Ljusteknik

Standardvinkel för sidoingång -

Standardvinkel för stoltoppsmontage 0°

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0

Mekanik och armaturhus

Färg Mörkgrå

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Armaturens	Ljuskällans		
		ljusfördelning	färg	Lampfamiljskod	Optiktyp
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 neutralvit	LED50	Symmetrisk ljusfördelning 50
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	77° - 11° x 156°	830 varmvit	LED69	Medelstrålande ljusfördelning 10

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt ljusflöde
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	4000 K	>70	3360 lm
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II	3000 K	>80	4620 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt ljusflöde
	DM10 CLO SRTB 62P			

