



# Se sentir comme chez soi dans la ville !

## Top de mât central TownTune

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et évolutifs, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options tel qu'un anneau décoratif proposé en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de la ville. L'application Philips Service tag est également proposée avec cette famille de luminaires.

Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips Ledgine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City.

## Top de mât central TownTune

### Avantages

- Apporte un éclairage de qualité, performant et confortable dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue
- Un design simple et épuré permettant de l'intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d'accessoires, offrant aux villes une « signature lumineuse » unique et un mobilier urbain spécifique pendant la journée
- Un large panel d'applications et d'excellentes performances grâce à la plate-forme LED de dernière génération Philips Ledgine et à la large gamme d'optiques proposée
- Facilité de maintenance grâce à l'application Philips Service tag et prêt à intégrer l'offre de télégestion Interact City et des capteurs grâce aux connecteurs standard SR (Sensor Ready)

### Fonctions

- Coût global de fonctionnement optimisé et option de CLO (flux lumineux constant)
- Excellente qualité de l'éclairage grâce à la plate-forme Philips LEDGine, et aux optimisations possibles dans L-Tune
- Choix de différents designs (cône, dôme), option anneau décoratif de teinte claire ou dorée
- Peut intégrer différentes solutions de gestion de l'éclairage (LumiStep, DynaDimmer) ainsi que la solution de télégestion avancée Interact City
- Large choix de flux lumineux, de 1 200 à 10 000 lumens
- Choix de température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
- Durée de vie élevée de 100 000 heures à L85 minimum
- Accédez à l'appareillage par le capot sur le haut du luminaire
- Convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles installations
- Résistant au vandalisme (IK10) et indice de protection élevé (IP66)

### Application

- Zones urbaines et résidentielles
- Pistes cyclables, voies piétonnes et passages pour piétons
- Centres-villes et places
- Parkings

### Versions



## Top de mât central TownTune

### Détails sur le produit



TownTune CPT BDP260



TownTune CPT BDP260

### Accessoires



Ordercode 49036200



Ordercode 49037900

# Top de mât central TownTune

## Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximum	10%
-----------------------------	-----

## Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel)	Philips standard surge protection level kV

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

## Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Température de couleur	740 blanc neutre
Cache optique/type de l'objectif	PC-UV
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	F
Source lumineuse de substitution	Oui
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Code de la famille de produits	BDP260

## Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur proximale initiale	4000 K
---	--------

## Photométries et Colorimétries

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0

## Matériaux et finitions

Couleur	Gris foncé
---------	------------

## Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Code famille de lampe	Version de lampe	Nombre de sources lumineuses
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	7° - 52° x 150°	LED14	-	-
89449800	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62	152° x 155°	LED100	4S	40
89450400	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76	152° x 155°	LED100	4S	40

## Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	Distribution extensive 10
89449800	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62	Distribution symétrique 50

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
89450400	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76	Distribution symétrique 50

## Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Température de rendu des couleurs	Indice de Flux lumineux initial
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	>70	1026 lm
89449800	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62	≥70	6900 lm

Order Code	Full Product Name	Température de rendu des couleurs	Indice de Flux lumineux initial
89450400	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76	≥70	6900 lm

## Top de mât central TownTune

