



PerfectBeam gen.2 – Posibilități nelimitate de adaptare a luminii

PerfectBeam generația 2

PerfectBeam generația 2 a fost conceput special pentru a asigura lumină de calitate excelentă în aplicații pentru muzee. Acesta asigură echilibrul perfect între prezentarea obiectelor de artă și păstrarea acestora în siguranță, între nevoia de adaptare la expoziții mereu în schimbare, eforturile de întreținere mici și eficiența energetică ridicată. Deși sunt adesea antagonice, atât cerințele de vizibilitate sporită cât și cele de protejare sunt acum satisfăcute cu o tehnologie de iluminat cu LED care nu emite raze UV sau IR dăunătoare. PerfectBeam generația 2 prezintă capodoperele și obiectele în culorile lor naturale, atrăgând subtil privirea vizitatorului și făcându-le mai vizibile, ușor de interpretat și, implicit, mai apreciate până la cel mai mic detaliu. Datorită acestui produs, puteți utiliza lumina pentru a transmite emoții aparte și a crea o experiență de neuitat pentru vizitatorii muzeului. Construcția modulară, fasciculul luminos variabil, accesoriile de modelare a fasciculului luminos și capacitățile integrate de reglare a intensității luminoase sau DALI asigură flexibilitate maximă, pentru a face față provocărilor asociate expozițiilor mereu în schimbare și nevoilor de iluminare, atât în prezent, cât și în viitor. PerfectBeam generația 2 este soluția potrivită și pentru magazinele de modă de lux, unde este nevoie să evidențiați culorile, materialele și să puneți accent pe detalii.

Beneficii

- Calitate superioară a luminii – scoate în evidență ideile artistului sau ale designerului
- Păstrare optimă a operelor de artă – protejează exponatele prețioase
- Flexibilitate maximă a fasciculului luminos – se adaptează la nevoile expozițiilor aflate mereu în schimbare

PerfectBeam generația 2

Caracteristici

- Spot variabil (de la 7 la 55°) și proiector de încadrare
- Spotul variabil poate ajunge la emisii de până la 1560 lm, iar proiectorul de încadrare până la 920 lm
- Construcție modulară cu accesorii de modelare a fasciculului luminos, ușor de adaptat
- Fără radiații UV și IR dăunătoare exponatelor prețioase și efect de orbire minim
- Redare superioară a culorii: CRI 94+

Cerere

- Muzee (picturi, sculpturi, alte opere de artă)
- Prezentări de modă/spații comerciale de lux

Versions



PerfectBeam



PerfectBeam



PerfectBeam

Detalii produs

PerfectBeam gen2 ST512T 6



PerfectBeam generația 2

Application Conditions

Interval temperatură ambientală 0 to +35 °C

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase 3%

Adecvat pentru comutare aleatorie No

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic -

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 220/240 V

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină 120 °

Marcaj CE CE mark

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță II

Balast inclus Da

Marcaj ENEC -

Marcaj de inflamabilitate NO

Test de incandescență -

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unit

Initial Performance (IEC Compliant)

Cromatică inițială 0.4338, 0.4030
(+/- 0.005);
SDCM 2

Temperatură de culoare inițială corelată 3000 K

Indice inițial de redare a culorii 94

Toleranță flux luminos +/-5%

General Information

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
19109200	SHARP ZOOM Dimm 930/WH/25W-IN220-240V	Unghi de distribuție luminoasă de la 7° până la 55°
19112200	SHARP ZOOM DALI 930/WH/25W-IN220-240V	Unghi de distribuție luminoasă de la 7° până la 55°
19115300	SHARP ZOOM Dimm 930/BK/25W-IN220-240V	Unghi de distribuție luminoasă de la 7° până la 55°
19124500	SHARP FRAME DALI 930/WH/23W-IN220-240V	30

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial	Putere de intrare inițială
19109200	SHARP ZOOM Dimm 930/WH/25W-IN220-240V	62 lm/W	1560 lm	25 W
19112200	SHARP ZOOM DALI 930/WH/25W-IN220-240V	62 lm/W	1560 lm	25 W

Order Code	Full Product Name	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial	Putere de intrare inițială
19115300	SHARP ZOOM Dimm 930/BK/25W-IN220-240V	62 lm/W	1560 lm	25 W
19124500	SHARP FRAME DALI 930/WH/23W-IN220-240V	40 lm/W	920 lm	23 W

Mechanical and Housing

PerfectBeam generația 2

Order Code	Full Product Name	Culoare
19109200	SHARP ZOOM Dimm 930/WH/25W-IN220-240V	ALU
19112200	SHARP ZOOM DALI 930/WH/25W-IN220-240V	ALU

Order Code	Full Product Name	Culoare
19115300	SHARP ZOOM Dimm 930/BK/25W-IN220-240V	BK
19124500	SHARP FRAME DALI 930/WH/23W-IN220-240V	ALU

