



# PerfectBeam gen.2: Işığı şekillendirmek için sonsuz sayıda olasılık

## PerfectBeam gen.2

PerfectBeam gen2 müze uygulamalarında kusursuz ışık kalitesi sunmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Sanatın sunumu ve korunması, sürekli değişen sergiler ve düşük bakım masrafı ve enerji verimliliği arasındaki kusursuz dengeye ulaşır. İyi seviyede görünürlük ve korumaya yönelik, birbiriyle çelişen talepler, hiçbir zararlı UV veya IR ışını yaymayan LED'li aydınlatma ile artık karşılanıyor. PerfectBeam gen2; başyapıtları ve parçaları gerçek renklerinde sunar, izleyicinin bakışını zarafetle üstüne çeker, başyapıtları en küçük ayrıntısına kadar görmeyi, yorumlamayı ve takdir etmeyi kolaylaştırır. Duyuları uyandırmak ve unutulmaz bir müze deneyimi yaratmak için ışığı kullanmanıza imkan tanır. Modüler tasarımı, değişken ışınları, ışın şekillendirme aksesuarları ve armatür üstünde dimleme veya DALI dimleme imkanı, değişen sergiler ve aydınlatma ihtiyaçlarıyla şimdi ve gelecekte maksimum esneklik içinde başa çıkmayı sağlar. PerfectBeam gen2 renkleri ve malzemeleri öne çıkarmayı, detayları vurgulamayı gerektiren üst düzey moda perakendeciliği için doğru çözümdür.

### Faydaları

- Üstün ışık kalitesi; sanatçının veya tasarımcının istediği noktayı görünür kılar
- En uygun sanatsal koruma – değerli sergi parçalarını korur
- Maksimum ışın esnekliği – değişen sergi ihtiyaçlarına uyum sağlar

## PerfectBeam gen.2

### Özellikler

- Değişken Spot (7 - 55°) ve Çerçevesiz Projektör
- Değişken Spot 1560 lm'e, Çerçevesiz Projektör ise 920 lm'e kadar yayılımı ulaşabilir
- Işın şekillendirme aksesuarlarıyla modüler tasarım, adapte etmesi kolay
- Sergilenecek değerli parçalar için zararlı UV veya IR radyasyonu olmadan, en düşük seviyede parlama
- Yüksek renksel geriverim: CRI 94+

### Uygulama

- Müzeler (resimler, heykeller ve diğer sanat eserleri)
- Üst düzey moda/perakende

### Versions



PerfectBeam



PerfectBeam

### ÜRÜN BİLGİLERİ

PerfectBeam gen2 ST512T 6



## PerfectBeam gen.2

### aksesuarlar

PerfectBeam

Ordercode 19132000



#### Uygulama Koşulları

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 to +35 °C |
| Maksimum dim seviyesi   | 3%          |
| Rastgele anahtara uygun | No          |

#### Onay ve Uygulama

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mekanik çarpışma koruma kodu | -    |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 |

#### Kontroller ve Dimming

|                |      |
|----------------|------|
| Dim Edilebilir | Evet |
|----------------|------|

#### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

|               |           |
|---------------|-----------|
| Giriş Voltajı | 220/240 V |
|---------------|-----------|

#### Genel Bilgiler

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Işık kaynağının ışın açısı    | 120 °                |
| CE işareti                    | CE mark              |
| Koruma sınıfı IEC             | Güvenlik sınıfı II   |
| Tertibat dahildir             | Evet                 |
| ENEC işareti                  | -                    |
| Alev alma işareti             | NO                   |
| Ateşleme teli testi           | -                    |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı | Hayır                |
| Sürücü birimi sayısı          | 1 unit               |
| Optik sistem türü             | 7 ila 55° ışın açısı |

#### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Başlangıç Renk Türü                         | 0.4338, 0.4030<br>(+/- 0.005);<br>SDCM 2 |
| Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı                | 3000 K                                   |
| Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi     | 94                                       |
| LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 62 lm/W                                  |
| Başlangıçtaki Işık Akısı                    | 1560 lm                                  |
| Işık akısı toleransı                        | +/-5%                                    |
| Başlangıç giriş gücü                        | 25 W                                     |

#### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

| Order Code | Full Product Name                     | Renk     |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 19109200   | SHARP ZOOM Dimm 930/WH/25W-IN220-240V | Aluminum |
| 19115300   | SHARP ZOOM Dimm 930/BK/25W-IN220-240V | Black    |

