



Philips TownTune Asymmetric – i na ulici jako doma

TownTune Asymmetric

Řada Philips TownTune je navržena tak, aby vylepšila stávající a škálovatelné městské prostory, a nabízí všechny nejnovější inovace v oblasti osvětlení, pokud jde o výkon, kvalitu světla a konektivitu. Řadu tvoří čtyři řešení: Central Post Top (CPT), verze Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), verze s rozšiřující konzolou Lyre pro vrchol sloupu (Lyre) a verze Central Post Top s kónickým komfortním krytem CCB (Conical Comfort Bowl). Každé svítidlo řady TownTune lze přizpůsobit pomocí nabídky různých tvarů horní části těla a také možnosti přidat ozdobný kruh, který je dodáván ve dvou barvách (kromě verze CCB). Nabízené doplňky pro úpravu designu vám umožní vytvořit vlastní charakteristický ráz osvětlení a dodat osobitou identitu čtvrtím a městům. Každé svítidlo řady TownTune je navíc jedinečně identifikovatelné prostřednictvím aplikace pro servisní štítek Signify. Pouhým naskenováním QR kódu, který se nachází uvnitř dvířek sloupu nebo přímo na svítidle, získáte okamžitý přístup k informacím o konfiguraci svítidla. Díky tomu můžete rychleji a snáze provádět operace údržby a programování a vytvořit si digitální knihovnu prvků osvětlení a náhradních dílů. Svítidla TownTune rovněž využívají platformu osvětlení Philips LEDGINE-O, díky které bude mít světlo na ulici vždy správný směr a odpovídající intenzitu. Technologie System Ready (SR) navíc zajišťuje použitelnost svítidel TownTune i v budoucnosti. Řešení je připraveno ke spárování jak se samostatnými a pokročilými ovládacími prvky, tak se softwarovými aplikacemi pro správu osvětlení, jako je Interact City.

Výhody

- Vizuální komfort a příjemné osvětlení v městských prostorech díky speciálně navrženému krytu
- • Jednoduchý, čistý design, který lze integrovat do různých městských prostředí, a možnost přizpůsobení prostřednictvím široké škály příslušenství, které dodává městům nenapodobitelný charakter, zatímco během dne se může stát součástí městského mobiliáře
- Široká řada možných způsobů použití, skvělý výkon díky nejnovější LED platformě Ledgine a mnoho různých vyzařovacích charakteristik
- Připravenost k párování s ovládáním osvětlení a softwarovými aplikacemi prostřednictvím konektoru Philips SR (System Ready)
- Svítidla jsou označena servisním štítkem s QR kódem, díky němuž je každé svítidlo jedinečně identifikovatelné a který obsahuje informace o údržbě, montáži a náhradních dílech



Vlastnosti

- Optimalizované celkové provozní náklady a možnost stálého světelného toku
- Vynikající kvalita světla díky optimalizované platformě Philips Ledgine, další optimalizace v L-Tune je také možná
- Výběr z různých tvarů těla (kužel, kopule), možnost dekorativního kroužku a barvy (čirá a zlatá)
- Lze spárovat se samostatnými ovládacími prvky osvětlení, jako jsou LumiStep, DynaDimmer a LineSwitch, a pokročilými systémovými a softwarovými aplikacemi, např. Interact City
- Široký výběr světelných toků od 600 do 12 000 lumen
- Výběr teploty chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá) nebo 4 000 K (neutrální bílá)
- Dlouhá životnost 100 000 hodin při minimálně L80
- Vhodné pro nové instalace a modernizace
- IK09, IP66

Aplikace

- Městské a obytné oblasti
- Cyklostezky, stezky pro pěší a přechody
- Městská centra a náměstí
- Parkoviště

Rozměrové výkresy



TownTune Asymmetric

Detaily o výrobku



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Kód produktové řady	BDP265
Světelně technické	
Typ optického krytu	Polykarbonátová miska/kryt, odolné proti ultrafialovému záření
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Mechanické a materiály	
Barva těla	Šedá
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Standardní úroveň přepětové ochrany Philips
Podmínky použití	
Maximální úroveň ztlumení	10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	LED84
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	LED50
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	LED44
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	LED94

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	6° - 79° x 154°	830 teplá bílá	3000 K	80
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	12° - 59° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 teplá bílá	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 teplá bílá	3000 K	80
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	77° - 11° x 156°	830 teplá bílá	3000 K	80
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	17° - 5° x 132°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Venkovní typ optiky
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	3 200 lm	Distribuce – střední 50
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	9 200 lm	Distribuce – úzký 10
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	6 888 lm	Distribuce – střední 10

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Venkovní typ optiky
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	4 100 lm	Distribuce – střední 10
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	3 652 lm	Distribuce – střední 10
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	7 520 lm	Distribuce – extra široký 50

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	64 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	40 W
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	35 W
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	56 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	Ano
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	Ano
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	Ne
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	Ne
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	Ano

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	0,5 %
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	0,5 %
88195500	BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
88657800	BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %
88752000	BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A	0,5 %
21547400	BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB	-

