



Skapar en hemtrevlig stadsmiljö

TownTune Asymmetric

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara stadsmiljöer. Serien erbjuder det nyaste inom belysningsinnovationer vad gäller prestanda, ljuskvalitet och möjlighet till anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner; en med central stolptopp, en med ett asymmetriskt utförande och sist en med utskjutande stolptoppsfäste. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa alternativ gör det möjligt att anpassa belysningslösningar efter olika kvarter och städer, för att skapa egen identitet till området. Armaturserien är dessutom utrustad med en QR-baserad Philips Service tag, vilket underlättar installation och underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips Ledgine-plattformen för optimerad belysning, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker och kan anslutas med såväl fristående som avancerade programapplikationer för styrning och belysning, som exempelvis Interact City.

TownTune Asymmetric

Fördelar

- Ger visuell komfort och bekväma belysningsupplevelser i stadsmiljöer tack vare den exklusiva kupan
- Enkel och ren design gör det möjligt att få den att passa in i olika stadsmiljöer, och dess breda utbud av tillbehör gör att den lätt kan anpassas. På så sätt kan städer skapa en egen unik belysning, som dessutom kan bli inslag i stadsmiljön under dagtid
- Täcker en stor mängd användningsområden och tack vare den senaste Ledgine LED-plattformen har den utmärkt prestanda och tillgång till ett brett urval ljusfördelningar
- Kan paras ihop med belysningsstyrning och programvara genom att utrustas med Philips SR-sockel (System Ready)
- Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar



Funktioner

- Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde (CLO – Constant Light Output) som tillval
- Utmärkt ljuskvalitet tack vare Philips optimerade plattform LEDgine, och ytterligare optimering är möjlig i L-Tune
- Flera olika alternativ för armaturhusets form (kon, kupol), dekorativ ring och färg (klar och gyllene) som tillval
- Kan paras ihop med fristående system för ljusstyrning som LumiStep, DynaDimmer, och LineSwitch, samt med avancerade system och programapplikationer som exempelvis Interact City
- Brett urval av ljusflöden, från 600 upp till 12 000 lumen
- Val av färgtemperatur: 3 000 K (varmvit) eller 4 000 K (neutralvit)
- Lång livslängd på 100 000 tim vid minst L80
- Lämplig för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- IK09, IP66

Användning

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
- Stadskärnor och torg
- Parkeringar

Måttskiss




TownTune Asymmetric

Produktinformation



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Typ av optisk kåpa	UV-beständig polykarbonatkupa /kåpa
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	-
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standardnivå för överspänningsskydd
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Produktfamiljskod
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40	BDP265
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120	BDP265
88455000	BDP265 LED35/740 II DM11 CLO 6MFQQ 62S	LED35	BDP266

Ljusteknik (1/2)

Full			Korrelerad			Full			Korrelerad		
Order	Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur		Order	Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	
Code	Name	ljusstrålefördelning	färg	(nom)	Färgåtergivning	Code	Name	ljusstrålefördelning	färg	(nom)	Färgåtergivningsindex
49757600	BDP265	6° - 79° x 154°	830	3000 K	80						
	LED40-4S/										
	830 DM50										
	DDF3										
49761300	48-4S/60A					88455000	BDP265	76° x 74°	740	4000 K	70
						6MFQQ	SRB 76				
							LED35/740				
							II DM11 CLO				
49761300	BDP265	12° - 59° x 158°	740	4000 K	70	62S	6MFQQ				
	LED120-4S/						740 DN10				

Ljusteknik (2/2)

TownTune Asymmetric

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	3 200 lm	Medelbred ljusfördelning 50
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	9 200 lm	Smal ljusfördelning 10

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
88455000	BDP265 LED35/740 II DM11 CLO 6MFQQ 62S	2 924 lm	Medelbred ljusfördelning 11

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
49757600	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
88455000	BDP265 LED35/740 II DM11 CLO 6MFQQ 62S	21 W

