



Skapar en hemtrevlig stadsmiljö

TownTune Asymmetric DTC

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara stadsmiljöer. Serien erbjuder det nyaste inom belysningsinnovationer vad gäller prestanda, ljuskvalitet och möjlighet till anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner; en med central stolptopp, en med ett asymmetriskt utförande och sist en med utskjutande stolptoppsfäste. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa alternativ gör det möjligt att anpassa belysningslösningar efter olika kvarter och städer, för att skapa egen identitet till området. Armaturserien är dessutom utrustad med en QR-baserad Philips Service tag, vilket underlättar installation och underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips Ledgine-plattformen för optimerad belysning, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker och kan anslutas med såväl fristående som avancerade programapplikationer för styrning och belysning, som exempelvis Interact City.

TownTune Asymmetric DTC

Fördelar

- Ger visuell komfort och bekväma belysningsupplevelser i stadsmiljöer tack vare den exklusiva kupan
- Enkel och ren design gör det möjligt att få den att passa in i olika stadsmiljöer, och dess breda utbud av tillbehör gör att den lätt kan anpassas. På så sätt kan städer skapa en egen unik belysning, som dessutom kan bli inslag i stadsmiljön under dagtid
- Täcker en stor mängd användningsområden och tack vare den senaste Ledgine LED-plattformen har den utmärkt prestanda och tillgång till ett brett urval ljusfördelningar
- Kan paras ihop med belysningsstyrning och programvara genom att utrustas med Philips SR-sockel (System Ready)
- Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar


Funktioner

- Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde (CLO – Constant Light Output) som tillval
- Utmärkt ljuskvalitet tack vare Philips optimerade plattform Ledgine, och ytterligare optimering är möjlig i L-Tune
- Flera olika alternativ för armaturhusets form (kon, kupol), dekorativ ring och färg (klar och gyllene) som tillval
- Brett urval av ljusflöden, från 600 upp till 12 000 lumen
- Val av färgtemperatur: 3 000 K (varmvit) eller 4 000 K (neutralvit)
- Lång livslängd på 100 000 tim vid minst L80
- Lämplig för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- IK08, IP66

Användning

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
- Stadskärnor och torg
- Parkeringar

Måttskiss




TownTune Asymmetric DTC

Produktinformation



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric DTC

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljskod	BDP267
Ljusteknik	
Typ av optisk kåpa	UV-beständig polykarbonatkupa /kåpa
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	-
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09
Kod för kapslingsklass	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standardnivå för överspänningsskydd
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24

Ljusteknik (1/2)

Full			Korrelerad			Full			Korrelerad		
Order	Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur		Order	Product	Armaturens	Ljuskällans	färgtemperatur	
Code	Name	ljusstrålefördelning	färg	(nom)	Färgåtergivnings	Code	Name	ljusstrålefördelning	färg	(nom)	Färgåtergivningsindex
49759000	BDP267	12° - 29° × 152°	830	3000 K	>80	49763700	BDP267	4° - 58° × 149°	740	4000 K	>70
	LED59-4S/		varmvit				LED24-4S/		neutralvit		
	830 II						740 II				
	DW50 DR						DM33 CLO				
	CLO LS-6						SRT SRB				

Ljusteknik (2/2)

TownTune Asymmetric DTC

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4 536 lm	Bredstrålande ljusfördelning 50

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Optiktyp utomhus
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1 932 lm	Medelbred ljusfördelning 33

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

