



Philips TownTune Asymmetric Lyre – Επεκτείνει την αίσθηση ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

TownTune Asymmetric Lyre

Σχεδιασμένη για να βελτιώνει τους υπάρχοντες αστικούς χώρους με δυνατότητα κλιμάκωσης, η οικογένεια Philips TownTune προσφέρει όλες τις τελευταίες καινοτομίες φωτισμού όσον αφορά την απόδοση, την ποιότητα του φωτός και τη συνδεσιμότητα. Η οικογένεια αποτελείται από τέσσερις λύσεις: ένα Central Post Top (CPT), μια έκδοση Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), μια έκδοση με εκτεινόμενο βραχίονα ανάρτησης Lyre (Lyre) και ένα Central Post Top με Conical Comfort Bowl (CCB). Κάθε φωτιστικό TownTune μπορεί να προσαρμοστεί με μια επιλογή διαφορετικών σχημάτων στο επάνω μέρος του περιβλήματος, επιπλέον υπάρχει και η επιλογή προσθήκης ενός διακοσμητικού δακτυλίου, που διατίθεται σε δύο χρώματα (εκτός του CCB). Επιλογές σχεδίασης που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τη δική σας υπογραφή φωτισμού και να δώσετε μια ξεχωριστή ταυτότητα σε περιοχές και πόλεις. Επιπλέον, κάθε φωτιστικό της οικογένειας TownTune είναι μοναδικά αναγνωρίσιμο, χάρη στην εφαρμογή Signify Service tag. Σαρώνοντας απλώς έναν κωδικό QR, που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας του ιστού ή απευθείας επάνω στο φωτιστικό, μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη διαμόρφωση του φωτιστικού. Αυτό καθιστά τις λειτουργίες συντήρησης και προγραμματισμού πιο γρήγορες και εύκολες και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την ψηφιακή βιβλιοθήκη σας με στοιχεία φωτισμού και ανταλλακτικά. Επίσης, το TownTune χρησιμοποιεί την πλατφόρμα φωτισμού LEDGINE-Ο της Philips, διασφαλίζοντας ότι θα έχετε πάντα τη σωστή ποσότητα και την κατεύθυνση φωτισμού στον δρόμο σας. Επιπλέον, χάρη στην ετοιμότητα συστήματος (SR), το TownTune είναι επίσης διαχρονικό. Μια λύση που είναι έτοιμη να συνδυαστεί τόσο με αυτόνομες όσο και με προηγμένες εφαρμογές λογισμικού ελέγχου και φωτισμού, όπως το Interact City.

TownTune Asymmetric Lyre

Οφέλη

- Πλατφόρμα LEDGINE-O για εξαιρετική απόδοση, επιλογή θερμοκρασιών χρώματος και κατανομή φωτός
- Βελτιστοποιημένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (L-Tune για ρύθμιση της φωτεινής ροής, αυτόνομα χειριστήρια π.χ. LumiStep, Dynadimmer, CLO (Εξοδος σταθερού φωτός), LineSwitch)
- Έτοιμο για σύζευξη με προηγμένα συστήματα και εφαρμογές λογισμικού, π.χ. Interact City
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: 100.000 ώρες για L85 και άνω
- Εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς (IK10), υψηλή προστασία διείσδυσης (IP66)


Χαρακτηριστικά

- Απλός σχεδιασμός για εύκολη ενσωμάτωση σε αστικούς χώρους, ευρεία γκάμα αξεσουάρ για προσαρμογή
- Κατάλληλο για νέες και εγκαταστάσεις αντικατάστασης
- Σειρά πακέτων φωτεινής ισχύος (1200 έως 12.000 lm) και CCT (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Ειδικό κάλυμμα για οπτική άνεση και άνετη εμπειρία φωτισμού
- Service tag για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Εφαρμογή

- Αστικές και κατοικημένες περιοχές
- Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι και διαβάσεις πεζών
- Κέντρα πόλεων και πλατείες
- Χώροι στάθμευσης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



TownTune Asymmetric Lyre

Λεπτομέρειες για το προϊόν



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
Αντικαπαστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Κωδικός ονομασίας σειράς	BDP270
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό μπολ/κάλυμμα, με αντοχή στην ακτινοβολία UV
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK09
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Πρότυπο επίπεδο προστασίας από υπέρταση Philips
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες	0,5 %
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED40
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	LED12

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης	Χρώμα πηγής φωτός	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης	Χρώμα πηγής φωτός	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
		φωτιστικού						φωτιστικού			
49765100	BDP270	6° - 79° x 154°	830 Θερμό	3000 K	>80	49769900	BDP270	12° - 59° x	740	4000 K	>70
	LED40-4S/830		λευκό				LED12-4S/740	158°	Ουδέτερο		
	DM50 CLO						DN10 CLO SRT		λευκό		
	DDF3 62P						SRB 62P				

TownTune Asymmetric Lyre

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος	
		Φωτεινή ροή	εξωτερικού χώρου
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2.888 lm	Κατανομή μεσαίας δέσμης 50

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος	
		Φωτεινή ροή	εξωτερικού χώρου
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	936 lm	Κατανομή στενής δέσμης 10

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	8,5 W

