



Philips TownTune Asymmetric Lyre – kiterjeszti az otthon hangulatát az utcára

Aszimmetrikus TownTune Lyre DR

A Philips TownTune családot a meglévő és bővíthető városi terek megszépítésére terveztük. A család a teljesítmény, a fényminőség és a csatlakoztathatóság tekintetében a legújabb világítási innovációkat kínálja. Négy típusú terméket tartalmaz: középső oszlopcsúcsra szerelhető (CPT), aszimmetrikus oszlopcsúcsra szerelhető / oldalsó bemenetes (ASY), oszlopcsúcsra való Lyre konzolos (Lyre), valamint kellemes szórt fény biztosító kúp alakú burával ellátott, középső oszlopcsúcsra szerelhető (CCB) típusokat. Minden TownTune lámpatest testreszabható a háza tetejére szerelt különféle formákkal, valamint lehetőség van díszítőgyűrű hozzáadására, amely két színben kapható (kivéve a CCB változatot). Ezen lehetőségek segítségével egyedi világítási rendszert alakíthat ki, és saját stílust alkalmazhat a kerületekben és városokban. Ezenkívül a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően a TownTune család minden lámpatestre egyedileg azonosítható. Az oszlop ajtájában vagy közvetlenül a lámpatestre helyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal hozzáférhet a lámpatest konfigurációjához. Ez felgyorsítja és leegyszerűsíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és pótalkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A TownTune a Philips LEDGINE-O világítási platformot használja, így mindig a megfelelő mennyiségű és irányú fényt biztosítja az utcán. Továbbá, mivel a TownTune rendszerbe építhető (SR), olyan időtálló megoldást nyújt, amely készen áll az önálló és fejlett vezérlési és világítási szoftveralkalmazásokkal, például az Interact Cityvel való párosításra is.

Aszimmetrikus TownTune Lyre DR

Előnyök

- LEDGINE-O platform a kiváló teljesítményért, valamint a többféle színhőmérsékletért és fényeloszlásért
- Optimalizált teljes élettartam alatti költség (L-Tune fényáram szabályozásához, önálló vezérlőelemek, pl. LumiStep, Dynadimmer, CLO (állandó fénykibocsátás), LineSwitch)
- Készen áll a fejlett rendszerekkel és szoftveralkalmazásokkal (pl. Interact City) való párosításra
- Hosszú élettartam: 100 000 óra L85 és magasabb szinten
- Könnyű hozzáférés az előtéthez, vandalizmusnak ellenálló (IK10), por és víz ellen védett (IP66)


Szolgáltatások

- Egyszerű kialakítás a városi terekbe való könnyű integrálhatóság érdekében; a kiegészítők széles választéka a testreszabás érdekében
- Új rendszerekhez és a meglévők cseréjéhez is alkalmas
- Többféle fényáramcsomag (1200–12 000 lm) és korrelált színhőmérséklet (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egyedi bura a vizuális kényelem és a kellemes világítás érdekében
- Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti.

Alkalmazás

- Városi területek, lakóövezetek
- Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek
- Városközpontok és terek
- Parkolók

Méretezett rajza



Aszimmetrikus TownTune Lyre DR

Termék részletei



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Aszimmetrikus TownTune Lyre DR

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Termékcsalád kódja	BDP271
Technikai adatok	
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, UV-álló
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Felfelé irányuló fényhányados	0
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség- védelmi szint
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,5 %
Alkalmazási feltételek	
Maximális szabályozási szint	10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
49766800	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	LED69

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fény sugarának fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)
49766800	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 semleges fehér	4000 K	>70
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	12° - 76° x 157°	830 meleg fehér	3000 K	>80

Technikai adatok (2/2)

Aszimmetrikus TownTune Lyre DR

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Optikai típus – kültéri
49766800	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3 626 lm	Szimmetrikus fényeloszlás, 50

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Optikai típus – kültéri
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	5 148 lm	Közepes fényeloszlás, 10

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
49766800	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	29 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	52 W

