



Alumbrado urbano excelente, con estilo y, a la vez, clásico y versátil

UNIUrban

UNIUrban es ideal para el alumbrado urbano en veredas, parques, jardines, áreas residenciales y centros comerciales. Su diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico no solo es apto para las ciudades modernas, sino también para la arquitectura histórica.

Beneficios

- Diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico para embellecer su espacio
- Los LED y drivers de última generación garantizan el mejor rendimiento y fiabilidad de la iluminación
- Comodidad y seguridad en los espacios urbanos
- Orientado al futuro

Características

- 5 estilos más
- 3 opciones de paquetes de potencia: 33 W/65 W/100 W
- CCT de 3000 K/4000 K, 100+ lm/w de ahorro de energía
- 3 opciones para la instalación: entrada lateral, post-top y suspendida
- 3 opciones para la distribución de luz: simétrica/asimétrica/omnidireccional
- IP65/IK08, diseño profesional para garantizar la fiabilidad
- 50 000 horas de vida útil con 3 años de garantía
- Instalación de montaje diverso

Aplicaciones

- Veredas
- Parques, jardines
- Áreas residenciales
- Centros comerciales

Versions



Aprobación y aplicación

Mech. impact protection code IK08

Controles y regulación

Regulable No

Funcionamiento de emergencia

Tipo lente/cubierta óptica Óptica de microlente de policarbonato

Driver incluido Si

Light source replaceable No

Información general

Índice de reproducción cromática ≥ 70

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Standard tilt angle posttop -

Datos técnicos de la luz

Color Gris

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color
911401727472	BDP461 LED65 NW 110-277V TS	Blanco neutro
911401727482	BDP461 LED100 WW 110-277V TS	Blanco cálido
911401727492	BDP461 LED100 NW 110-277V TS	Blanco neutro
911401727672	BSP461 LED78 NW 110-277V TS	Blanco neutro

Información general

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Initial luminous flux
911401727472	BDP461 LED65 NW 110-277V TS	4000 K	6500 lm
911401727482	BDP461 LED100 WW 110-277V TS	3000 K	10000 lm

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Initial luminous flux
911401727492	BDP461 LED100 NW 110-277V TS	4000 K	10000 lm
911401727672	BSP461 LED78 NW 110-277V TS	4000 K	7800 lm

