

Độ sáng cao hơn cùng với Tuổi thọ lâu hơn

UniLinear Flex IP65

UNILinear Flex IP65 là dòng đèn LED dây chống bụi và chống nước kiểu mới với công nghệ quy trình hiện đại để đảm bảo hiệu suất chiếu sáng. Nhờ được bao bọc bằng ống silicon chống tia cực tím và khe lắp bên trong cho thiết bị PCB LED, bộ đèn này không những đảm bảo hiệu suất chống nước chất lượng cao mà còn đem lại màu ánh sáng đồng nhất, tạo nên hiệu ứng chiếu sáng hấp dẫn. Đây là giải pháp lý tưởng cho chiếu sáng trang trí và chiếu sáng dẫn đường ngoài trời, với nhiều mức quang thông và CCT đa dạng.

Lợi ích

- Hiệu suất chống thấm nước chất lượng cao
- Độ đồng nhất màu sắc tốt hơn, tạo cảm giác dễ chịu hơn cho thị giác

Tính năng

- IP65, được bọc kín bằng ống silicon chống tia cực tím và có khe lắp thiết bị PCB
- Hiệu suất quang thông đầu ra đa dạng từ 400lm đến 1200lm trên mét
- CCT tùy chọn 2500K/3000K/4000K/6500K/RGB cho nhiều ứng dụng khác nhau
- CRI80 cho khả năng hoàn màu sống động chất lượng cao hơn
- SDCM ≤ 5
- 24VDC, Hạng III để sử dụng an toàn
- Tuổi thọ cao 20.000 giờ, L70B50 ở 35°C
- Cáp dẫn (300mm) để dễ dàng kết nối

Ứng dụng


- Chiếu sáng trang trí
- Chiếu sáng dẫn đường
- Chiếu hắt dạng vòm

Cảnh báo và An toàn

- Không được phép cắt đèn, nếu không sẽ dẫn tới tình trạng không thể chống nước

UniLinear Flex IP65

Phiên bản



Phụ kiện



Mã đặt hàng 911401720292,
911401720322, 911401720332,
911401728332



Mã đặt hàng 911401720312

Điều kiện ứng dụng	
Cấp độ làm mờ tối đa	0% (kỹ thuật số)
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Tính năng làm mờ	Có
Thông tin chung	
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dải	110° x 110°
Ký hiệu CE	Ký hiệu CE
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Không có thấu kính
Bộ điều khiển kèm theo	Không
Ký hiệu dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Nguồn sáng thay thế được	Không
Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng	-
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Trong suốt

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401720162	BGC201 400LM 2500K L5000	Trắng ấm
911401720172	BGC201 400LM 3000K L5000	830 trắng ấm
911401720182	BGC201 400LM 4000K L5000	840 trắng trung tính
911401720192	BGC201 400LM 6500K L5000	865 ánh sáng ban ngày mát
911401720202	BGC201 800LM 2500K L5000	Trắng ấm
911401720212	BGC201 800LM 3000K L5000	830 trắng ấm
911401720222	BGC201 800LM 4000K L5000	840 trắng trung tính
911401720232	BGC201 800LM 6500K L5000	865 ánh sáng ban ngày mát
911401720242	BGC201 1100LM 2500K L5000	Trắng ấm
911401720252	BGC201 1100LM 3000K L5000	830 trắng ấm
911401720262	BGC201 1100LM 4000K L5000	840 trắng trung tính
911401720272	BGC201 1100LM 6500K L5000	865 ánh sáng ban ngày mát
911401720282	BGC201 RGB L5000	Đỏ, xanh lục và xanh lam

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

UniLinear Flex IP65

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401720162	BGC201 400LM 2500K L5000	2500 K	≥80	2000 lm
911401720172	BGC201 400LM 3000K L5000	3000 K	≥80	2000 lm
911401720182	BGC201 400LM 4000K L5000	4000 K	≥80	2000 lm
911401720192	BGC201 400LM 6500K L5000	6500 K	≥80	2000 lm
911401720202	BGC201 800LM 2500K L5000	2500 K	≥80	4000 lm
911401720212	BGC201 800LM 3000K L5000	3000 K	≥80	4000 lm
911401720222	BGC201 800LM 4000K L5000	4000 K	≥80	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401720232	BGC201 800LM 6500K L5000	6500 K	≥80	4000 lm
911401720242	BGC201 1100LM 2500K L5000	2500 K	≥80	5500 lm
911401720252	BGC201 1100LM 3000K L5000	3000 K	≥80	5500 lm
911401720262	BGC201 1100LM 4000K L5000	4000 K	≥80	5500 lm
911401720272	BGC201 1100LM 6500K L5000	6500 K	≥80	5500 lm
911401720282	BGC201 RGB L5000	- K	N.A.	2400 lm

