



Loại panel LED có giá cả phải chăng nhất, cung cấp ánh sáng dễ chịu với độ đồng nhất tuyệt vời. Mạnh hơn mẫu đèn tiền nhiệm, loại đèn này bền, tiết kiệm năng lượng và được bảo hành 3 năm

Máng đèn SmartBright Direct G2

Máng đèn Philips Smartbright Direct mới mang lại giá trị đặc biệt. Cực phù hợp cho các hệ thống chiếu sáng trên trần hàng ngày của bạn. Có 2 kích cỡ tiêu chuẩn và 2 lựa chọn CCT khác nhau để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Lợi ích

- 30K giờ, bảo hành 3 năm
- Không nhấp nháy – Tỷ lệ nhấp nháy $\leq 5\%$
- CRI 80

Máng đèn SmartBright Direct G2

Tính năng

- 30K giờ, bảo hành 3 năm
- Phù hợp với các ứng dụng lắp đặt khác nhau: âm, PCV, treo
- CRI 80
- SDCM ≤5
- Bảo vệ quá áp: 1 KV/0,5 KV

Ứng dụng

- Văn phòng
- Nhà hàng – Khách sạn
- Thời trang




Phiên bản



RC048 W60L120 front

RC048 W60L60 front

Bản vẽ kích thước



Máng đèn SmartBright Direct G2

Chi tiết sản phẩm

RC048 W60L60 back



RC048 W60L120 back



Thông tin chung	
Nhãn ENEC	-
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Phê duyệt và ứng dụng	
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Bao gồm bộ			Kiểm tra dây phát sáng	Nguồn sáng có thể thay thế	Số lượng bộ điều khiển
		Nhãn CE	điều khiển	Nhãn dễ cháy			
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	Dấu CE	Có	-	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30 giây	Không	1 thiết bị
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	Dấu CE	Có	-	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30 giây	Không	1 thiết bị
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	Dấu CE	Có	-	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30 giây	Không	1 thiết bị
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	Dấu CE	Có	-	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30 giây	Không	1 thiết bị
911401845682	RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM	-	-	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường	-	-	-
911401845282	RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM	-	-	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường	-	-	-

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Loại thấu kính/nắp quang học	Loại quang
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	120 °	Chao đèn/nắp nhựa Polystyrene lắp trụ	-

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Loại thấu kính/nắp quang học	Loại quang
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	120 °	Chao đèn/nắp nhựa Polystyrene lắp trụ	-

Máng đèn SmartBright Direct G2

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu		Loại
		của nguồn sáng	Loại thấu kính/nắp quang học	
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	120 °	Trắng đục	Góc chiếu 120°
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	120 °	Trắng đục	Góc chiếu 120°

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	230 đến 240 V
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	230 đến 240 V
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	220 đến 240 V

Nhiệt độ

Order Code	Full Product Name	Dãy nhiệt độ màu ánh sáng
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	-10 đến +40°C
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	-10 đến +40°C
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	-10 đến +40°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	0.382;0.38
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	0.312;0.328
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	(0.382;0.38) SDCM≤5

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	0,0006 %	22.000 h	10.000 h
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	0,0006 %	22.000 h	10.000 h
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	0,0006 %	22.000 h	10.000 h

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa
911401807880	RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM	Không áp dụng
911401807980	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM	Không áp dụng
911401837680	RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM	Không áp dụng

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu		Loại
		của nguồn sáng	Loại thấu kính/nắp quang học	
911401845682	RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM	-	Acrylate	-
911401845282	RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM	-	Acrylate	-

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	220 đến 240 V
911401845682	RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM	220 đến 240 V
911401845282	RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM	220 đến 240 V

Order Code	Full Product Name	Dãy nhiệt độ màu ánh sáng
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	-10 đến +40°C
911401845682	RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM	-10 đến +35°C
911401845282	RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM	-10 đến +35°C

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	(0.312;0.328) SDCM≤5
911401845682	RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM	(0.31, 0.33) SDCM≤5
911401845282	RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM	(0.31, 0.33) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	0,0006 %	22.000 h	10.000 h
911401845682	RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM	-	-	-
911401845282	RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa
911401837780	RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM	Không áp dụng
911401845682	RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM	-
911401845282	RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM	-

Máng đèn SmartBright Direct G2

