



CoreLine Campânula G4

CoreLine Campânula G4

Após o êxito da geração anterior da CoreLine Campânula, a atualização para uma nova geração confere mais melhorias ao rendimento com um novo design inovador, e proporciona maior eficiência, uma vida útil maior (que melhora o custo total de propriedade) e uma regulação DALI opcional para poupar ainda mais. Concebida para substituir as luminárias HPI 250/400 W, a CoreLine Campânula G4 proporciona aos utilizadores todas as vantagens da iluminação LED: qualidade de luz excelente, longa vida útil, custos menores em energia e menor manutenção. Além disso, proporciona vantagens muito claras ao instalador, pois a luminária pode ser instalada na rede existente. A ligação elétrica é simples: não é necessário abrir a luminária para a respetiva instalação ou manutenção. Além disso, por ser mais pequena e mais leve do que as luminárias convencionais, é muito fácil de manusear.

Benefícios

- Muito eficiente, robusta e fiável com uma longa vida útil
- Duas óticas disponíveis (NB/WB) para satisfazer os requisitos da aplicação
- Iluminação de alta qualidade com brilho reduzido

CoreLine Campânula G4

Características

- Campânula industrial com tecnologia LED
- Disponível em 3 tamanhos:
 - BY120P - versões pequena, 10.000lm. Equivalente a HPI-P 250W
 - BY121P - versões média, 20.000lm. Equivalente a HPI-P 250 / 400W
 - BY122P - versões grande, 25.000 lm Equivalente a HPI-P 250 / 400W
- Disponível com regulação
- Adequado para substituição de lâmpadas convencionais de 250 W/400 W
- Disponíveis versões com sensor de movimento integrado
- (PIR)
- Temperatura de cor: 4000K e 6500K
- Índice de reprodução de cores: Ra<gt/> 80
- 2 óticas disponíveis: feixe largo (WB) e feixe estreito (NB)

Aplicação

- Produção e fabrico gera
- Armazéns e centros logísticos
- Salões de exposições e áreas de tetos altos

