



Philips Ledinaire projektører – Til hverdagens belysningsopgaver, et let valg og lette at montere

Ledinaire projektør

Denne populære serie af projektørbelysningsarmaturer fås som lagervarer til en konkurrencedygtig pris og de er alle af Philips' høje kvalitetsstandarder. Ledinaire er pålidelig, energieffektiv og til at betale og dermed den perfekte løsning til en lang række undendørs anvendelser – fra bygningsfacader og butikker til plakattavler, fodgængertunneler og havebelysning.

Fordele

- Et enkelt valg til de fleste projektørbelysningsformål
- Sparer tid takket være nem montering af projektørlamper
- Langtidsholdbar med en fremragende værdi for pengene

Ledinaire projektør

Funktioner

- Bred vifte af anvendelsesmuligheder med lumenoutput fra 1.000 lm og helt op til 21.000 lm
- Versioner i varm hvid (3000 K) og neutral hvid (4000 K)
- Ekstra fladt (IP65, IK07)
- Stående eller hængende
- Lang levetid på 50.000 timer
- Bevægelsessensorversioner
- Asymmetriske versioner

Anvendelsesområder

- Bygningsfacader, detailforretninger
- Haver, fodgængertunneler
- Plakattavler
- Udendørsområder, parkeringspladser
- Butiksfacader
- Lageromgivelser
- Små sportsbaner eller kommunale sportsfaciliteter

Specifikationer

Omgivende temperatur	-25 til +40 °C
Armaturets primære farve	Aluminum and gray
Fejlfrekvens i driver ved 5,000 t, i %	0.2 %
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100, 105 lm/W
Startlysstrøm	1000 lm, 1050 lm, 2000 lm, 2100 lm, 5250 lm

Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Indgående spænding	220 to 240 V
Startstrøm (A)	0.54, 0.64, 0.9 A
Materiale	Armaturhus: formstøbt aluminium
Optik	Meget bred strålevinkel 100°
Sikring mod spændingsudsving	Sikring mod spændingsudsving

Versions



-	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,2 %
Anvendelsesbetingelser	
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for mekanisk slagfasthed	IK07
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Sikring mod spændingsudsving, niveau op til 2 kV
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Generelle oplysninger	
Armatur til lysstrålespredning	100°
CE-mærke	CE-mærket
Optikafskærmning/linsetype	GC
Driver medfølger	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	-
Optiktype	Meget bred strålevinkel 100°
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Lysteknisk	
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Fordeling af opadrettet lys	0
Mekanik og armaturhus	
Farve	Aluminum and gray

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Lyskildeserie – kode
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	830 Varm hvid	LED10
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	840 Neutral hvid	LED10
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	830 Varm hvid	LED20
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	840 Neutral hvid	LED20
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	840 Neutral hvid	LED50

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Startlysstrøm
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	3000 K	1000 lm
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	4000 K	1050 lm
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	3000 K	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Startlysstrøm
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	4000 K	2100 lm
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	4000 K	5250 lm

