



Philips Ledinaire floodlight – Jokapäiväiseen valaistukseen suunniteltu käyttövalmis valonheitin on heti saatavilla ja helppo asentaa

Ledinaire floodlight

Philipsin heti käyttövalmis valonheitinmallisto on laadukas ja hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen. Luotettava, energiatehokas ja edullinen Ledinaire on täydellinen ratkaisu monenlaisiin ulkovalaistuskohteisiin, aina rakennusten julkisivuista ja myymälöistä mainostauluihin, alikulkuihin ja pihaille.

Hyödyt

- Helppo ratkaisu useimpiin valonheitinvalaistuskohteisiin
- Suuren alueen valonheittimet on helppo asentaa, mikä säästää aikaa
- Pitkäikäiset tuotteet antavat erinomaisen vastineen rahalle

Ledinaire floodlight

Ominaisuudet

- Sopii useisiin eri käyttökohteisiin, joissa valaisinkohtainen valotehon tarve on 1 000–21 000 lm.
- Lämmin valkoinen (3 000K) ja neutraali valkoinen (4 000 K)
- Erittäin litteä, IP65, IK07
- Pysty- tai riippukiinnitys
- Pitkä käyttöikä: 50 000 tuntia
- Liikkeentunnistusversiot
- Epäsymmetriset versiot

Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut, myymälät
- Puutarhat, alikulkukäytävät
- Mainostaulut
- Ulkotilat, pysäköintialueet
- Myymälöiden julkisivut
- Varastorakennusten ympäristö
- Pienet virkistysalueet, urheilukentät tai kunnalliset monitoimihallit

Spesifikaatiot

Käyttölämpötila	-25 ... +40 °C
Valaisimen pääväri	Alumiini ja harmaa
Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla (%)	0.2 %
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100, 105 lm/W

Valovirta alussa	1000 lm, 1050 lm, 2000 lm, 2100 lm, 5250 lm
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Tulojännite	220 - 240 V
Kytkevätvirta (A)	0.54, 0.64, 0.9 A
Materiaali	Runko: valualumiini
Optiikka	Erittäin leveä keilakulma 100°
Ylijännitesuojaus	Syöksyjännitesuojastaso 2:een saakka kV

Versions



Ledinaire floodlight

-	
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,2 %
Käyttökohteiden olosuhteet	
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mek. iskun suojauskoodi	IK07
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Syöksyjännitesuoj austaso 2:een saakka kV
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Yleistä tietoa	
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
CE-merkintä	CE-merkintä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GC
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	-
Optiikan tyyppi	Erittäin leveä keilakulma 100°
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun Värintoistoindeksi	80
Valon tekniset tiedot	
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Ylössuuntautuvan valovirran suhde	0
Mekaaniset tiedot ja runko	
Väri	Alumiini ja harmaa

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Lamppuperheen koodi
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	830 Lämmin valkoinen	LED10
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	840 Neutraali valkoinen	LED10
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	830 Lämmin valkoinen	LED20
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	840 Neutraali valkoinen	LED20
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	840 Neutraali valkoinen	LED50

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alun vast. värilämpötila	Valovirta alussa
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	3000 K	1000 lm
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	4000 K	1050 lm
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	3000 K	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Alun vast. värilämpötila	Valovirta alussa
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	4000 K	2100 lm
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	4000 K	5250 lm

Ledinaire floodlight

