



Philips Ledinaire fényárvilágítás – a mindennapi világítástechnikai alkalmazásokhoz: könnyű, használatra kész választás, melyet egyszerű üzembe helyezni

Ledinaire Floodlight

Ez a népszerű, használatra készen kapható fényár-világítási lámpatestekből álló termékcsalád versenyképes áron hozza a Philips magas minőségi szintjét. Megbízható, energiahatékony és megfizethető – a Ledinaire a tökéletes megoldás számos kültéri alkalmazásra, az épülethomlokzatoktól és az üzletektől a hirdetőablakig, aluljáróig és kerti világításig.

Előnyök

- Egyszerű választás a legtöbb fényár-világítási alkalmazáshoz
- Időt takarít meg a fényárvilágítás egyszerű üzembe helyezése révén
- Tartós a kiváló ár/érték arányért

Ledinaire Floodlight

Szolgáltatások

- Széles körű alkalmazhatóság 1000–21 000 lm közötti teljesítménnyel
- Meleg fehér (3000 K) és semleges fehér (4000 K) fényű változatok
- Extralapos IP65, IK07
- Álló vagy függő
- Hosszú, akár 50 000 órás élettartam
- Mozgásérzékelő változatok
- Aszimmetrikus változatok

Alkalmazás

- Épülethomlokzatok, kiskereskedelmi üzletek
- Kertek, aluljárók
- Hirdetőablakok
- Kültéri területek, parkolók
- Kiskereskedelmi üzletek homlokzata
- Raktárak környezete
- Kis szabadidős sportlétesítmények vagy önkormányzatok által üzemeltetett többfunkciós sportlétesítmények

termékjellemzők

Környezeti hőmérséklet	-25 és +40 °C között
A lámpatest fő színe	Aluminum and gray
A vezérlő	0.2 %
meghibásodási aránya	
5000 órára vetítve	
százalékban	
A LED-es világítóttest	100, 105 lm/W
kezdeti hatásfoka	
Kezdeti fényáram	1000 lm, 1050 lm, 10500 lm, 2000 lm, 20000 lm, 2100 lm, 5000 lm, 5250 lm

Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Induló áramlökés (A)	0.54, 0.64, 0.9, 2.48, 3.28 A
Anyag	Ház: alumíniumöntvény
Optika	Aszimmetrikus, nagyon széles sugárzási szög
Túlfeszültség-védelem	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 4kV-os differenciál módusig és 4kV közös módusig, túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV

Versions



Ledinaire Floodlight

Versions



-	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,2 %
Alkalmazási feltételek	
Maximális fényerő-szabályozási szint	Nem értelmezhető
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem
Általános információ	
CE jelölés	CE mark
Optika/lencse típusa	GC
Vezérlővel együtt	Igen
Gyűlékonysági jelzés	NO
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	-
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Init. Color Rendering Index	80
Technikai adatok	
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
A felfelé irányuló fénykibocsátás aránya	0
Mechanika és tokozás	
Szín	Aluminum and gray

Tanúsítvány és alkalmazási területek

		Mechanikus ütődésvédelmi	
Order Code	Full Product Name	kód	Túláramvédelem (közös/különbbségi)
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	IK07	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	IK07	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	IK07	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	IK08	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 4 kV-os differenciál módusig és 4 kV közös módusig
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	IK08	Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 4 kV-os differenciál módusig és 4 kV közös módusig
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	IK07	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	IK07	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	IK07	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	IK07	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	IK07	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	IK07	Túlfeszültség-védelmi szint 2 kV-ig kV

Általános információ

Ledinaire Floodlight

A					
Order Code	Full Product Name	A lámpatest fényszóródása	fényforrás színe	Fényforráscsalád kódja	Az optika típusa
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	100°	830 meleg fehér	LED10	Nagyon széles sugárzási szög, 100°
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	100°	830 meleg fehér	LED20	Nagyon széles sugárzási szög, 100°
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	100°	840 semleges fehér	LED50	Nagyon széles sugárzási szög, 100°
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	100°	840 semleges fehér	LED100	Nagyon széles sugárzási szög, 100°
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	30° x 80°	840 semleges fehér	LED200	Aszimmetrikus
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	100°	830 meleg fehér	LED10	Nagyon széles sugárzási szög, 100°

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Color Temperature	Kezdeti fényáram
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	3000 K	1000 lm
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	3000 K	2000 lm
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	4000 K	5250 lm
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	4000 K	10500 lm
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	4000 K	20000 lm
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	3000 K	1000 lm

A					
Order Code	Full Product Name	A lámpatest fényszóródása	fényforrás színe	Fényforráscsalád kódja	Az optika típusa
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	100°	840 semleges fehér	LED10	Nagyon széles sugárzási szög, 100°
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	100°	830 meleg fehér	LED20	Nagyon széles sugárzási szög, 100°
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	100°	840 semleges fehér	LED20	Nagyon széles sugárzási szög, 100°
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	100°	830 meleg fehér	LED50	Nagyon széles sugárzási szög, 100°
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	100°	840 semleges fehér	LED50	Nagyon széles sugárzási szög, 100°

Ledinaire Floodlight

