



Philips Ledinaire strålkastare – För dina dagliga belysningsuppdrag

Ledinaire strålkastare

Denna populära serie med installationsfärdiga armaturer erbjuder hög Philips-kvalitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Ledinaire-armaturer är driftsäkra, energieffektiva och prisvärda. De passar perfekt till en mängd olika användningsområden utomhus, såsom byggnadsfasader, butiker, affischtavlor, gångtunnlar och trädgårdar.

Fördelar

- Ett enkelt val för områdesstrålkastarbelysning
- Sparar tid tack vare enkel installation
- Lång livslängd ger utmärkt värde för pengarna

Funktioner

- Passar i många olika typer av anläggningar med ljusflöde från 1 000 lm upp till 21 000 lm
- Versioner med varmvitt (3 000 K) och neutralvitt (4 000 K) ljus
- Extra plan IP65, IK08-design
- Stående eller hängande montering
- Lång livslängd på 50 000 timmar
- Versioner med rörelsedetektor
- Asymmetriska versioner

Ledinaire strålkastare

Användning

- Byggnadsfasader, butiker
- Trädgårdar, gångtunnlar
- Affischtavlor
- Utomhusområden, parkeringar
- Butiksfasader
- Lagerlokalsmiljöer
- Mindre sportanläggningar och kommunala idrottsanläggningar för olika sporter

specifikationer

Omgivningstemperatur	-25 till +40 °C
Armaturens huvudfärg	Aluminium och grå
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim i %	0.2 %
Initialt LED-ljusutbyte	100, 105 lm/W
Initialt ljusflöde	1000 lm, 1050 lm, 2000 lm, 2100 lm, 5250 lm

Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingångsspänning	220 till 240 V
Ingående ström (A)	0.54, 0.64, 0.9 A
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium
Optik	Mycket bredstrålande ljusfördelning
Överspänningsskydd	Överspänningsskyddsnivå upp till 2 kV

Versions



Ledinaire strålkastare

-	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,2 %
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	Ej relevant
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07
Överspänningsskydd (vanlig/ differentiell)	Överspänningsskyddsnivå upp till 2 kV
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Allmän information	
Armaturens ljusfördelning	100°
CE-märkning	CE märkning
Optikavskärmning/optiktyp	GC
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	-
Optiktyp	Mycket bredstrålande ljusfördelning, 100°
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Init. Färgåtergivningsindex	80
Ljusteknik	
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Mekanik och armaturhus	
Färg	Aluminium och grå

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	Lampfamiljskod
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	830 varmvit	LED10
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	840 neutralvit	LED10
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	830 varmvit	LED20
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	840 neutralvit	LED20
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	840 neutralvit	LED50

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt ljusflöde
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	3000 K	1000 lm
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	4000 K	1050 lm
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	3000 K	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Initialt ljusflöde
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	4000 K	2100 lm
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	4000 K	5250 lm

