



Destaque la belleza de la mercancía con una iluminación más brillante y de alto rendimiento

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz LED COB líder y un driver compacto de alta eficiencia en un formato CDM PAR30L tradicional. Resalte la belleza de la mercancía con una iluminación más brillante y de alto rendimiento. Además, la lámpara cuenta con protección contra sobrecalentamiento (OTP) para garantizar una larga vida útil.

Beneficios

- Menor inversión inicial para la sustitución de LED CDM PAR30
- Hasta un 43 % de ahorro energético en comparación con las lámparas CDM estándar
- Solución de alta eficiencia >100 lm/W

Características

- Fácil recambio de lámparas CDM PAR30L con base E27
- Prácticamente no emite calor y no atenúa los colores
- Vida útil de 25.000 horas
- Luz libre de UV e IR
- Sin mercurio ni otros materiales peligrosos – conformes con la directiva RoHS

Aplicaciones


- Tiendas, hoteles, restaurantes, museos

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	95,5 mm	129 mm
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	95,5 mm	129 mm
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	95,5 mm	129 mm

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje (nom.)	220-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Información general

Base de casquillo	E27
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
LLmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	PAR30L
----------------------	--------

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	20 kWh
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	20 kWh
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	41 kWh

Operativos y eléctricos

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	35 W	20 W
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	35 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	70 W	41 W

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	15 °	830	3000 K	1700 lm
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	30 °	830	3000 K	1650 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	30 °	827	2700 K	3900 lm



Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensidad luminosa (nom.)
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	19000 cd
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	7000 cd

Order Code	Full Product Name	Intensidad luminosa (nom.)
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	12500 cd


Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	66 °C
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	66 °C
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	88 °C




MASTER LEDspot PAR High Lumen


Accent Diagrams



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND




LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 30D ND




LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 827 30D ND


Beam Diagrams



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 30D ND



LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 827 30D ND

