



Breng de schoonheid van koopwaar naar boven met helderdere, hoogwaardige verlichting

MASTER LEDspot PAR met hoge lumenopbrengst

Philips High Lumen PAR30L integreert een toonaangevende COB LED-lichtbron en een compacte en zeer efficiënte driver in een traditionele CDM PAR30L-vormfactor. Het brengt de schoonheid in koopwaar naar boven met helderdere, hoogwaardige verlichting. Bovendien is de lamp voorzien van een bescherming tegen oververhitting (OTP) om een lange levensduur te garanderen.

Voordelen

- Lagere initiële kosten voor LED CDM voor vervanging van PAR30
- Tot 43% energiebesparing vergeleken met standaard CDM-lampen
- Zeer efficiënte oplossing >100lm/W

Kenmerken

- Gemakkelijk later aan te brengen CDM PAR30L-lampen met E27-voet
- Straalt vrijwel geen warmte uit en laat geen kleuren vervagen
- Levensduur van 25.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn

Toepassing


- Winkels, hotels, restaurants, musea

MASTER LEDspot PAR met hoge lumenopbrengst

Versions



Maatschets



Product	D	C
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	95,5 mm	129 mm
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	95,5 mm	129 mm
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	95,5 mm	129 mm
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	95,5 mm	129 mm

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Spanning (nom.)	220-240 V
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Nominal Lifetime (Nom)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Color Rendering Index (Nom)	80
LLmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm	PAR30L
----------	--------

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1000 uur
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	20 kWh
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	20 kWh
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	41 kWh
61239900	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	41 kWh

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

MASTER LEDspot PAR met hoge lumenopbrengst

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	35 W	20 W
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	35 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	70 W	41 W
61239900	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	70 W	41 W

Eisen aan armatuurontwerp (1/2)

Order Code	Full Product Name	Beam Angle (Nom)	Kleurcode	Correlated Color Temperature (Nom)	Luminous Flux (Nom)
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	15 °	830	3000 K	1700 lm
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	30 °	830	3000 K	1650 lm

Order Code	Full Product Name	Beam Angle (Nom)	Kleurcode	Correlated Color Temperature (Nom)	Luminous Flux (Nom)
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	30 °	827	2700 K	3900 lm
61239900	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	30 °	830	3000 K	4000 lm



Eisen aan armatuurontwerp (2/2)

Order Code	Full Product Name	Luminous Intensity (Nom)
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	19000 cd
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	7000 cd


Order Code	Full Product Name	Luminous Intensity (Nom)
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	12500 cd
61239900	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	13000 cd

Temperatuur


Order Code	Full Product Name	T-Case Maximum (Nom)
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	66 °C
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	66 °C
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	88 °C
61239900	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	88 °C




MASTER LEDspot PAR met hoge lumenopbrengst




Accent Diagrams




LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 30D ND




LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 827 30D ND




LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 830 30D ND


Beam Diagrams



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND




LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 30D ND



LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 827 30D ND

MASTER LEDspot PAR met hoge lumenopbrengst

Beam Diagrams



LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 830 30D ND

