



Realce a beleza das mercadorias com iluminação mais brilhante e de alto desempenho

MASTER LEDspot PAR com alto lúmen

A PAR30L com alto lúmen da Philips integra uma fonte de luz LED com tecnologia de encapsulamento (COB) de ponta e um driver compacto de alta eficiência em um formato CDM PAR30L tradicional. Realça a beleza das mercadorias com iluminação mais brilhante e de alto desempenho. Também possui proteção contra superaquecimento (OTP) para garantir uma vida útil longa.

Benefícios

- Menor investimento inicial para substituição de LED CDM PAR30
- Até 43% de economia de energia em comparação com lâmpadas CDM padrão
- Solução de alta eficiência >100 lm/W

Características


- Fácil atualização para lâmpadas CDM PAR30L com uma base E27
- Emite praticamente nenhum calor e não perderá as cores
- Vida útil de 25.000 horas
- Iluminação sem ultravioleta e infravermelho
- Livre de mercúrio e material perigoso – em conformidade com a RoHS

Aplicação

- Lojas, hotéis, restaurantes, museus

MASTER LEDspot PAR com alto lúmen

Desenho dimensional



Product	D	C
Master LED PAR30L 28W 15D 830 100-277V	95,5 mm	129 mm
Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V	95,5 mm	129 mm

Informações gerais

Casquilho	E27
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)

Dados técnicos de luz

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Color rendering index (CRI)	80
Código da cor	830
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso	3.000 lm

Dados elétricos e de operação

Frequência de entrada	50° a 60° Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	28 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Potência equivalente	50 W

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	80 °C
-------------------------	-------

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada	PAR30L
------------------	--------



Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh
-------------------------------	-------



Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Intensidade luminosa (Nom.)
929001941912	Master LED PAR30L 28W 15D 830 100-277V	15 °	27.000 cd
929001942012	Master LED PAR30L 28W 30D 830 100-277V	30 °	9.600 cd

MASTER LEDspot PAR com alto lúmen





Accent Diagrams



Accent Diagram - Master LED PAR30L 28W 30D
830 100-277V

Accent Diagram - Master LED PAR30L 28W 15D
830 100-277V

Beam Diagrams



Beam diagram - Master LED PAR30L 28W 15D
830 100-277V

Beam diagram - Master LED PAR30L 28W 30D
830 100-277V

