



Máximo rendimiento y flexibilidad para el comercio

StyliD Evo

Con StyliD Evo, los minoristas pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y de la eficiencia energética líder en el mercado de las ópticas PerfectAccent en una serie de proyectores flexibles y a prueba de futuro. Los proyectores StyliD Evo son fáciles de reconfigurar con actualizaciones ópticas rápidas y sencillas que no requieren herramientas. También admiten cambios frecuentes en los diseños de las tiendas, ya que el proyector StyliD Evo se puede recolocar fácilmente en el carril o en un eje central Maxos fusion. StyliD, que cubre una amplia variedad de aplicaciones de iluminación, desde niveles de luz más bajos en formatos de comodidad hasta instalaciones de techos altos donde se requiere un flujo luminoso muy elevado, StyliD ofrece continuidad para cada concepto de comercio minorista. StyliD Evo se puede montar en carril 3C o DALI (ST770T, ST780T), en Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) o en el techo con una versión semiempotrada (ST770B). Todos los proyectores StyliD Evo con reflectores PerfectAccent están certificados como productos de iluminación circular y ofrecen varias opciones de regulación e integración de sistemas, así como conexión inalámbrica y cableada. Para una vida útil prolongada y una mejor representación visual de los alimentos, reduciendo los residuos alimenticios y aumentando las ventas, hay disponibles recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos. Echa un vistazo a las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Beneficios

- Atrae a los compradores con más brillo y una comodidad ocular superior
- Fácil de reposicionar y actualizar para actualizaciones frecuentes de tiendas
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo energético
- Certificado como iluminación circular con reflectores PerfectAccent de alta eficacia

Características

- Sustitución o actualización de las ópticas sin herramientas
- Compartimento óptico OptiShield hermético contra insectos y partículas
- Filtros de cristal y aletas cortaflujo disponibles como accesorios
- Flujo de hasta 6000 lm para instalación a gran altura
- El haz ovalado de alta intensidad permite aumentar el espaciado entre luminarias para iluminar mostradores y logotipos o carteles

Aplicaciones

- Tiendas 24 horas
- Supermercados e hipermercados
- Formatos para grandes comercios

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

Versions



StyliD Evo Compact ST770B white,
semi recessed



StyliD Evo Compact ST770X white,
Maxos fusion integrated

Versions



StyliD Evo Compact ST770S white,
Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion



StyliD Evo Performance ST780S
white, Maxos fusion version











StyliD Evo Compact ST770T black,
track version




StyliD Evo Performance HR for
maxos fusion

Plano de dimensiones



Plano de dimensiones




Detalles del producto



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation




StyliD Evo Compact white, side view

Detalles del producto



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact in white, full
rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front
view



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



Aiming indication, with marking for
Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white,
side view

Detalles del producto



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

Información general

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Código de gama de producto
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770S
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Temperatura 650 °C, duración 5 s	ST770T
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780S

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Código de gama de producto
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST770T
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatura 650 °C, duración 30 s	ST780S

Datos técnicos de la luz (1/2)

		Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica	Flujo
Order Code	Full Product Name	correlacionada (Nom)	(IRC)	(nominal) (nom.)	luminoso
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	102 lm/W	2.400 lm

	Full Product	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso
Order Code	Name	(Nom)	(IRC)	(nom.)	luminoso
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	127 lm/W	3.700 lm
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	≥80	133 lm/W	3.850 lm
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	121 lm/W	6.050 lm
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	1.700 lm

	Full Product	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia lumínica (nominal)	Flujo luminoso
Order Code	Name	(Nom)	(IRC)	(nom.)	luminoso
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA- VLC WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97677400	ST770S 27S/830 DIA- VLC MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA- VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97686600	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA- VLC HOVL-H WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97706100	ST770T 27S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA- VLC HOVL-V WH	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm
97692700	ST770S 49S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
97740500	ST780S 49S/827 DIA- VLC WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA- VLC MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm

		Temperatura de color	Índice de reproducción	Eficacia luminica	
Full Product	correlacionada			(nominal)	Flujo
Order Code	Name	(Nom)	(IRC)	(nom.)	luminoso
97742900	ST780S 49S/840 DIA- VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Haz estrecho
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Haz muy ancho
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Haz medio
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Haz medio
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Haz medio
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Haz medio
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Haz ancho
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Haz muy ancho
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Haz medio
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Haz estrecho
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Haz ancho
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Haz medio
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Haz muy ancho
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Haz horizontal ovalado
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Haz medio
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Haz medio
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Haz medio
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Haz medio
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Haz medio
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Haz horizontal ovalado

		Temperatura de color	Índice de reproducción	Eficacia luminica	
Full Product	correlacionada			(nominal)	Flujo
Order Code	Name	(Nom)	(IRC)	(nom.)	luminoso
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
97717700	ST770T 39S/ PW930 PSU MB FG BK	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA- VLC HWB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
97744300	ST780S 49S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Haz ancho
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Haz medio
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Haz muy ancho
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Haz medio
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Haz medio
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Haz ancho
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Haz medio
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Haz muy ancho
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Haz ancho
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Haz medio
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Haz muy ancho
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Haz muy ancho
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Ángulo del haz de 24°
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Haz horizontal ovalado
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Haz medio
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Haz vertical ovalado
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Haz medio
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Haz ancho
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Haz medio
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Haz muy ancho
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Haz estrecho

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Haz ancho
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Haz medio
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Haz muy ancho
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Haz ancho
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Haz medio

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Haz medio
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Haz medio
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Haz ancho
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Haz medio

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	14,4 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	20,6 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	23,5 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	23,5 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	26 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	23,5 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	25 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	26 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	29 W
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31,5 W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	31,5 W
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	28 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	14,4 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	20,6 W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	23,5 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	23,5 W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	23,5 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	26 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	23,5 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	35 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32,5 W
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	31,5 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	36 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	29 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	41 W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	50 W
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	50 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	14,4 W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	14,4 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	14,4 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	23,5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	23,5 W
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	23,5 W
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	36 W
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	22,5 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	23,5 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	23 W
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	37,5 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	37,5 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	37,5 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	37,5 W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	20,6 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	23,5 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	23,5 W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	23,5 W
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31,5 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	31,5 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	28 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	36 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	40 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	+10 °C a +25 °C
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 °C a +25 °C
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	+10 °C a +35 °C
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	+10 °C a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	+10 °C a +35 °C
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	+10 °C a +35 °C
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	+10 °C a +25 °C
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 °C a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	+10 °C a +25 °C
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	+10 °C a +25 °C
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	+10 °C a +25 °C
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	+10 °C a +35 °C
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	+10 °C a +35 °C
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	+10 °C a +25 °C
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	+10 °C a +25 °C
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	+10 °C a +25 °C
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	+10 °C a +35 °C
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	+10 °C a +25 °C
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	+10 °C a +25 °C
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	+10 °C a +25 °C
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	+10 °C a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 °C a +25 °C
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 °C a +25 °C
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	+10 °C a +35 °C
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	+10 °C a +35 °C
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	+10 °C a +25 °C
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 °C a +35 °C
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	+10 °C a +25 °C
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 °C a +35 °C
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	+10 °C a +25 °C
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 °C a +25 °C
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 °C a +25 °C
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	+10 °C a +25 °C
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	+10 °C a +25 °C
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	+10 °C a +25 °C
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	+10 °C a +25 °C
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	+10 °C a +25 °C
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	+10 °C a +35 °C
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	+10 °C a +35 °C
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 °C a +35 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	No
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	No
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	No
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	No
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	No
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	No
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	No
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	No
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	No
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	No
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	No
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	No
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	No
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	No
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Sí
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Sí
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Sí
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Sí
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Sí
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Sí
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Sí
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Sí
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Sí
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Sí
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Sí
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	No
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	No
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	No
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	No
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	No
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	No
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	No
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	No
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	No
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	No
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	No
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	No
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sí
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sí
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sí
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	No
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	No
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Sí
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sí
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Sí
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sí
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Si
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Si
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Si
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	No
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	No
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	No
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	No
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	No
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	No
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	No
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Si
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Si

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Blanco RAL 9003
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanco RAL 9003
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Blanco RAL 9003
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Blanco RAL 9003
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanco RAL 9003
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Blanco RAL 9003
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Blanco RAL 9003
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Blanco RAL 9003
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Blanco RAL 9003
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Blanco RAL 9003
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Blanco RAL 9003
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Blanco RAL 9003
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Blanco RAL 9003
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Blanco RAL 9003
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Blanco RAL 9003
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Blanco RAL 9003
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Blanco RAL 9003
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Blanco RAL 9003
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Blanco RAL 9003
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Blanco RAL 9003
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Blanco RAL 9003
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Blanco RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Blanco RAL 9003
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Blanco RAL 9003
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Blanco RAL 9003
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Blanco RAL 9003
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Blanco RAL 9003
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Blanco RAL 9003
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Blanco RAL 9003
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanco RAL 9003
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanco RAL 9003
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanco RAL 9003
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Blanco RAL 9003
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Blanco RAL9010
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Blanco RAL 9003
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanco RAL 9003
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Blanco RAL 9003
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanco RAL 9003
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Blanco RAL 9003
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanco RAL 9003
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanco RAL 9003
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanco RAL 9003
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Blanco RAL 9003
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Blanco RAL 9003
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Blanco RAL 9003
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Blanco RAL 9003
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Blanco RAL 9003
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Blanco RAL 9003
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Blanco RAL 9003
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Negro RAL 9004
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Blanco RAL 9003
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanco RAL 9003

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Seguridad clase II
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Seguridad clase II
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Seguridad clase II
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Seguridad clase II
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Seguridad clase I
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Seguridad clase I
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Seguridad clase I
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Seguridad clase I
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Seguridad clase I
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Seguridad clase I
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Seguridad clase I
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Seguridad clase I
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Seguridad clase I
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Seguridad clase I
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Seguridad clase I
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Seguridad clase I
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Seguridad clase II
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Seguridad clase II
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Seguridad clase II
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Seguridad clase II
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Seguridad clase II
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Seguridad clase II
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Seguridad clase II
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Seguridad clase II

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Seguridad clase II
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Seguridad clase II
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Seguridad clase II
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Seguridad clase II
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Seguridad clase II
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Seguridad clase II
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Seguridad clase II
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Seguridad clase II
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Seguridad clase II
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Seguridad clase II
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Seguridad clase II
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Seguridad clase II
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Seguridad clase II
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Seguridad clase II
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Seguridad clase II
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Seguridad clase II
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Seguridad clase II
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Seguridad clase II
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Seguridad clase II
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Seguridad clase II
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Seguridad clase II
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	No aplicable
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	No aplicable
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	No aplicable
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	No aplicable
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	No aplicable
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	No aplicable
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	No aplicable
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	No aplicable
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	No aplicable
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	No aplicable
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	No aplicable
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	No aplicable
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	No aplicable
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	No aplicable
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	No aplicable
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	No aplicable
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	No aplicable
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	No aplicable
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	No aplicable
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	No aplicable
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	No aplicable
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	No aplicable
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	No aplicable
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	No aplicable
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	No aplicable
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	No aplicable
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	No aplicable
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	No aplicable
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	No aplicable
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	No aplicable
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	No aplicable
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	No aplicable
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	No aplicable
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	No aplicable
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	No aplicable
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	No aplicable
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%

