



Le summum de la flexibilité et de la performance pour les commerces.

StyliD Evo

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit

Fonctions

- Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Sortie jusqu'à 6 000 lm pour des hauteurs d'installation élevées
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Le faisceau ovale à haute intensité permet d'espacer davantage les luminaires pour l'éclairage des comptoirs de produits frais ou des mots-symboles sur le mur

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion



StyliD Evo Performance HR

Versions



StyliD Evo Compact ST770X black,
Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion



StyliD Evo Performance HR for
maxos fusion

Schéma dimensionnel














Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view

Détails sur le produit



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR

Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR

Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white

Détails sur le produit



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Type de cache optique/de lentille	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Code famille de produits
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED27S	ST770B
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	LED39S	ST770B
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770B
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Code famille de produits
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST780T
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST780T
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770X
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780S

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Code famille de produits
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780S
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780S
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST770T
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST770T
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST770T
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST770T
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST770T
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST770T
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Code famille de produits
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780T
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770S
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780S
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780S
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780S
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780S
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille lampe	Code famille de produits
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST770T
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST770T
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST780T
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST780T
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST780T
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Température 650 °C, durée 5 s	-	ST770S
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780S
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Température 650 °C, durée 30 s	-	ST780S

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	≥80	130 lm/W	3.850 lm
8718699962074	ST770B LED27S/830	3000 K	≥80	127 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
	PSU-E OVL-H WH				
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	≥80	101 lm/W	3.900 lm
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E E NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E E MB FG WH	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm
8718699976644	ST770B 27S/ PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
8718699976651	ST770B 27S/ PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
8718699976668	ST770B 27S/ ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E E MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E E VWB FG WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA- VLC HWB BK	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA- VLC-E WB FG BK	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E MB FG BK	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E OVL-H BK	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	102 lm/W	2.400 lm
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm
8718699977351	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	2700 K	>80	125 lm/W	4.750 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	2700 K	>80	116 lm/W	5.800 lm
8718699977337	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
8718699977344	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	127 lm/W	3.700 lm
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	≥80	133 lm/W	3.850 lm
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA- VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	121 lm/W	6.050 lm
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA- VLC HWB BK	2700 K	≥80	120 lm/W	6.000 lm
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA- VLC HMB BK	3000 K	≥80	124 lm/W	6.200 lm
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
	VLC VWB FG BK				
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm
8718699977054	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
8718699977078	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	3000 K	>80	127 lm/W	4.900 lm
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm
8718699977580	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	≥80	118 lm/W	5.900 lm
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	1.700 lm
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA- VLC WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA- VLC MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA- VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
8718699976866	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	135 lm/W	2.000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	140 lm/W	3.850 lm
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	136 lm/W	3.750 lm
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA- VLC HOVL-H WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699977061	ST770T 27S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm
8720169013353	ST770T 27S/ ROSE WIA WB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
8720169013360	ST770T 39S/ PW930 WIA WB WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA- VLC WB FG SI	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA- VLC MB FG SI	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA- VLC VWB FG SI	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA- VLC HOVL-V WH	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA- VLC HOVL-H BK	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm
8718699976835	ST770S 39S/ PC930 DIA- VLC HVWB BK	3000 K	≥90	125 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699976842	ST770S 39S/ PW930 DIA- VLC HVWB BK	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
8718699976927	ST770S 49S/ PW930 DIA- VLC HMB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA- VLC WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA- VLC MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA- VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA- VLC OVL-V WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA- VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA- VLC OVL-V WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA- VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
		corrélée (nom.)		de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K		≥80	123 lm/W	3.900 lm
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K		≥80	142 lm/W	4.000 lm
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K		≥90	125 lm/W	1.750 lm
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 K		≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K		≥85	77 lm/W	2.700 lm
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	5000 K		>90	83 lm/W	2.700 lm
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2200 K		≥80	93 lm/W	2.700 lm
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3000 K		≥90	124 lm/W	3.850 lm
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3000 K		≥90	117 lm/W	4.100 lm
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3000 K		≥90	124 lm/W	3.850 lm
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	3000 K		≥90	139 lm/W	1.950 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-		Faisceau semi-intensif
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-		Faisceau horizontal ovale
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1		Faisceau horizontal ovale
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1		Faisceau horizontal ovale
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-		Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur		Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
		corrélée (nom.)		de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2700 K		>80	133 lm/W	3.000 lm
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	5000 K		>90	100 lm/W	2.700 lm
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	3000 K		≥85	75 lm/W	2.700 lm
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3000 K		>80	118 lm/W	3.900 lm
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	3000 K		>80	129 lm/W	4.900 lm
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	3000 K		>80	120 lm/W	6.000 lm
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	3000 K		>80	127 lm/W	1.700 lm
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	3000 K		≥90	125 lm/W	4.900 lm
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K		≥90	125 lm/W	4.900 lm

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses		Type d'optique
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-		Faisceau intensif
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-		Faisceau semi-intensif
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-		Faisceau ultra-extensif
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-		Faisceau semi-intensif
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-		Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-	Faisceau extensif
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-	Faisceau extensif
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-	Faisceau horizontal ovale
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-	Angle d'ouverture de faisceau 36°

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-	Faisceau extensif haute réflectance
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-	Faisceau extensif
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 12°
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Faisceau semi-intensif
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-	Faisceau extensif
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-	Faisceau extensif
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-	Faisceau extensif
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-	Faisceau horizontal ovale
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-	Faisceau semi-intensif
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-	Haute brillance, faisceau semi-intensif
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	-	Haute brillance, faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources	
		lumineuses	Type d'optique
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 15°
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-	Angle d'ouverture de faisceau 24°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	21,5 W
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29 W
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	22,5 W
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	38,5 W
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	14,4 W
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	20,6 W
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	23,5 W
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	23,5 W
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	26 W
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	23,5 W
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	25 W
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	26 W
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	29 W
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31,5 W
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	31,5 W
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	28 W
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	32 W
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	23,5 W
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	23,5 W
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	23,5 W
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	14,4 W
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	20,6 W
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	23,5 W
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	23,5 W
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	23,5 W
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	26 W
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	23,5 W
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	35 W
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32,5 W
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	31,5 W
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	36 W
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	38 W
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	56 W
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	25 W
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	26 W
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources	
		lumineuses	Type d'optique
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-	Faisceau extensif
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	29 W
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	41 W
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	37,5 W
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	50 W
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	50 W
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	50 W
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	50 W
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	50 W
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	26 W
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	25 W
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	26 W
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	38,5 W
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	40 W
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	40 W
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	50 W
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	14,4 W
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	14,4 W
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	14,4 W
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	23,5 W
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	23,5 W
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	23,5 W
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	36 W
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	14,8 W
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	22,5 W
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	22,5 W
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	27,5 W
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	27,5 W
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	23,5 W
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	23 W
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	29 W
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	36 W
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	31,5 W
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	28 W
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	37,5 W
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	37,5 W
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	36 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	32 W
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	37,5 W
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	37,5 W
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	37,5 W
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	20,6 W
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	23,5 W
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	23,5 W
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	23,5 W
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	23,5 W
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	23,5 W
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31,5 W
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	31,5 W
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	31,5 W
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	28 W
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	14 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	23,5 W
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	29 W
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	36 W
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	36 W
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	36 W
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	15,2 W
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	22,5 W
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28,5 W
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	31,5 W
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	33 W
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	38 W
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	50 W
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	13,4 W
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	40 W
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	+10 à +35 °C
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	+10 à +25 °C
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	+10 à +35 °C
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	+10 à +35 °C
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	+10 à +35 °C
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	+10 à +35 °C
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	+10 à +35 °C
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	+10 à +35 °C
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	+10 à +25 °C
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	+10 à +25 °C
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	+10 à +25 °C
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	+10 à +35 °C
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	+10 à +35 °C
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	+10 à +35 °C
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	+10 à +35 °C
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	+10 à +35 °C
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	+10 à +35 °C
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	+10 à +35 °C
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 à +25 °C
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	+10 à +25 °C
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	+10 à +25 °C
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	+10 à +25 °C
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	+10 à +35 °C
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	+10 à +35 °C
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	+10 à +35 °C
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	+10 à +35 °C
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	+10 à +35 °C
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	+10 à +35 °C
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	+10 à +35 °C
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	+10 à +25 °C
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 à +35 °C
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	+10 à +35 °C
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	+10 à +35 °C
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	+10 à +25 °C
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	+10 à +25 °C
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	+10 à +25 °C
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	+10 à +25 °C
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	+10 à +25 °C
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	+10 à +35 °C
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	+10 à +35 °C
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 à +35 °C
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 à +25 °C
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 à +25 °C
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 à +25 °C
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 à +25 °C
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	+10 à +35 °C
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	+10 à +25 °C
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	+10 à +25 °C
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	+10 à +25 °C
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	+10 à +25 °C
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	+10 à +35 °C
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	+10 à +35 °C
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	+10 à +35 °C
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	+10 à +35 °C
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	+10 à +35 °C
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	+10 à +35 °C
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	+10 à +35 °C
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	+10 à +35 °C
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	+10 à +35 °C
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	+10 à +35 °C
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	+10 à +35 °C
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	+10 à +35 °C
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Non
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Oui
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Non
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Non
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Non
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Non
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Non
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Non
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Non
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Non
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Non
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Non
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Oui
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Oui
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Oui
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Oui
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Oui
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Oui
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Oui
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Oui
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Oui
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Oui
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Oui
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Oui
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Oui
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Oui
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Oui
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Non
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Non
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Oui
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Oui
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Non
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Non
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Non
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Non
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Non
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Non
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Non
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Oui
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Oui
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Oui
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Non
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Non
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Non
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Non
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Non
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Non
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Non
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Non
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Non
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Non
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Non
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Non
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Oui
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Non
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Variateur sans fil
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	RAL 9006
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Argent RAL 9006
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Blanc
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Blanc
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Oui
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Oui
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Oui
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Oui
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Oui
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Oui
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Non
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Non
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Non
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Non
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Non
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Non
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Non
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Non
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Non
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Non
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Non
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Non
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Oui
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Noir RAL 9004
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Noir RAL 9004
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Noir RAL 9004
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Blanc RAL 9003
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Blanc RAL 9003
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	RAL 9006
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	RAL 9006
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc RAL 9003
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Noir RAL 9004
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Noir RAL 9004
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	RAL 9006
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argent RAL 9006
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Blanc RAL9010
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Blanc RAL9010
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Blanc RAL9010
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Blanc RAL9010
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Blanc RAL9010
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Blanc RAL 9003
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc RAL 9003
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Noir RAL 9004
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Noir RAL 9004
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argent RAL 9006
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argent RAL 9006
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argent RAL 9006
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Blanc RAL 9003
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Noir RAL 9004
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Noir RAL 9004
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Noir RAL 9004
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc RAL 9003
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc RAL 9003
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc RAL 9003
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc RAL 9003
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc RAL 9003
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Noir RAL 9004
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Noir RAL 9004
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Noir RAL 9004
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Noir RAL 9004
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Blanc RAL9010
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Blanc RAL9010
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Blanc RAL9010
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Blanc RAL9010
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Blanc RAL 9003
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc RAL 9003

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Classe de sécurité II	8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Classe de sécurité II	8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Classe de sécurité II	8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Classe de sécurité II	8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Classe de sécurité II
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Classe de sécurité II	8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Classe de sécurité II
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Classe de sécurité II
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Classe de sécurité II	8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Classe de sécurité II
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II	8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Classe de sécurité II	8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Classe de sécurité II
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Classe de sécurité II	8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Classe de sécurité II
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Classe de sécurité II	8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Classe de sécurité II	8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Classe de sécurité II
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Classe de sécurité I	8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Classe de sécurité II
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Classe de sécurité I	8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Classe de sécurité II
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Classe de sécurité II
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Classe de sécurité I	8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Classe de sécurité II
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Classe de sécurité I	8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Classe de sécurité II
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I	8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Classe de sécurité I	8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Classe de sécurité II	8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Classe de sécurité II	8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Classe de sécurité I	8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Classe de sécurité I	8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Classe de sécurité II	8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Classe de sécurité II	8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Classe de sécurité II	8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Classe de sécurité II
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Classe de sécurité II
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Classe de sécurité II
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Classe de sécurité II
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Classe de sécurité II
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Classe de sécurité II
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.406, 0.350) SDCM <3
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	(0.406, 0.350) SDCM <3
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	-
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Non applicable
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	1%
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	-
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	-
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non applicable
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non applicable
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non applicable
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Non applicable
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Non applicable
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	1%
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	1%
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	1%
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1%
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1%
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1%
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1%
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1%
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1%
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1%
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1%
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1%
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1%
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1%
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1%
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Non applicable
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Non applicable
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	1%
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	1%
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non applicable
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Non applicable
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Non applicable
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Non applicable
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Non applicable
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Non applicable
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	1%
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	1%
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	1%
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non applicable
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Non applicable
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non applicable
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Non applicable
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Non applicable
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Non applicable
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non applicable
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non applicable
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Non applicable
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Non applicable
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Non applicable
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Non applicable
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Non applicable
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Non applicable
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Non applicable
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1%
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Non applicable
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Non applicable
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	1%
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	1%
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	1%
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	1%
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	1%
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	1%
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Non applicable
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non applicable
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non applicable
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non applicable
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non applicable
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non applicable
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non applicable
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Non applicable
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Non applicable
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non applicable
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non applicable
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non applicable
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non applicable
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Non applicable
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Non applicable
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Non applicable
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Non applicable
8719514009998	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Non applicable
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Non applicable
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Non applicable
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Non applicable
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Non applicable
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1%
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%

