



Le summum de la flexibilité et de la performance pour les commerces

StyliD Evo

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit

Fonctions

- Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Sortie jusqu'à 6 000 lm pour des hauteurs d'installation élevées
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Le faisceau ovale à haute intensité permet d'espacer davantage les luminaires pour l'éclairage des comptoirs de produits frais ou des mots-symboles sur le mur

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR for maxos fusion

Versions



StyliD Evo Compact ST770X black,
Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion

Schéma dimensionnel














Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view

Détails sur le produit



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR

Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR

Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white

Détails sur le produit



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille de produits
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Température 650 °C, durée 5 s	ST780T
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Température 650 °C, durée 5 s	ST780T
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST780S
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST780S
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille de produits
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Température 650 °C, durée 5 s	ST770T
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Température 650 °C, durée 5 s	ST770T
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Température 650 °C, durée 5 s	ST770T
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Température 650 °C, durée 5 s	ST770T
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Température 650 °C, durée 5 s	ST770T
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Température 650 °C, durée 5 s	ST770T
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST780T
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Code famille de produits
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Température 650 °C, durée 5 s	ST770T
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Température 650 °C, durée 30 s	ST770T
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Température 650 °C, durée 5 s	ST780T
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Température 650 °C, durée 5 s	ST780T
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Température 650 °C, durée 5 s	ST780T
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Température 650 °C, durée 5 s	ST770S
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Température 650 °C, durée 30 s	ST780S

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
00996700	ST770T LED27S/ PW930 PSU HMB SI	3000 K	≥90	138 lm/W	2'600 lm
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	≥80	130 lm/W	3'850 lm
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1'700 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2'000 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2'700 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	117 lm/W	2'750 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	≥85	77 lm/W	2'700 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2'700 lm
97664400	ST770B 27S/ PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2'750 lm
97665100	ST770B 27S/ PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2'850 lm
97666800	ST770B 27S/ ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2'700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3'900 lm
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3'900 lm
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4'000 lm
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3000 K	≥90	133 lm/W	4'000 lm
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL- H BK	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1'700 lm
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2'000 lm
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2'700 lm
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	102 lm/W	2'400 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	77 lm/W	2'700 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2'700 lm
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2'700 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3'900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3'850 lm
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HNB SI FG	2700 K	>80	125 lm/W	4'750 lm
01022200	ST780T 60S/827 PSU HNB FG SI	2700 K	>80	116 lm/W	5'800 lm
97733700	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	119 lm/W	2'750 lm
97734400	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	121 lm/W	2'850 lm
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3'500 lm
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	127 lm/W	3'700 lm
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	≥80	133 lm/W	3'850 lm
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3'850 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4'750 lm
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4'900 lm
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4'900 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5'100 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	121 lm/W	6'050 lm
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	≥80	128 lm/W	6'400 lm
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HNB BK	2700 K	≥80	120 lm/W	6'000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HNB BK	3000 K	≥80	124 lm/W	6'200 lm
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	4000 K	≥80	128 lm/W	6'400 lm
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	117 lm/W	2'750 lm
97705400	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	119 lm/W	2'750 lm
97707800	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	121 lm/W	2'850 lm
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HNB SI	3000 K	>80	127 lm/W	4'900 lm
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4'700 lm
97758000	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4'700 lm
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	≥80	118 lm/W	5'900 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	1'700 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1'700 lm
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1'700 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2'700 lm
97686600	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3'850 lm
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	135 lm/W	2'000 lm
00990500	ST770T 27S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	138 lm/W	3'100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HVB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3'000 lm
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	140 lm/W	3'850 lm
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HVB WH	2700 K	>80	136 lm/W	3'750 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97706100	ST770T 27S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	≥90	138 lm/W	2'600 lm
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	2700 K	≥80	119 lm/W	3'900 lm
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3000 K	≥80	123 lm/W	3'900 lm
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000 K	≥80	142 lm/W	4'000 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	≥80	133 lm/W	5'000 lm
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	3000 K	≥80	133 lm/W	5'000 lm
97683500	ST770S 39S/ PC930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	≥90	125 lm/W	4'000 lm
97684200	ST770S 39S/ PW930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	≥90	133 lm/W	4'000 lm
97692700	ST770S 49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4'900 lm
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3'500 lm
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4'750 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4'900 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5'100 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2'000 lm
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2'700 lm
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3'900 lm
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3'900 lm
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3'900 lm
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3'900 lm
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4'000 lm
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K	≥90	125 lm/W	1'750 lm
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 K	≥80	115 lm/W	2'700 lm
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K	≥85	77 lm/W	2'700 lm
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	5000 K	>90	83 lm/W	2'700 lm
97708500	ST770T 27S/ ROSE PSU MB FG BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2'700 lm
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3000 K	≥90	124 lm/W	3'850 lm
97716000	ST770T 39S/ PC930 PSU MB FG BK	3000 K	≥90	117 lm/W	4'100 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			(IRC)		
97717700	ST770T 39S/ PW930 PSU MB FG BK	3000 K	≥90	124 lm/W	3'850 lm
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	3000 K	≥90	139 lm/W	1'950 lm
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2700 K	>80	133 lm/W	3'000 lm
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	5000 K	>90	100 lm/W	2'700 lm
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	3000 K	≥85	75 lm/W	2'700 lm
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	118 lm/W	3'900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Faisceau semi-intensif
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Faisceau horizontal ovale
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Faisceau intensif
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Faisceau ultra-extensif
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Faisceau extensif
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Faisceau ultra-extensif
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HNB BK	Faisceau extensif
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Faisceau extensif
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Faisceau horizontal ovale
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Faisceau intensif
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Faisceau extensif
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Faisceau ultra-extensif
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Faisceau horizontal ovale
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			(IRC)		
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4'900 lm
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	120 lm/W	6'000 lm
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	3000 K	>80	127 lm/W	1'700 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HNB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4'900 lm
97744300	ST780S 49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4'900 lm

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Faisceau horizontal ovale
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HNB SI FG	Angle d'ouverture de faisceau 36°
01022200	ST780T 60S/827 PSU HNB FG SI	Angle d'ouverture de faisceau 36°
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Faisceau intensif
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Faisceau intensif
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Faisceau intensif
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Faisceau intensif
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Faisceau extensif
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Faisceau horizontal ovale
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Faisceau ultra-extensif
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HNB BK	Faisceau extensif haute réflectance
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Faisceau ultra-extensif
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Faisceau semi-intensif
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Faisceau semi-intensif
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Angle d'ouverture de faisceau 24°
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Faisceau semi-intensif
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Faisceau semi-intensif
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Faisceau extensif
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Faisceau extensif
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Faisceau ultra-extensif
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Faisceau extensif
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Faisceau ultra-extensif
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Faisceau ultra-extensif
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Angle d'ouverture de faisceau 12°
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Angle d'ouverture de faisceau 24°
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Angle d'ouverture de faisceau 36°
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Angle d'ouverture de faisceau 24°
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Angle d'ouverture de faisceau 36°
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Faisceau horizontal ovale
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Faisceau semi-intensif
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Faisceau extensif
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Faisceau semi-intensif
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Faisceau ultra-extensif
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Faisceau vertical ovale
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Faisceau horizontal ovale
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Faisceau ultra-extensif
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Faisceau ultra-extensif
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Faisceau semi-intensif
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Faisceau intensif
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Faisceau extensif
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Faisceau ultra-extensif
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Faisceau intensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Faisceau vertical ovale
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Faisceau extensif
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Faisceau horizontal ovale
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Faisceau ultra-extensif
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Faisceau vertical ovale
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Faisceau extensif
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Faisceau horizontal ovale
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Faisceau semi-intensif
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Faisceau semi-intensif
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Faisceau semi-intensif
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Faisceau semi-intensif
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Angle d'ouverture de faisceau 24°
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Haute brillance, faisceau semi-intensif
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Haute brillance, faisceau semi-intensif
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Angle d'ouverture de faisceau 15°
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Angle d'ouverture de faisceau 24°
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Angle d'ouverture de faisceau 24°
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Angle d'ouverture de faisceau 24°
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Faisceau extensif
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Faisceau semi-intensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	21.5 W
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	14.4 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	20.6 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	23.5 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	23.5 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	26 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	23.5 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32.5 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	25 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	26 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	29 W
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31.5 W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	31.5 W
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	28 W
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	32 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	23.5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	23.5 W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	23.5 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	14.4 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	20.6 W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	23.5 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	23.5 W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	23.5 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	26 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	23.5 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	35 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32.5 W
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	31.5 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	36 W
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	38 W
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	56 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	25 W
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	26 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	29 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	41 W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37.5 W
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	37.5 W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37.5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37.5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	50 W
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	50 W
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	50 W
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	50 W
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	50 W
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	26 W
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	25 W
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	26 W
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	38.5 W
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	40 W
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	40 W
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	50 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	14.4 W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	14.4 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	14.4 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	23.5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	23.5 W
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	23.5 W
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	36 W
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	14.8 W
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	22.5 W
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	22.5 W
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	27.5 W
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	27.5 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	23.5 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	23 W
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31.5 W
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	31.5 W
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	28 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	37.5 W
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	37.5 W
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	36 W
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	32 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	37.5 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	37.5 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	37.5 W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	20.6 W
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	23.5 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	23.5 W
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	23.5 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	23.5 W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	23.5 W
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31.5 W
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31.5 W
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	31.5 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	31.5 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	28 W
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	14 W
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	23.5 W
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32.5 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	29 W
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	36 W
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	36 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	36 W
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	15.2 W
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	22.5 W
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28.5 W
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	31.5 W
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	33 W
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	38 W
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	50 W
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	13.4 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	40 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	+10 à +35 °C
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	+10 à +25 °C
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	+10 à +25 °C
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 à +25 °C
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	+10 à +35 °C
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	+10 à +35 °C
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	+10 à +35 °C
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	+10 à +25 °C
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	+10 à +25 °C
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	+10 à +25 °C

		Gamme de températures
Order Code	Full Product Name	ambiantes
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	+10 à +35 °C
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	+10 à +25 °C
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	+10 à +25 °C
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	+10 à +25 °C
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	+10 à +25 °C
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	+10 à +25 °C
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	+10 à +25 °C
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	+10 à +35 °C
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	+10 à +25 °C
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	+10 à +35 °C
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	+10 à +35 °C
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	+10 à +35 °C
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	+10 à +35 °C
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	+10 à +35 °C
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	+10 à +35 °C
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 à +25 °C
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	+10 à +25 °C
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	+10 à +25 °C
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	+10 à +25 °C
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	+10 à +35 °C
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	+10 à +35 °C
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	+10 à +25 °C
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 à +25 °C
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 à +25 °C
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 à +25 °C
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	+10 à +35 °C
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	+10 à +35 °C

		Gamme de températures
Order Code	Full Product Name	ambiantes
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	+10 à +35 °C
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	+10 à +35 °C
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	+10 à +35 °C
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	+10 à +35 °C
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	+10 à +25 °C
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 à +35 °C
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	+10 à +25 °C
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	+10 à +25 °C
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	+10 à +25 °C
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	+10 à +25 °C
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	+10 à +25 °C
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	+10 à +35 °C
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	+10 à +35 °C
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 à +35 °C
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	+10 à +25 °C
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	+10 à +25 °C
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	+10 à +25 °C
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	+10 à +25 °C
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 à +25 °C
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 à +25 °C
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	+10 à +25 °C
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	+10 à +25 °C
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	+10 à +25 °C
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	+10 à +25 °C
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	+10 à +25 °C
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	+10 à +35 °C
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	+10 à +25 °C
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	+10 à +25 °C
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	+10 à +25 °C
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	+10 à +25 °C
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	+10 à +35 °C
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	+10 à +35 °C
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	+10 à +35 °C
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	+10 à +35 °C
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	+10 à +35 °C
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	+10 à +35 °C
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	+10 à +35 °C
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	+10 à +35 °C
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	+10 à +35 °C
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	+10 à +35 °C
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	+10 à +35 °C
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	+10 à +35 °C
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	+10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Non
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Oui
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Non
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Non
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Non
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Non
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Non
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Non
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Non
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Non
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Non
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Oui
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Oui
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Oui
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Oui
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Oui
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Oui
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Oui
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Oui
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Oui
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Oui
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Oui
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Oui
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Oui
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Oui
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Oui
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Oui
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Non
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Non
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Oui
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Oui
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Non
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Non
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Non
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Non
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Non
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Non
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Non
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Oui
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Oui
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Oui
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Non
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Non
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Non
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Non
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Non
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Non
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Non
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Non
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Non
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Non
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Non
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Oui
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Oui
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Oui
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Oui
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Oui
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Oui
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Oui
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Oui
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Non
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Non
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Non
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Non
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Non
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Non
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Non
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Non
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	RAL 9006
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Argent RAL 9006
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Blanc RAL 9003
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Blanc RAL 9003
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc RAL 9003
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Noir RAL 9004
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Noir RAL 9004
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Noir RAL 9004
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Noir RAL 9004
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Blanc RAL 9003
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Blanc RAL 9003
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Blanc RAL 9003
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Blanc RAL 9003
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Blanc RAL 9003
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	RAL 9006
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	RAL 9006
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Noir RAL 9004
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Noir RAL 9004
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Non
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Non
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Oui
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Noir RAL 9004
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Noir RAL 9004
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Noir RAL 9004
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	RAL 9006
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Argent RAL 9006
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argent RAL 9006
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc RAL 9003
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc RAL 9003
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Blanc RAL9010
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Blanc RAL9010
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Blanc RAL9010
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Blanc RAL9010
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Blanc RAL9010
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Blanc RAL 9003
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc RAL 9003
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argent RAL 9006
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argent RAL 9006
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argent RAL 9006
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Blanc RAL 9003
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Noir RAL 9004
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Noir RAL 9004
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Noir RAL 9004
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc RAL 9003
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc RAL 9003
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc RAL 9003
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Blanc RAL 9003
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc RAL 9003
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Blanc RAL 9003
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc RAL 9003
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Blanc RAL 9003
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc RAL 9003
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Blanc RAL 9003
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Noir RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Noir RAL 9004
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Noir RAL 9004
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Noir RAL 9004
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Noir RAL 9004
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Noir RAL 9004
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Blanc RAL9010
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Blanc RAL9010
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Blanc RAL9010
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Blanc RAL9010
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Blanc RAL 9003
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc RAL 9003

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Classe de sécurité II
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Classe de sécurité II
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Classe de sécurité II
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Classe de sécurité II
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Classe de sécurité II
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Classe de sécurité II
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Classe de sécurité II
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Classe de sécurité II
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Classe de sécurité I
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Classe de sécurité I
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Classe de sécurité I
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Classe de sécurité I
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Classe de sécurité I
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Classe de sécurité I
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Classe de sécurité I
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Classe de sécurité I
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Classe de sécurité I
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Classe de sécurité I
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Classe de sécurité II
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Classe de sécurité I
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Classe de sécurité I
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Classe de sécurité II
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Classe de sécurité II
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Classe de sécurité II
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Classe de sécurité II
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Classe de sécurité II
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Classe de sécurité II
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Classe de sécurité II
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Classe de sécurité II
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Classe de sécurité II
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Classe de sécurité II
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Classe de sécurité II
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Classe de sécurité II
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Classe de sécurité II
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Classe de sécurité II
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Classe de sécurité II
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Classe de sécurité II
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Classe de sécurité II
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Classe de sécurité II
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Classe de sécurité II
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Classe de sécurité II
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Classe de sécurité II
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382, 0.380) SDCM <3
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.406, 0.350) SDCM<3
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	(0.406, 0.350) SDCM<3
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434, 0.403) SDCM <3
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Non applicable
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	1%
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Non applicable
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non applicable
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Non applicable
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non applicable
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Non applicable
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non applicable
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Non applicable
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Non applicable
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Non applicable
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non applicable
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Non applicable
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non applicable
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Non applicable
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Non applicable
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	1%
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	1%
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1%
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Non applicable
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Non applicable
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	1%
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non applicable
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non applicable
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Non applicable
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Non applicable
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Non applicable
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Non applicable
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Non applicable
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	1%
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	1%
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non applicable
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Non applicable
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non applicable
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Non applicable
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Non applicable
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Non applicable
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non applicable
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non applicable
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Non applicable
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Non applicable
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Non applicable
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Non applicable
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Non applicable
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Non applicable
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Non applicable
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	1%
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	1%
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1%

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	1%
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	1%
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Non applicable
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non applicable
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non applicable
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non applicable
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non applicable
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non applicable
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non applicable
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non applicable
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Non applicable
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Non applicable
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non applicable
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non applicable
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non applicable
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non applicable
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Non applicable
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Non applicable
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Non applicable
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Non applicable
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Non applicable
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Non applicable
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Non applicable
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Non applicable
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Non applicable
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%

