



La migliore soluzione in termini di flessibilità e prestazioni per il retail

StyliD Evo

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Vantaggi

- Attrae i clienti con un'elevata qualità della luce e un comfort visivo superiore
- Riposiziona e aggiorna il prodotto facilmente per le frequenti modifiche di layout del negozio
- La tecnologia OptiShield assicura un fascio luminoso senza macchie per tutta la durata di vita del prodotto

Caratteristiche

- Sostituzione senza attrezzi o aggiornamento dei riflettori
- Ottica OptiShield sigillata per la protezione da insetti e polvere
- Accessori: filtro in vetro per l'illuminazione rossa e verde
- Emissione fino a 6.000 lm per elevate altezze di installazione
- Fascio ovale ad alta intensità, che consente di incrementare la distanza tra gli apparecchi per l'illuminazione di banchi, insegne, marchi o banner

Applicazione

- Discounts
- Supermercati e ipermercati
- Grande distribuzione al dettaglio (retail)

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Versions



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion



StyliD Evo Performance HR

Versions



StyliD Evo Performance HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S silver,
Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance ST780S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR

Versions

StyliD Evo Performance HR







StyliD Evo Compact HR for maxos fusion











StyliD Evo Performance HR for maxos fusion



Disegno tecnico



Disegno tecnico




Dati del prodotto



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation




StyliD Evo Compact white, side view

Dati del prodotto



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for
Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black,
full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full
rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front
view

Dati del prodotto



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view

Dati del prodotto



StyliD Evo Performance black,
front view



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full
rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white,
full rotation flexibility

Informazioni generali	
Marchio CE	Si
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Numero di riduttori	1 unità
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Tipo copertura ottica	-
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

			Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile	Codice famiglia prodotto
Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente			
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	LED27S	No	ST770B
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	LED39S	No	ST770B
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	-	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	-	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	-	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile	Codice famiglia prodotto
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST780T
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST780T
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770X
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	-	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	-	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	-	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile	Codice famiglia prodotto
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HMB BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780S
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780S
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST770T
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST770T
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST770T
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST770T
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST770T
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST770T

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile	Codice famiglia prodotto
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780T
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile	Codice famiglia prodotto
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST770T
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST770T
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	-	-
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	-	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	-	-
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST780T
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST780T
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST780T
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Temperatura 650 °C, durata 5 s	-	No	ST770S
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	No	ST780S

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	≥80	130 lm/W	3.850 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	3000 K	≥80	127 lm/W	2.700 lm
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	≥80	101 lm/W	3.900 lm
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	≥80	117 lm/W	2.750 lm
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	102 lm/W	2.400 lm
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	77 lm/W	2.700 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	2700 K	>80	125 lm/W	4.750 lm
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	2700 K	>80	116 lm/W	5.800 lm
97733700	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
97734400	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	≥80	117 lm/W	2.750 lm
58792200	ST771T 39S/ PW930 WIA WB BK	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
58795300	ST771T 39S/ PW930 DIA WB BK	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	≥80	120 lm/W	3.500 lm
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	127 lm/W	3.700 lm
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	≥80	133 lm/W	3.850 lm
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
97754200	ST780T 49S/830 DIA- VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	121 lm/W	6.050 lm
97745000	ST780S 60S/827 DIA- VLC HWB BK	2700 K	≥80	120 lm/W	6.000 lm
97746700	ST780S 60S/830 DIA- VLC HMB BK	3000 K	≥80	124 lm/W	6.200 lm
97747400	ST780S 60S/840 DIA- VLC VWB FG BK	4000 K	≥80	128 lm/W	6.400 lm
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	117 lm/W	2.750 lm
97705400	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	119 lm/W	2.750 lm
97707800	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	121 lm/W	2.850 lm
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	3000 K	>80	127 lm/W	4.900 lm
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm
97758000	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	≥90	120 lm/W	4.700 lm
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	≥80	118 lm/W	5.900 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	1.700 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	118 lm/W	1.700 lm
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	125 lm/W	1.700 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	135 lm/W	2.000 lm
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	140 lm/W	3.850 lm
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	2700 K	>80	136 lm/W	3.750 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	≥90	138 lm/W	2.600 lm
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	3000 K	≥80	133 lm/W	5.000 lm
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	≥90	125 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	≥80	127 lm/W	4.750 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	≥80	131 lm/W	4.900 lm
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5.100 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2.000 lm
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	≥80	120 lm/W	2.700 lm
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	≥80	119 lm/W	3.900 lm
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K	≥90	125 lm/W	1.750 lm
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 K	≥80	115 lm/W	2.700 lm
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K	≥85	77 lm/W	2.700 lm
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	5000 K	>90	83 lm/W	2.700 lm
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2200 K	≥80	93 lm/W	2.700 lm
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3000 K	≥90	117 lm/W	4.100 lm
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	3000 K	≥90	139 lm/W	1.950 lm
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2700 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	5000 K	>90	100 lm/W	2.700 lm
00999800	ST770T LED27S/FMT	3000 K	≥85	75 lm/W	2.700 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-	Fascio medio
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-	Fascio orizzontale ovale
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1	Fascio orizzontale ovale
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1	Fascio orizzontale ovale
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-	Fascio stretto
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
	PSU HMB BK FG				
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	3000 K	≥80	117 lm/W	2.750 lm
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	3000 K	≥90	124 lm/W	3.850 lm
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	118 lm/W	3.900 lm
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.900 lm
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	120 lm/W	6.000 lm
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	3000 K	>80	127 lm/W	1.700 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4.900 lm

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti luminose	Tipo di ottica
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Fascio extra largo
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-	Fascio medio

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti		Tipo di ottica
		luminose		
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-		Fascio largo
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-		Fascio medio
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-		Fascio extra largo
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-		Fascio largo
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-		Fascio largo
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-		Fascio largo
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-		Fascio largo
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-		Fascio largo
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-		Fascio medio
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-		Fascio orizzontale ovale
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-		Fascio stretto
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-		Fascio largo
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-		Fascio orizzontale ovale
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-		Fascio medio
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-		Fascio orizzontale ovale
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-		Angolo del fascio 36°
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-		Angolo del fascio 36°
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-		Fascio medio
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-		Fascio medio
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-		Fascio largo
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-		Fascio largo
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-		Fascio largo
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-		Fascio largo
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-		Fascio orizzontale ovale
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-		Fascio medio
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-		Fascio medio
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-		Fascio largo elevata riflettanza

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti		Tipo di ottica
		luminose		
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-		Riflettore fascio medio elevata riflettanza
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-		Fascio extra largo
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-		Angolo del fascio 24°
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-		Fascio medio
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-		Fascio largo
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-		Fascio largo
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-		Fascio medio
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-		Fascio largo
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-		Fascio medio
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-		Fascio extra largo
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-		Angolo del fascio 12°
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-		Angolo del fascio 24°
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-		Angolo del fascio 36°
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-		Angolo del fascio 24°
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-		Angolo del fascio 36°
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-		Fascio orizzontale ovale
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-		Fascio medio
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-		Fascio largo
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-		Fascio medio
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-		Fascio extra largo
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-		Fascio verticale ovale
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-		Fascio orizzontale ovale
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-		Fascio extra largo
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-		Fascio extra largo
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-		Fascio medio
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-		Fascio largo
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-		Fascio medio
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-		Fascio extra largo
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-		Fascio stretto
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-		Fascio verticale ovale

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti	
		luminose	Tipo di ottica
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-	Fascio largo
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Fascio orizzontale ovale
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-	Fascio medio
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-	Fascio extra largo
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Fascio verticale ovale
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-	Fascio largo
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Fascio orizzontale ovale
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-	Fascio medio
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-	Fascio medio
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-	Fascio medio
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-	Fascio medio
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-	Fascio medio
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-	Fascio medio
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-	Fascio medio
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-	Fascio medio
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-	Fascio medio

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	21,5 W
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29 W
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	22,5 W
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	38,5 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	14,4 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	20,6 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	23,5 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	23,5 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	26 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	23,5 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	25 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	26 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	29 W
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31,5 W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	31,5 W
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	28 W
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	23,5 W
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	31 W
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	31 W
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	32 W
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	23,5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	23,5 W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	23,5 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	14,4 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	20,6 W

Order Code	Full Product Name	Numero di sorgenti	
		luminose	Tipo di ottica
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-	Fascio medio
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-	Fascio medio
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-	Angolo del fascio 24°
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-	Speculare fascio medio
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	-	Speculare fascio medio
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-	Fascio largo
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-	Fascio largo
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-	Fascio largo
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-	Angolo del fascio 15°
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-	Angolo del fascio 24°
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-	Angolo del fascio 24°
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-	Angolo del fascio 24°
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-	Fascio largo
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Fascio medio

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	23,5 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	23,5 W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	23,5 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	26 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	23,5 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	35 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32,5 W
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	31,5 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	36 W
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	38 W
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	56 W
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	25 W
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	26 W
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	23,5 W
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	31 W
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	31 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	29 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	41 W
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	37,5 W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	50 W
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	50 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	50 W
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	50 W
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	26 W
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	25 W
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	26 W
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	38,5 W
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	40 W
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	40 W
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	50 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	14,4 W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	14,4 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	14,4 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	23,5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	23,5 W
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	23,5 W
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	14,8 W
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	22,5 W
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	22,5 W
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	27,5 W
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	27,5 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	23,5 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	23 W
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	31,5 W
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	28 W
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	37,5 W
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	37,5 W
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	36 W
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	32 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	37,5 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	37,5 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	20,6 W
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	23,5 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	23,5 W
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	23,5 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	23,5 W
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	23,5 W
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31,5 W
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	31,5 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	31,5 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	28 W
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	14 W
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	23,5 W
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	29 W
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	36 W
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	36 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	36 W
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	15,2 W
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	22,5 W
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28,5 W
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	31,5 W
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	23,5 W
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	31 W
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	31 W
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	33 W
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	38 W
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	50 W
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	13,4 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	40 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Da +10 a +35 °C
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Da +10 a +25 °C
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Da +10 a +35 °C
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Da +10 a +35 °C
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Da +10 a +25 °C
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Da +10 a +25 °C
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Da +10 a +35 °C
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Da +10 a +35 °C
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Da +10 a +35 °C
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Da +10 a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Da +10 a +25 °C
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Da +10 a +25 °C
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Da +10 a +35 °C
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Da +10 a +35 °C
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Da +10 a +35 °C
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Da +10 a +35 °C
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Da +10 a +25 °C
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Da +10 a +25 °C
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Da +10 a +25 °C
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Da +10 a +25 °C
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Da +10 a +25 °C
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Da +10 a +25 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Da +10 a +35 °C
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Da +10 a +35 °C
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Da +10 a +35 °C
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Da +10 a +35 °C
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Da +10 a +35 °C
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Da +10 a +35 °C
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Da +10 a +35 °C
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Da +10 a +35 °C
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Da +10 a +35 °C
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Da +10 a +25 °C
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Da +10 a +25 °C
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Da +10 a +25 °C
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Da +10 a +35 °C
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Da +10 a +25 °C
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Da +10 a +25 °C
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Da +10 a +25 °C
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Da +10 a +25 °C
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Da +10 a +25 °C
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Da +10 a +25 °C
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Da +10 a +35 °C
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Da +10 a +35 °C
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Da +10 a +35 °C
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Da +10 a +35 °C
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Da +10 a +35 °C
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Da +10 a +35 °C
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Da +10 a +25 °C
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Da +10 a +25 °C
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Da +10 a +25 °C
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Da +10 a +25 °C
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Da +10 a +25 °C
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Da +10 a +35 °C
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Da +10 a +35 °C
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Da +10 a +35 °C
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Da +10 a +35 °C
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Da +10 a +35 °C
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Da +10 a +25 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	No
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Si
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	No

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Da +10 a +35 °C
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Da +10 a +25 °C
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Da +10 a +25 °C
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Da +10 a +25 °C
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Da +10 a +25 °C
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Da +10 a +25 °C
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Da +10 a +35 °C
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Da +10 a +35 °C
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Da +10 a +35 °C
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Da +10 a +25 °C
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Da +10 a +25 °C
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Da +10 a +25 °C
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Da +10 a +25 °C
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Da +10 a +25 °C
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Da +10 a +25 °C
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Da +10 a +25 °C
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Da +10 a +25 °C
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Da +10 a +25 °C
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Da +10 a +25 °C
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Da +10 a +25 °C
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Da +10 a +35 °C
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Da +10 a +25 °C
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Da +10 a +25 °C
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Da +10 a +25 °C
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Da +10 a +25 °C
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Da +10 a +35 °C
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Da +10 a +35 °C
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Da +10 a +35 °C
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Da +10 a +35 °C
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Da +10 a +35 °C
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Da +10 a +35 °C
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Da +10 a +35 °C
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Da +10 a +35 °C
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Da +10 a +35 °C
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Da +10 a +35 °C
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Da +10 a +35 °C
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Da +10 a +35 °C
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Da +10 a +35 °C
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Da +10 a +35 °C
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Da +10 a +35 °C
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Da +10 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	No
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	No
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	No
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	No
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	No
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	No
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	No
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	No
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	No
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	No
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	No
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	No
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	No
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	No
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	No
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Si
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Si
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Si
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Si
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Si
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Si
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Si
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Si
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Si
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Si
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Si
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Si
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Si
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Si
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Si
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Si
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Si
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Si
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	No
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	No
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Si
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Si
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	No
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Si
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Si
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	No
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	No
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	No
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	No
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	No
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Si
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	No
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	No
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	No
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Si
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Si
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Si
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	No
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	No
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	No
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	No
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	No
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	No
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	No
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	No
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	No
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Si
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Si
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Si
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	No
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	No
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	No
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	No
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	No
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Si
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Si
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Si
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Si
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Si
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Si
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Si
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Si
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Si
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Si
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Si
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Si
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Si
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	No
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Si
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	No
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Si
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	No
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	No
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Si
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	No
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Si
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	No
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	No
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	No
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	No
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	No
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	No
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	No
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	No
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	No
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	No
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	No
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	No
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	No
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
58790800	ST77IT 27S/830 PSU WB SI	No
58793900	ST77IT 39S/PW930 WIA WB SI	Si
58796000	ST77IT 39S/PW930 DIA WB SI	Si
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	No
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	No
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	No
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Si
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Si

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	RAL 9006
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Argento RAL 9006
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Bianco
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Bianco
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Bianco RAL 9003
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Bianco RAL 9003
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Bianco RAL 9003
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Bianco RAL 9003
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Bianco RAL 9003
58788500	ST77IT 27S/830 PSU WB WH	Bianco RAL 9003
58791500	ST77IT 39S/PW930 WIA WB WH	Bianco RAL 9003
58794600	ST77IT 39S/PW930 DIA WB WH	Bianco RAL 9003
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Nero RAL 9004
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Nero RAL 9004
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Nero RAL 9004
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Nero RAL 9004
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Bianco RAL 9003
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Bianco RAL 9003
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Bianco RAL 9003
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Bianco RAL 9003
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Bianco RAL 9003
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Bianco RAL 9003
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Bianco RAL 9003
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Bianco RAL 9003
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Bianco RAL 9003
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Bianco RAL 9003
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Bianco RAL 9003
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Bianco RAL 9003
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	RAL 9006
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	RAL 9006
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Nero RAL 9004
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Nero RAL 9004
58789200	ST77IT 27S/830 PSU WB BK	Nero RAL 9004
58792200	ST77IT 39S/PW930 WIA WB BK	Nero RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58795300	ST77IT 39S/PW930 DIA WB BK	Nero RAL 9004
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Bianco RAL 9003
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Bianco RAL 9003
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Bianco RAL 9003
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Bianco RAL 9003
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Bianco RAL 9003
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Bianco RAL 9003
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Bianco RAL 9003
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Bianco RAL 9003
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Bianco RAL 9003
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Nero RAL 9004
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Nero RAL 9004
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Nero RAL 9004
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argento RAL 9006
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Argento RAL 9006
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argento RAL 9006
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	RAL 9006
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Argento RAL 9006
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Argento RAL 9006
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argento RAL 9006
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Bianco RAL 9003
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Bianco RAL 9003
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Bianco RAL 9003
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Bianco RAL 9003
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Bianco RAL 9003
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Bianco RAL 9003
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Bianco RAL9010
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Bianco RAL9010
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Bianco RAL9010
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Bianco RAL9010
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Bianco RAL9010
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Bianco RAL 9003
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Bianco RAL 9003
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argento RAL 9006
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argento RAL 9006
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argento RAL 9006
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Bianco RAL 9003
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Nero RAL 9004
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Nero RAL 9004
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Nero RAL 9004
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Bianco RAL 9003
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Bianco RAL 9003
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Bianco RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Bianco RAL 9003
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Bianco RAL 9003
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Bianco RAL 9003
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Bianco RAL 9003
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Bianco RAL 9003
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Bianco RAL 9003
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Bianco RAL 9003
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Bianco RAL 9003
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Bianco RAL 9003
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Bianco RAL 9003
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Bianco RAL 9003
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Bianco RAL 9003
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nero RAL 9004
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nero RAL 9004
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nero RAL 9004
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nero RAL 9004
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nero RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nero RAL 9004
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nero RAL 9004
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nero RAL 9004
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nero RAL 9004
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nero RAL 9004
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nero RAL 9004
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Nero RAL 9004
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Argento RAL 9006
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Argento RAL 9006
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Argento RAL 9006
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Bianco RAL9010
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Bianco RAL9010
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Bianco RAL9010
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Bianco RAL9010
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Bianco RAL 9003
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Bianco RAL 9003

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC:
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Classe di isolamento II
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Classe di isolamento II
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Classe di isolamento II
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Classe di isolamento II
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Classe di isolamento II
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe di isolamento II
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Classe di isolamento II
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Classe di isolamento II
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe di isolamento II
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Classe di isolamento II
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Classe di isolamento II
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Classe di isolamento II
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Classe di isolamento II
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Classe di isolamento II
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Classe di isolamento II
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Classe di isolamento II
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Classe di isolamento I
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Classe di isolamento I
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Classe di isolamento I
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Classe di isolamento I
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Classe di isolamento I
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Classe di isolamento I

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC:
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Classe di isolamento I
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Classe di isolamento I
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Classe di isolamento I
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Classe di isolamento I
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Classe di isolamento I
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Classe di isolamento I
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Classe di isolamento II
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Classe di isolamento II
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Classe di isolamento I
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Classe di isolamento I
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Classe di isolamento II
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Classe di isolamento II
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Classe di isolamento II
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Classe di isolamento II
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe di isolamento II
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Classe di isolamento II
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Classe di isolamento II
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Classe di isolamento II
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Classe di isolamento II
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Classe di isolamento II
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Classe di isolamento II

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC:
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Classe di isolamento II
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Classe di isolamento II
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Classe di isolamento II
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe di isolamento II
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe di isolamento II
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe di isolamento II
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Classe di isolamento II
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Classe di isolamento II
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Classe di isolamento II
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Classe di isolamento II
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Classe di isolamento II
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Classe di isolamento II
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe di isolamento II
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Classe di isolamento II
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Classe di isolamento II
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Classe di isolamento II
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Classe di isolamento II
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Classe di isolamento II
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Classe di isolamento II
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Classe di isolamento II
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe di isolamento II
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe di isolamento II
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe di isolamento II
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe di isolamento II
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Classe di isolamento II
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe di isolamento II
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Classe di isolamento II
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe di isolamento II

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC:
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Classe di isolamento II
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe di isolamento II
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Classe di isolamento II
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe di isolamento II
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Classe di isolamento II
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Classe di isolamento II
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Classe di isolamento II
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Classe di isolamento II
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Classe di isolamento II
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Classe di isolamento II
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Classe di isolamento II
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Classe di isolamento II
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Classe di isolamento II
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Classe di isolamento II
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Classe di isolamento II
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Classe di isolamento II
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Classe di isolamento II
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Classe di isolamento II
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Classe di isolamento II
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Classe di isolamento II
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Classe di isolamento II
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Classe di isolamento II
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Classe di isolamento II
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Classe di isolamento II
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Classe di isolamento II
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458, 0.410) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <2
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434, 0.403) SDCM <3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.406, 0.350) SDCM<3
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.49, 0.38) SDCM <3
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458, 0.410) SDCM <3
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343, 0.331) SDCM <3
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	(0.406, 0.350) SDCM<3
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434, 0.403) SDCM <3
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	-
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Non applicabile	Si
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	1%	Si
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	-	Si
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	-	Si
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non applicabile	Si
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non applicabile	Si
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non applicabile	Si
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Non applicabile	Si
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Non applicabile	Si
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-	Non applicabile
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-	Non applicabile
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-	Non applicabile
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	1%	Si
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	1%	Si

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	1%	Si
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	1%	Si
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1%	Si
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1%	Si
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1%	Si
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1%	Si
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1%	Si
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1%	Si
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1%	Si
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1%	Si
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1%	Si
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1%	Si
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1%	Si
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1%	Si
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Non applicabile	Si
01022200	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Non applicabile	Si
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	1%	Si
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	1%	Si
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-	Non applicabile
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-	Non applicabile
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-	Non applicabile
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non applicabile	Si
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non applicabile	Si
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Non applicabile	Si
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Non applicabile	Si
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Non applicabile	Si
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%	Si
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Non applicabile	Si
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Non applicabile	Si
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Non applicabile	Si
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	1%	Si
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	1%	Si
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	1%	Si

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non applicabile	Si
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Non applicabile	Si
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non applicabile	Si
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Non applicabile	Si
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Non applicabile	Si
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Non applicabile	Si
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non applicabile	Si
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non applicabile	Si
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Non applicabile	Si
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Non applicabile	Si
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%	Si
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%	Si
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%	Si
00989900	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Non applicabile	Si
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Non applicabile	Si
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Non applicabile	Si
01002400	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Non applicabile	Si
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Non applicabile	Si
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1%	Si
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%	Si
9769800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	1%	Si
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	1%	Si
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	1%	Si
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1%	Si
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	1%	Si
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	1%	Si
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	1%	Si
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%	Si
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1%	Si
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1%	Si

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione	Adatto per la commutazione casuale
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1%	Si
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non applicabile	Si
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%	Si
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non applicabile	Si
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%	Si
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non applicabile	Si
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non applicabile	Si
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	1%	Si
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non applicabile	Si
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	1%	Si
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non applicabile	Si
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non applicabile	Si
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non applicabile	Si
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Non applicabile	Si
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Non applicabile	Si
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non applicabile	Si
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non applicabile	Si
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non applicabile	Si
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non applicabile	Si
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Non applicabile	Si
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Non applicabile	Si
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Non applicabile	Si
00998100	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Non applicabile	Si
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	Non applicabile	Si
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-	Non applicabile
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-	Non applicabile
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-	Non applicabile
01013000	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Non applicabile	Si
01014700	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Non applicabile	Si
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Non applicabile	Si
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Non applicabile	Si
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1%	Si
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1%	Si

