



Невероятная гибкость и производительность для применения в магазинах

StyliD Evo

Серия гибких и ориентированных на будущее прожекторов StyliD Evo обеспечивает предприятиям розничной торговли и операторам зданий возможность получать высокое качество света и пользоваться высочайшей на рынке энергоэффективностью оптики PerfectAccent. Прожекторы StyliD Evo можно легко и без инструментов перенастроить посредством быстрой и простой модернизации оптики. Они также подходят для частой смены планировки магазина, поскольку прожектор StyliD Evo можно легко переместить по шинопроводу или магистрали Maxos Fusion. Благодаря широкому спектру областей применения (от низких уровней освещения в удобных форматах до монтажа на высоких потолках, где требуется высокая светоотдача) StyliD обеспечивает бесперебойную работу в условиях любого магазина. StyliD Evo можно монтировать на шинопроводе 3C или DALI (ST770T, ST780T) с помощью системы Maxos Fusion (ST770S, ST780S, ST770X) или на потолок с полувстраиваемой моделью (ST770B). Все прожекторы StyliD Evo с отражателями PerfectAccent имеют сертификацию Circular Lighting и предлагают множество вариантов системной интеграции и диммирования, в т. ч. проводных и беспроводных. Для продления сроков хранения на полке и улучшения зрительного восприятия продуктов питания, сокращения пищевых отходов и повышения продаж предлагаются специальные светодиодные схемы для магазинов свежих продуктов. Перейдите на страницы «Мода» и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы узнать больше о светильниках PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

Преимущества

- Привлекательность для покупателей за счет большего блеска и непревзойденного комфорта для глаз
- Простые перестановка и модернизация для частых обновлений в магазинах
- Передовая в своем классе эффективность для сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа и экономии на энергопотреблении
- Сертификация Circular Lighting с высокоэффективными отражателями Perfect Accent

Характеристики

- Простая замена или обновление оптики, не требующие инструментов
- Доступны высокоэффективные отражатели PerfectAccent
- Дополнительное переднее стекло (рекомендуется для пыльных сред)
- Светоотдача до 6000 лм для монтажа на большой высоте
- Доступны светодиодные схемы и оттенки светодиодов для магазинов свежих продуктов
- Проводные (DALI) и беспроводные варианты подключения
- Высокоинтенсивный овальный пучок увеличивает распределение света от светильника в пространстве при освещении прилавков или эмблем на стенах


Применение

- Круглосуточные магазины
- Супермаркеты и гипермаркеты
- Форматы крупных магазинов

Предупреждение и условия безопасности

- Все фотометрические данные рассчитаны без учета дополнительного фронтального стекла. При использовании фронтального стекла величину светового потока необходимо уменьшить на 3,5 %.
- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено. В зонах приготовления пищи и на участках с высоким уровнем пыли настоятельно рекомендуется использовать дополнительное фронтальное стекло, потому что его можно чистить сухой микрофибровой тканью.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Чертеж размеров



Сведения о продукте



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim

Общая информация	
Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Код семейства продуктов	ST770B
Технические характеристики освещения	
Ширина светового пучка источника света	120 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Тип оптической крышки	–
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Количество источников света	1
Оптический тип	Овальный горизонтальный луч
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 до +35 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения (IP)	IP20
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная цветность	(0.434, 0.403) SDCM <3
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при	1 %

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	127 лм/В	2 700 лм

Order Code	Full Product Name	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	101 лм/В	3 900 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	22,5 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	38,5 В

