



Optimal butiksflexibilitet och prestanda

StyliD Evo

Butiker gör oftare mindre uppdateringar i butiken istället för fullständiga ombyggnader var åttonde till tionde år. Samtidigt måste de behålla den ljuskvalitet de är vana vid, kunna vara flexibla med hur belysningen integreras i byggnaden och uppnå rätt ljuseffekter för att fånga kundernas intresse. Dessutom behöver de framtidssäkra lösningar som gör det möjligt att införa koncept som skiljer deras butik från mängden. StyleiD är den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den levererar ljus av hög kvalitet och ger ett enastående ljusutbyte. Dessutom kan optiken bytas utan verktyg. För att förlänga livslängden i butiken ytterligare gör OptiShield-optikhuset att produkten förblir fläckfri och ren. StyleiD ger kontinuitet i butiksmiljön och omfattar ett stort utbud av belysningstillämpningar, från lägre ljusnivåer i servicebutiksformat till installationer för höga takhöjder där mycket starka ljusflöden krävs.

Fördelar

- Locka till dig kunder med en glänsande butik och överlägsen komfort för ögonen
- Enkel att flytta och uppgradera för återkommande butiksuppdateringar
- Klassledande effektivitet för att minska koldioxidavtrycket och spara på energiförbrukningen
- Certifierad som cirkulär belysning med PerfectAccent högeffektiva reflektorer

Funktioner

- Byte och uppgradering av reflektorer utan verktyg
- OptiShields optikhus är tätat mot insekter och partiklar
- Filterglas och bländskydd finns som tillbehör
- Upp till 6 000 lm uteffekt för installation på höga höjder
- Oval stråle med hög intensitet möjliggör ökat armaturavstånd för belysning av kassor, skyltar eller reklambanners

Användning

- Servicebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Stora butiks kedjor

Varning och Säkerhet



- Alla fotometriska data är beräknade utan tillvalet frontglas. Ljusflödet ska minskas med 3,5 % när ett frontglas används
- Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor. För utrymmen med matberedning och mycket dammiga områden rekommenderas tillvalet frontglas, eftersom det kan rengöras med en (torr) mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Versions



StyliD Evo Compact ST770B white,
semi recessed

Måttskiss



Produktinformation



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim

Allmän information

CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
------------------------------	-------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Användning och godkännande

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	≥90	119 lm/W	2 750 lm
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2200 K	≥80	93 lm/W	2 700 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	25 W
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	29 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nej
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Vit RAL 9003
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Svart RAL 9004

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	≥90	124 lm/W	3 850 lm

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Bredstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	36 W

Order Code	Full Product Name	Dimbar
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Trådlös dimring

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Svart RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

