



Modalitatea simplă de a trece iluminatul stradal la tehnologia LED – UniStreet gen2

UniStreet gen2

Conceput pentru proiecte de scară largă, de trecere la tehnologia LED, UniStreet gen2 reprezintă înlocuitorul ideal 1:1 al aparatelor de iluminat convenționale pentru autoritățile locale. Datorită eficienței ridicate și a costului inițial scăzut, aparatul de iluminat UniStreet gen2 permite o amortizare rapidă și economii semnificative în ceea ce privește consumul de energie, într-o perioadă scurtă de timp. Eticheta de service Philips (Service Tag) facilitează instalarea și întreținerea, iar soclul Philips SR (System Ready) îl pregătește pentru viitor, așadar puteți asocia acest aparat de iluminat cu aplicații de software și de control al iluminatului, precum Interact City. Disponibil cu o serie de sisteme optice și pachete de fluxuri luminoase diferite, care pot fi reglate suplimentar pentru a satisface cerințele de proiectare exacte, UniStreet gen2 este o soluție veritabilă de înlocuire punct cu punct pentru aparatele sau sursele de iluminat convenționale. De asemenea, aparatul de iluminat compact, fabricat din materiale de înaltă calitate, este ușor de demontat și de reciclat la finalul ciclului său de funcționare.

Beneficii

- Înlocuire 1 la 1 pentru aparatele de iluminat cu surse convenționale
- Oferă eficiență ridicată și economii de energie semnificative
- Fabricat din materiale de înaltă calitate pentru o durată de viață mai mare și întreținere redusă la minimum

UniStreet gen2

Caracteristici

- Acoperire bună pentru toate aplicațiile de iluminat stradal datorită unei game largi de sisteme optice, a fluxului reglabil și al ștului reglabil
- Identificare simplă și rapidă a aparatului de iluminat mulțumită etichetei de service Philips (Service Tag)
- Pregătire pentru viitor datorită soclului SR (System Ready)
- Aparatul de iluminat este echipat, de asemenea, cu sisteme (rețele) de lumină dedicate care contribuie la: 1) menținerea unor ecosisteme optime pentru liliaci sau la 2) păstrarea unui cer nocturn întunecat și reducerea poluării luminoase

Cerere

- Drumuri și străzi
- Străzi rezidențiale

Versions



Detalii produs



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



Bottom view for spigot regulation and screw

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet gen2

Detalii produs

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet gen2 spigot regulation



Application Conditions

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	0% (digital)
---	--------------

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
---	------

General Information

Marcaj CE	CE mark
Tip capac optic/lentilă	FG
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	F
Sursă de lumină înlocuibilă	Da

Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Randament luminos orientat în sus	0

Mechanical and Housing

Culoare	GR
---------	----

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Surge protection level until 10 kV
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Surge protection level until 10 kV
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Surge protection level until 10 kV
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Surge protection level until 10 kV
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Surge protection level until 10 kV
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Surge protection level until 10 kV
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Surge protection level until 10 kV
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Surge protection level until 10 kV
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Surge protection level until 10 kV
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Surge protection level until 10 kV
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nu
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM11 D9SRG10 48/60	Da
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Da
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nu
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nu
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Da
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Da
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Da
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	Da
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Da
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Nu
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Da
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Da
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Da
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Da
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Da
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Nu
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Da
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	Da
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Da
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Da
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Da
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nu
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Da
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	Da
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Da
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Da
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Da
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Nu
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Da
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Da
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Nu
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Nu
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Da
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Nu
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Da
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Da
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Da
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	Da
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nu
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nu
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Da
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Nu
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Da
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lă ime			
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unită i de echipament
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	LED25	1 unit
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED40	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime			
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unită i de echipament
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED50	1 unit
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	Alb neutru 740	LED25	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime	Culoare sursă de iluminată	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
		fascicul de lumină corp de iluminat			
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED60	1 unit
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	LED25	1 unit
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	53° x 71°	Alb neutru 740	LED45	1 unit
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED35	1 unit
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb neutru 740	LED40	1 unit
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED50	1 unit
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED50	1 unit
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED16	1 unit
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED20	1 unit
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED25	1 unit
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED54	1 unit
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb cald 830	LED40	1 unit
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED40	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime	Culoare sursă de iluminată	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
		fascicul de lumină corp de iluminat			
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	68° x 158°	Alb neutru 740	LED20	1 unit
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb cald 830	LED45	1 unit
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb cald 830	LED45	1 unit
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	157° - 33° x 55°	Alb cald 830	LED30	1 unit
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED60	1 unit
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	LED54	1 unit
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED20	1 unit
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	LED35	1 unit
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	68° x 158°	Alb cald 830	LED50	1 unit
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED40	1 unit
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED20	1 unit
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	Alb neutru 740	LED45	1 unit
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED45	1 unit
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED60	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime			
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	LED40	1 unit
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED16	1 unit
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED100	1 unit
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED70	1 unit
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED59	1 unit
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED60	1 unit
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED80	1 unit
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED60	1 unit
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED70	1 unit
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	68° x 158°	Alb neutru 740	LED54	1 unit
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED80	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime			
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	68° x 158°	Alb neutru 740	LED70	1 unit
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	68° x 158°	Alb cald 830	LED69	1 unit
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	61° x 150°	Alb neutru 740	LED30	1 unit
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED70	1 unit
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED70	1 unit
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED100	1 unit
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	61° x 150°	Alb neutru 740	LED64	1 unit
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED74	1 unit
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED100	1 unit
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED149	1 unit
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED240	2 units
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED240	2 units
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED70	1 unit
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED80	1 unit
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED90	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
		fascicul de de iluminat			
07949600	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED100	1 unit
	LED100-4S/740 II	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			
07950200	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED120	1 unit
	LED120-4S/740 II	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			
07951900	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED139	1 unit
	LED139-4S/740 II	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			
07952600	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED149	1 unit
	LED149-4S/740 II	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			
07997700	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED149	1 unit
	LED149-4S/740 II	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			
10010700	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED149	1 unit
	LED149-4S/740 I	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			
10011400	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED139	1 unit
	LED139-4S/740 I	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			

Order Code	Full Product Name	Lă ime	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
		fascicul de de iluminat			
10034300	BGP283	53° x 71°	Alb neutru	LED139	1 unit
	LED139-4S/740 I	740			
	DM12 DDF2 D18 SRG				
10039800	BGP283	150° - 43° x	Alb neutru	LED20	1 unit
	LED200-4S/740 I	67°			
	DX10 ALU 48/60S	740			
10040400	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED100	1 unit
	LED100-4S/740 I	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			
10041100	BGP283	68° x 158°	Alb cald	LED100	1 unit
	LED100-4S/830 II	830			
	DN10 DDF2 D18 SR				
10053400	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED120	1 unit
	LED120-4S/740 I	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			
10071800	BGP283	154° - 31° x	Alb neutru	LED120	1 unit
	LED120-4S/740 II	54°			
	DM50 D9 48/60S	740			

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Distribu ie îngustă 10	BGP281
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Distribu ie medie 10	BGP281
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Distribu ie medie 10	BGP281
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Distribu ie îngustă 10	BGP281
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Distribu ie medie 10	BGP281
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Distribu ie îngustă 10	BGP281
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	Distribu ie medie 12	BGP281
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Distribu ie medie 11	BGP281
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	Distribu ie îngustă 10	BGP281
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP281
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Distribu ie medie 11	BGP281
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Distribu ie medie 10	BGP281

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Distribu ie medie 10	BGP281
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Distribu ie medie 10	BGP281
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	Distribu ie medie 10	BGP281
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Distribu ie îngustă 10	BGP281
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	Distribu ie medie 11	BGP281
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	Distribu ie îngustă 10	BGP281
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Distribu ie îngustă 10	BGP281
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Distribu ie îngustă 10	BGP281
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	Distribu ie medie 10	BGP281
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	Distribu ie medie 11	BGP281
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Distribu ie îngustă 10	BGP281

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Distribu ie medie 10	BGP281
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Distribu ie îngustă 10	BGP281
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	Distribu ie îngustă 10	BGP281
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	Distribu ie medie 11	BGP281
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP281
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	Distribu ie îngustă 10	BGP281
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	Distribu ie medie 10	BGP281
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO- DDF2 D184	Distribu ie medie 11	BGP281
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Distribu ie îngustă 10	BGP281
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	Distribu ie medie 11	BGP281
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	Distribu ie medie 10	BGP282
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	Distribu ie medie 10	BGP282
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Distribu ie medie 10	BGP282
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP282
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP282
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	Distribu ie medie 50	BGP282
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP282
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Distribu ie medie 10	BGP282
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D18	Distribu ie medie 10	BGP282
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Distribu ie medie 50	BGP282
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	Distribu ie îngustă 10	BGP282
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	Distribu ie medie 11	BGP282
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	Distribu ie îngustă 10	BGP282
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	Distribu ie îngustă 10	BGP282
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP282
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	Distribu ie largă 10	BGP282

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP282
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	Distribu ie medie 50	BGP282
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP282
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	Distribu ie largă 10	BGP282
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	Distribu ie medie 11	BGP282
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	Distribu ie medie 11	BGP282
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO- DDF2 D1	Distribu ie medie 10	BGP283
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP283
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Distribu ie medie 11	BGP283
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	Distribu ie medie 12	BGP283
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	Distribu ie extra largă 10	BGP283
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	Distribu ie îngustă 10	BGP283
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP283

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
44929200	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	2225 lm
44931500	BGP281 LED40-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	3344 lm
44932200	BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	4136 lm
44933900	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	4000 K	70	2225 lm
44935300	BGP281 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	4872 lm
44940700	BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	2225 lm
44941400	BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60	4000 K	70	4005 lm
44953700	BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	4000 K	70	3115 lm
44954400	BGP281 LED40-4S/740 II DN10 DDF2 D18 SRG	4000 K	70	3560 lm
05871200	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	4450 lm
05883500	BGP281 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4000 K	70	4450 lm
07939700	BGP281 LED16-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	1408 lm
07940300	BGP281 LED20-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	1780 lm
07941000	BGP281 LED25-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	2200 lm
07942700	BGP281 LED54-4S/740 I DM10 DDF27 D18 48/	4000 K	70	4752 lm
07973100	BGP281 LED40-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	3560 lm
07974800	BGP281 LED40-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	4000 K	70	3382 lm
07978600	BGP281 LED20-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S	4000 K	70	1800 lm
07979300	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	3960 lm
07984700	BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	3960 lm
07990800	BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	2670 lm
10001500	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6	4000 K	70	5280 lm
10002200	BGP281 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	4806 lm
10005300	BGP281 LED20-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	1691 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
10008400	BGP281 LED35-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	3150 lm
10009100	BGP281 LED50-4S/830 II DN10 D9 SRG10 48/	3000 K	80	4400 lm
10015200	BGP281 LED40-4S/830 II DM11 D9 SRG10 48/	3000 K	80	3560 lm
10028200	BGP281 LED20-4S/740 I DM11 CLO D9 48/60S	4000 K	70	1691 lm
10033600	BGP281 LED45-4S/740 I DN10 48/60S	4000 K	70	4005 lm
10047300	BGP281 LED45-4S/740 I DM10 DDF2 D18 48/6	4000 K	70	3960 lm
10049700	BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D184	4000 K	70	4928 lm
10050300	BGP281 LED40-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	3560 lm
10079400	BGP281 LED16-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6	4000 K	70	1424 lm
44930800	BGP282 LED100-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	8004 lm
44942100	BGP282 LED120-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	9135 lm
44944500	BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	5808 lm
05872900	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	10440 lm
06040100	BGP282 LED59-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5160 lm
07943400	BGP282 LED60-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	5160 lm
07944100	BGP282 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10200 lm
07966300	BGP282 LED80-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	6336 lm
07971700	BGP282 LED60-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	4872 lm
07975500	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	6090 lm
10006000	BGP282 LED54-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	4806 lm
10017600	BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S	4000 K	70	7040 lm
10019000	BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S	4000 K	70	6230 lm
10029900	BGP282 LED69-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	6160 lm
10035000	BGP282 LED120-4S/740 I DM11 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
10055800	BGP282 LED30-4S/740 I DW10 48/60S	4000 K	70	2670 lm
10059600	BGP282 LED70-4S/830 II DM11 SRG10 48/60S	3000 K	80	6160 lm
10067100	BGP282 LED70-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	6090 lm
10070100	BGP282 LED100-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	8600 lm
10075600	BGP282 LED64-4S/740 I DW10 DDF2 D18 SRG1	4000 K	70	5632 lm
10076300	BGP282 LED74-4S/830 II DM11 DDF2 D18 SRG	3000 K	80	6438 lm
10080000	BGP282 LED100-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/	4000 K	70	8800 lm
44948300	BGP283 LED149-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	11745 lm
05873600	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	20640 lm
05885900	BGP283 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	4000 K	70	20640 lm
07946500	BGP283 LED70-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	6160 lm
07947200	BGP283 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	7040 lm
07948900	BGP283 LED90-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	7830 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
07949600	BGP283 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8700 lm
07950200	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm
07951900	BGP283 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12040 lm
07952600	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
07997700	BGP283 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10010700	BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10011400	BGP283 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12040 lm
10034300	BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG	4000 K	70	12320 lm
10039800	BGP283 LED200-4S/740 I DX10 ALU 48/60S	4000 K	70	16800 lm
10040400	BGP283 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8700 lm
10041100	BGP283 LED100-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SR	3000 K	80	8900 lm
10053400	BGP283 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm
10071800	BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10440 lm

