



LumiStreet gen2: Der einfache Weg zur LED-Straßenbeleuchtung

LumiStreet gen2

In vielen Städten ist die öffentliche Beleuchtung heute veraltet und muss dringend ersetzt werden, obwohl die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzmittel beschränkt sind. Für diese Problematik bieten wir eine passende Lösung. Mit ihrem kompakten Design und ihrer modernen LED-Architektur ist die LumiStreet gen2 eine vielseitige, kosteneffiziente Leuchte, die die grundlegenden funktionellen Anforderungen an die Straßenbeleuchtung erfüllt. Sie besteht aus hochwertigen Komponenten, die eine lange Nutzlebenszeit und geringe Wartungskosten gewährleisten. Das Ergebnis: Eine Straßenleuchte, die für eine wirksame Beleuchtung sorgt und gleichzeitig Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten ermöglicht. Modernes Design für Projekte mit niedrigem Budget. Obendrein ermöglicht das Philips Service Tag einfache Installation und Wartung und die optionale SR-Schnittstelle zur Anbindung von Sensorik oder Interact City macht die Leuchte zukunftsfähig.

Vorteile

- Kosteneffiziente LED-Alternative zu konventioneller Straßenbeleuchtung
- Lange Nutzlebensdauer bei geringen Wartungskosten
- Einfache Installation

Merkmale

- Große Auswahl an Lichtverteilungen für hohe Effizienz
- Einfache Identifikation der Leuchte dank intelligentem Typenschild
- Zukunftsfähig dank SR-Schnittstelle
- Geringes Gewicht
- In vier Baugrößen erhältlich
- Hochwertige Komponenten

Anwendung

- Haupt- und Nebenstraßen
- Wohngebiete und Wohnstraßen
- Parkplätze

Versions



LumiStreet/UniStreet gen2
Medium





UniStreet LumiStreet gen2 Nano
with Zhaga sockets






LumiStreet/UniStreet gen2 Large

Abmessungsskizzen



Abmessungsskizzen



Produktdetails

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



Produktdetails




UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view

Produktdetails



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano profile view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2




UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



Produktdetails



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Lichtquelle austauschbar	Ja

Lichttechnische Daten

Typ optische Abdeckung	Flachglas
Standardaufneigung Ansatzmontage	0°
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Grau
--------------	------

Genehmigung und Anwendung

Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP66
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV im Gegentakmodus und bis 8kV im Gleichtakmodus

Anwendungsbedingungen

Maximaler Dimmlevel	0 % (digital)
---------------------	---------------

Allgemeine Informationen

			Anzahl	
Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Vorschaltgeräte	Produktfamiliencode
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	Einheit	BGP290
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	Einheit	BGP390
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED20	Einheit	BGP290
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED40	Einheit	BGP290
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED50	Einheit	BGP290
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED60	Einheit	BGP290
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	LED50	Einheit	BGP290
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	Einheit	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	Einheit	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	Einheit	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	Einheit	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	Einheit	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	Einheit	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	Einheit	BGP292

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Anzahl		Produktfamiliencode
			Vorschaltgeräte		
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED99	Einheit		BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED70	Einheit		BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED80	Einheit		BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED70	Einheit		BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED120	Einheit		BGP292
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	Einheit		BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	Einheit		BGP393
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	LED50	Einheit		BGP290
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	LED340	2 Einheiten		BGP294
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 Einheiten		BGP394
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	Einheit		BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	Einheit		BGP391
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED45	Einheit		BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED60	Einheit		BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED25	Einheit		BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED35	Einheit		BGP291

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste		Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Ähnlichste	
				Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabe (CRI)					Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabe (CRI)
62784000	BGP290 LED50-1F/7 40 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 Neutralweiß	4000 K	>70	76946500	BGP290 LED40-1F/7 30 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 Warmweiß	3000 K	>70
62785700	BGP390 LED50-1F/7 40 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 Neutralweiß	4000 K	>70	76947200	BGP290 LED50-1F/7 30 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 Warmweiß	3000 K	>70
76945800	BGP290 LED20-1F/7 30 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 Warmweiß	3000 K	>70	76948900	BGP290 LED60-1F/7 30 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 Warmweiß	3000 K	>70

Ähnlichste						Ähnlichste					
Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabe (CRI)	Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabe (CRI)
76949600	BGP290	53° x 71°	730	3000 K	>70	12564300	40 II DX10				
	LED50-1F/7		Warmweiß				BL1 D11				
	30 II DM12						H07R				
	SRTB										
	48/60S										
44936000	BGP292	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70	12565000	BGP292	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED49-4S/7		Neutralweiß				LED70-4S/7		Neutralweiß		
	40 I DX10						40 II DM11				
	7024 D9						48/76S				
	76S						POLE				
44943800	BGP292	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70	05877400	BGP292	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED99-4S/7		Neutralweiß				LED120-4S/		Neutralweiß		
	40 I DX10						740 II DM11				
	7024 D9						48/76S				
	48/60						POLE				
05876700	BGP292	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70	07928100	BGP293	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED120-4S/		Neutralweiß				LED240-4S/		Neutralweiß		
	740 I DM11						740 I DM11				
	48/60S						48/60S				
07923600	BGP392	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70	76950200	BGP290	149° - 10° x 57°	730	3000 K	>70
	LED120-4S/		Neutralweiß				LED50-1F/7		Warmweiß		
	740 II DM11						30 II DM32				
	D9 48/60S						MSP				
							SRTB48/6				
07963200	BGP292	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70	05878100	BGP294	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED75-4S/7		Neutralweiß				LED340-4S/		Neutralweiß		
	40 I DX10						740 I DM11				
	7024 D9						48/60S PLS				
	48/60										
07964900	BGP292	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70	07933500	BGP394	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED49-4S/7		Neutralweiß				LED340-4S/		Neutralweiß		
	40 I DX10						740 II DM11				
	7024 D9						D9 48/60S				
	48/60						P				
07970000	BGP292	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70	05875000	BGP291	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED75-4S/7		Neutralweiß				LED50-4S/7		Neutralweiß		
	40 I DX10						40 I DM11				
	7024 D9						48/60S				
	76S										
10031200	BGP292	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70	07918200	BGP391	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED99-4S/7		Neutralweiß				LED64-4S/7		Neutralweiß		
	40 I DX10						40 II DM11				
	7024 D9						D9 48/60S				
	76S										
12560500	BGP292	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70	12558200	BGP291	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70
	LED70-4S/7		Neutralweiß				LED45-4S/7		Neutralweiß		
	40 II DX10						40 II DX10				
	D11 H07RN-						D11 H07RN-				
	F-						F-				
12561200	BGP292	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70	12559900	BGP291	150° - 43° x 67°	740	4000 K	70
	LED80-4S/7		Neutralweiß				LED60-4S/7		Neutralweiß		

Ähnlichste						Ähnlichste					
Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabe (CRI)	Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel Leuchte	Farbe der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabe (CRI)
	40 II DX10 BL1 D11 H07R						48/76S POLE				
12562900	BGP291	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70	12563600	BGP291	160° - 42° x 54°	740	4000 K	70
	LED25-4S/7		Neutralweiß				LED35-4S/7		Neutralweiß		
	40 II DM11						40 II DM11				
							48/76S POLE				

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik im Außenbereich	Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik im Außenbereich
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4.250 lm	Mittlere Lichtverteilung 10	12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	5.950 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4.250 lm	Mittlere Lichtverteilung 10	12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	6.720 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1.660 lm	Mittlere Lichtverteilung 50	12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	6.230 lm	Mittlere Lichtverteilung 11
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	3.280 lm	Mittlere Lichtverteilung 50	12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	10.440 lm	Mittlere Lichtverteilung 11
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4.100 lm	Mittlere Lichtverteilung 50	05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20.640 lm	Mittlere Lichtverteilung 11
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4.920 lm	Mittlere Lichtverteilung 50	07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	20.640 lm	Mittlere Lichtverteilung 11
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	4.300 lm	Mittlere Lichtverteilung 12	76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	4.200 lm	Mittlere Lichtverteilung 32
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4.165 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10	05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	29.240 lm	Mittlere Lichtverteilung 11
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	8.300 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10	07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29.240 lm	Mittlere Lichtverteilung 11
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10.440 lm	Mittlere Lichtverteilung 11	05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4.450 lm	Mittlere Lichtverteilung 11
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	10.440 lm	Mittlere Lichtverteilung 11	07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	5.632 lm	Mittlere Lichtverteilung 11
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	6.460 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10	12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	3.825 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4.165 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10	12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	5.040 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	6.460 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10	12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	2.275 lm	Mittlere Lichtverteilung 32
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	8.300 lm	Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10	12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	3.115 lm	Mittlere Lichtverteilung 11

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	33 W
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W	76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	41 W
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	13 W	76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	33 W
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	25,5 W	44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	62 W
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	73 W
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	73 W
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	45,5 W
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	30,5 W
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	45,5 W
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	62 W
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	42,5 W
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	49 W
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	42,5 W
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	73 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	142 W
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	142 W
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	33 W
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	194 W
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	194 W
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	31 W
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	40,5 W
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	28 W
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	38 W
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	16,2 W
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	23 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Ja
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Ja
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ja
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ja
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ja
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Ja
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Nein
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ja
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ja
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nein
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ja
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ja
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Ja
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ja
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ja
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ja
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nein
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nein
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nein
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ja
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Nein
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Nein
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Ja
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nein
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Ja
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Ja
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Ja
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nein
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nein

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	-
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0,5 %
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	-
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	0,5 %
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0,5 %
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0,5 %
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0,5 %
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0,5 %
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0,5 %

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866444

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866697

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866698

Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866667

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866652

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925868722

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925868727

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869152

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869154

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869156

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869153

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865677

Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866445

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866443

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866442

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866657

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866662

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866911

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866929

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925867776

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925867777

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925867775

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925867778

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925867781

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869155

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869157

