



Il est temps de mettre à niveau votre éclairage conventionnel vers LumiStreet gen2

LumiStreet gen2

De plus en plus de municipalités souhaitent moderniser leurs installations d'éclairage public à grande échelle en exploitant la technologie LED à haute efficacité énergétique, mais les contraintes budgétaires les en empêchent. La nouvelle génération de LumiStreet a été mise à niveau et conçue pour apporter une solution à cet enjeu. C'est aujourd'hui la solution idéale pour remplacer point pour point l'éclairage conventionnel. LumiStreet gen2 offre la solution idéale grâce à son efficacité élevée, son faible coût global d'exploitation et sa facilité d'installation et de maintenance, autant d'opérations facilitées par l'application Philips Service tag. De plus, le connecteur SR de Philips (System Ready) le rend prêt pour le futur et permet de l'associer à des applications de contrôle de l'éclairage et à des logiciels tels que Interact City.

Avantages

- Alternative LED économique à l'éclairage public conventionnel
- Efficacité élevée et économies d'énergie
- Composé de matériaux de haute qualité qui prolongent la durée de vie du système et réduisent la maintenance

Fonctions

- Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et embouts de fixation inclinables
- Identification aisée du luminaire grâce à l'application Signify Service tag
- Paré pour le futur grâce au connecteur SR (System Ready)
- Efficacité système élevée pour une vaste gamme d'applications
- Le luminaire est également équipé d'optiques dédiées qui : 1) respectent l'écosystème des chauves-souris 2) préservent le ciel nocturne et réduisent la pollution lumineuse

Application

- Voies publiques et grandes artères
- Rues résidentielles

Versions



Schéma dimensionnel








Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



Détails sur le produit



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view

Détails sur le produit



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano profile view with Zhaga sockets

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



Détails sur le produit



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusqu'à 6 kV et en mode commun jusqu'à 8 kV
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	0 % (numérique)

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Nombre d'appareillages	Code famille de produits
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 unité	BGP290
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	LED50	1 unité	BGP390
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED20	1 unité	BGP290
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED40	1 unité	BGP290
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED50	1 unité	BGP290
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	LED60	1 unité	BGP290
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	LED50	1 unité	BGP290
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED49	1 unité	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED99	1 unité	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	LED120	1 unité	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED120	1 unité	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED75	1 unité	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	LED49	1 unité	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED75	1 unité	BGP292
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	LED99	1 unité	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED70	1 unité	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED80	1 unité	BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED70	1 unité	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED120	1 unité	BGP292
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	LED240	1 unité	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED240	1 unité	BGP393
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	LED50	1 unité	BGP290
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	LED340	2 unités	BGP294
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	LED340	2 unités	BGP394
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	LED50	1 unité	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	LED64	1 unité	BGP391
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	LED45	1 unité	BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	LED60	1 unité	BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED25	1 unité	BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	LED35	1 unité	BGP291

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55° neutre	740 blanc	4000 K	>70
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55° neutre	740 blanc	4000 K	>70
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II	154° - 31° x 54° chaud	730 blanc	3000 K	>70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54° chaud	730 blanc	3000 K	>70
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II	154° - 31° x 54° chaud	730 blanc	3000 K	>70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
	DM50 D9 48/60S				
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 blanc chaud	3000 K	>70
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	53° x 71°	730 blanc chaud	3000 K	>70
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
	DX10 BL1 D11 H07R				
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	149° - 10° x 57°	730 blanc chaud	3000 K	>70
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 blanc neutre	4000 K	70
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 blanc neutre	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Indice de rendu de couleur (IRC)
			Température de couleur	corrélée (nom.)		
12563600	BGP291	160° - 42° x	740 blanc	4000 K		70
	LED35-4S/740 II	54°	neutre			

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Indice de rendu de couleur (IRC)
			Température de couleur	corrélée (nom.)		
	DM11 48/76S					
	POLE					

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4'250 lm	Distribution moyenne 10
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	4'250 lm	Distribution moyenne 10
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1'660 lm	Distribution moyenne 50
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	3'280 lm	Distribution moyenne 50
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4'100 lm	Distribution moyenne 50
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	4'920 lm	Distribution moyenne 50
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	4'300 lm	Distribution moyenne 12
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4'165 lm	Distribution extra large 10
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	8'300 lm	Distribution extra large 10
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	10'440 lm	Distribution moyenne 11
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	10'440 lm	Distribution moyenne 11
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	6'460 lm	Distribution extra large 10
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4'165 lm	Distribution extra large 10
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	6'460 lm	Distribution extra large 10
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	8'300 lm	Distribution extra large 10

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	5'950 lm	Distribution extra large 10
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	6'720 lm	Distribution extra large 10
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	6'230 lm	Distribution moyenne 11
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	10'440 lm	Distribution moyenne 11
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	20'640 lm	Distribution moyenne 11
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	20'640 lm	Distribution moyenne 11
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	4'200 lm	Distribution moyenne 32
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	29'240 lm	Distribution moyenne 11
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	29'240 lm	Distribution moyenne 11
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4'450 lm	Distribution moyenne 11
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	5'632 lm	Distribution moyenne 11
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	3'825 lm	Distribution extra large 10
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	5'040 lm	Distribution extra large 10
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	2'275 lm	Distribution moyenne 32
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	3'115 lm	Distribution moyenne 11

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	31 W
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	13 W
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	25.5 W
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	33 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	41 W
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	33 W
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	30.5 W
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	62 W
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	73 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	73 W
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	45.5 W
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	30.5 W
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	45.5 W
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	62 W
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	42.5 W
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	49 W
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	42.5 W
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	73 W
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	142 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Oui
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Oui
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Oui
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Oui
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Oui
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Oui
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Non
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Oui
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Non
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Oui
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Oui
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Oui
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Oui

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	-
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	-
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	-
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0.5 %
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0.5 %
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0.5 %
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0.5 %
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	0.5 %
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0.5 %
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	0.5 %

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	142 W
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	33 W
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	194 W
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	194 W
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	31 W
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	40.5 W
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	28 W
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	38 W
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	16.2 W
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	23 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Oui
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Oui
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Non
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Non
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Non
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Oui
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Non
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Non
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Oui
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Non
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Oui
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Oui
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Oui
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Non
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Non

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0.5 %
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0.5 %
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0.5 %
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0.5 %
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0.5 %
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	-
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	0.5 %
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	-
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	0.5 %
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	0.5 %
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	0.5 %
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	0.5 %
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0.5 %
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	0.5 %

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866444

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866697

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866698

Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866667

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866652

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925868722

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925868727

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869152

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869154

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869156

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869153

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925865677

Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866445

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866443

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866442

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925866657

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866662

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866911

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925866929

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925867776

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925867777

Polar Normal (separate) - BGP281I -
910925867775

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925867778

Polar Normal (separate) - BGP282I -
910925867781

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869155

Polar Normal (separate) - BGP280I -
910925869157

