



På tide å oppgradere din konvensjonelle belysning til LED med LumiStreet gen2

LumiStreet gen2

Et økende antall kommuner skal oppgradere store, konvensjonelle gatebelysningsinstallasjoner til energieffektiv LED-teknologi, og er avhengig at dette gjøres så rimelig som mulig. Den oppgraderte nye generasjonen LumiStreet er den ideelle løsningen for å utføre punkt-til-punkt-erstatning av konvensjonell belysning på en rimelig måte. LumiStreet gen2 oppnår dette ved å tilby høy effektivitet, lav total eierskapskostnad, og enkel montering og vedlikehold. Montering og vedlikehold blir enklere på grunn av Philips Service tag. I tillegg gjør Philips SR (System Ready)-kontakten den klar til fremtidig bruk, og du kan koble denne armaturen med belysningskontroll og programvare som Interact City.

Fordeler

- Økonomisk LED-alternativ i forhold til konvensjonell gatebelysning
- Gir høy effektivitet og energibesparelser
- Laget av høykvalitetsmaterialer for lengre levetid og minimalt vedlikehold

Funksjoner

- Mange bruksområder takket være et bredt utvalg optikk, justerbar lysstrøm og plugg som kan vippes
- Armaturene identifiseres enkelt med Philips Service-merket
- Fremtidssikker takket være SR-kontakten (System Ready)
- Høy systemeffektivitet med mange bruksområder
- Armaturen er også utstyrt med dedikerte lysprofiler som bidrar til å 1) opprettholde et optimalt økosystem for flaggermus og 2) bevare en mørk nattehimmel og redusere lysforurensning

LumiStreet gen2

Søknad

- Veier og gater
- Boligområder

Versions

LumiStreet/UniStreet gen2 Mini



UniStreet LumiStreet gen2 Nano with Zhaga sockets







LumiStreet/UniStreet gen2 Large



LumiStreet/UniStreet gen2 Micro




Målskisse



LumiStreet gen2

Målskisse



Produkt detaljer

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top side view with Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view



UniStreet_LumiStreet_gen2

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



Produkt detaljer

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
spigot view



Bottom view for spigot regulation
and screw



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
spigot view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
profile view with Zhaga sockets



Produkt detaljer

UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
top view



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
bottom view with louvre



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



UniStreet LumiStreet gen2 Nano
gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Teknisk belysning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Oppover lyseffektforhold	0
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Antall	
			utstyrsenheter	Produktseriekode
910925866915	BGP292 LED49-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTS	LED49	1 enhet	BGP292
910925866936	BGP293 LED120-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	LED120	1 enhet	BGP293
910925867860	BGP293 LED84-4S/740 II DM32 MSP CLO-LS-6	LED84	1 enhet	BGP293
910925869157	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	LED50	1 enhet	BGP290
910925866937	BGP294 LED150-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	LED150	2 enheter	BGP294
910925866907	BGP291 LED30-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTH	LED30	1 enhet	BGP291

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Armatur lysstråle spredning	Lyskildefarge	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelse: (CRI)	Order Code	Full Product Name	Armatur lysstråle spredning	Lyskildefarge	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)
	Name						Name				
910925866915	BGP292 LED49-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTS	-	740 nøytralhvit	4000 K	70	910925869157	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	149° - 10° x 57°	730 varmhvit	3000 K	>70
910925866936	BGP293 LED120-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	-	740 nøytralhvit	4000 K	70	910925866937	BGP294 LED150-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	-	740 nøytralhvit	4000 K	70
910925867860	BGP293 LED84-4S/740 II DM32 MSP CLO-LS-6	-	740 nøytralhvit	4000 K	70	910925866907	BGP291 LED30-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTH	-	740 nøytralhvit	4000 K	70

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype utendørs	Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype utendørs
910925866915	BGP292 LED49-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTS	4 176 lm	Medium spredning, 32	910925869157	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	4 000 lm	Medium spredning, 32
910925866936	BGP293 LED120-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	10 005 lm	Medium spredning, 32	910925866937	BGP294 LED150-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	12 760 lm	Medium spredning, 32
910925867860	BGP293 LED84-4S/740 II DM32 MSP CLO-LS-6	7 216 lm	Medium spredning, 32	910925866907	BGP291 LED30-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTH	2 552 lm	Medium spredning, 10

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925866915	BGP292 LED49-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTS	29,5 W
910925866936	BGP293 LED120-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	67 W
910925867860	BGP293 LED84-4S/740 II DM32 MSP CLO-LS-6	47 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925869157	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	33 W
910925866937	BGP294 LED150-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	84 W
910925866907	BGP291 LED30-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTH	19,6 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910925866915	BGP292 LED49-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTS	Nei
910925866936	BGP293 LED120-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	Nei
910925867860	BGP293 LED84-4S/740 II DM32 MSP CLO-LS-6	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910925869157	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Nei
910925866937	BGP294 LED150-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	Nei
910925866907	BGP291 LED30-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTH	Nei

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
910925866915	BGP292 LED49-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTS	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
910925866936	BGP293 LED120-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
910925867860	BGP293 LED84-4S/740 II DM32 MSP CLO-LS-6	Philips standard overspenningsvernivå
910925869157	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus

Order Code	Full Product Name	Surge Protection (Common/Differential)
910925866937	BGP294 LED150-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
910925866907	BGP291 LED30-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTH	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus

Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
910925866915	BGP292 LED49-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTS	0 % (digital)
910925866936	BGP293 LED120-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	0 % (digital)
910925867860	BGP293 LED84-4S/740 II DM32 MSP CLO-LS-6	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
910925869157	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	0 % (digital)
910925866937	BGP294 LED150-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT	0 % (digital)
910925866907	BGP291 LED30-4S/740 II DM32 MSP CLO SRTH	0 % (digital)

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP280I - 910925869157

Polar Normal (separate) - BGP281I - 910925866907

Polar Normal (separate) - BGP282I - 910925866915

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925866936

Polar Normal (separate) - BGP284I -
910925866937

Polar Normal (separate) - BGP283I -
910925867860

