



# Este momentul să modernizați iluminatul stradal cu LumiStreet gen2

## LumiStreet gen2

Un număr din ce în ce mai mare de autorități ale localităților trebuie să modernizeze instalațiile de iluminat stradal convențional de dimensiuni mari cu tehnologia LED eficientă energetic. Dar trebuie să facă acest lucru cu bugete din ce în ce mai mici. Acesta este motivul pentru care noua generație de LumiStreet a fost modernizată și proiectată să ofere o soluție la această provocare. Reprezintă soluția ideală pentru înlocuirea punct cu punct a iluminatului convențional. LumiStreet gen2 reușește acest lucru prin oferirea unei eficiențe ridicate, a unui cost total de deținere redus și prin ușurința în instalare și întreținere. Eticheta de service Philips (Service Tag) facilitează instalarea și întreținerea. În plus, soclul Philips SR (System Ready) îl pregătește pentru viitor, așadar puteți asocia acest aparat de iluminat cu aplicații de software și de control al iluminatului, precum Interact City.

### Beneficii

- Alternativă LED economică pentru aparatele de iluminat stradale cu surse convenționale
- Oferă eficiență ridicată și economii de energie semnificative
- Fabricat din materiale de înaltă calitate pentru o durată de viață mai mare și întreținere redusă la minim

# LumiStreet gen2

## Caracteristici

- Acoperire bună pentru toate aplicațiile de iluminat stradal datorită unei game largi de sisteme optice, a fluxului reglabil și a ștutului reglabil
- Identificare simplă/facilă a aparatului de iluminat mulțumită etichetei de service Philips (Service Tag)
- Pregătire pentru viitor datorită soclului SR (System Ready)
- Eficiență superioară a sistemului cu acoperire bună pentru diverse aplicații de iluminat stradal
- Aparatul de iluminat este echipat, de asemenea, cu soluții (rețete) de lumină dedicate care contribuie la: 1) menținerea unor ecosisteme optime pentru liliaci sau la 2) păstrarea unui cer nocturn întunecat și reducerea poluării luminoase

## Cerere

- Drumuri și străzi
- Străzi rezidențiale

## Versions



## Detalii produs

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



Bottom view for spigot regulation and screw



# LumiStreet gen2

## Detalii produs

UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



## Detalii produs



UniStreet\_LumiStreet\_gen2



UniStreet\_LumiStreet\_gen2

### Application Conditions

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	0% (digital)
---	--------------

### Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
---	------

### General Information

Marcaj CE	CE mark
Tip capac optic/lentilă	FG
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	F
Sursă de lumină înlocuibilă	Da

### Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Randament luminos orientat în sus	0

### Mechanical and Housing

Culoare	GR
---------	----

### Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Surge protection level until 10 kV
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Surge protection level until 10 kV
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Surge protection level until 10 kV
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Surge protection level until 10 kV
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun

Order Code	Full Product Name	Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 8 kV în regim comun

## Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase	Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Da	06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Da
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da	06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Da
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Da	06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da	06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nu	06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da



Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Nu
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nu
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nu
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Da
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Da
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Da
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Da
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Da
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Da
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Da
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nu
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Nu
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Da
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Da
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Nu
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Nu
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Da
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Da
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Da
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nu
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Da
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Da
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nu
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nu
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Da
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Da
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nu
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nu
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Nu
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	Nu
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	Nu
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Nu
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Nu
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Nu
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Nu
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Da
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nu
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nu
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nu
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Nu
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nu
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nu
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Da
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Da
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Nu
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Nu
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Nu
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Nu
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Da
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nu
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nu
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nu
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nu
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nu
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nu
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nu
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Da
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Da
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nu
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Nu

## General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lă ime			
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unită i de echipament
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED49	1 unit
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	LED39	1 unit
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED99	1 unit
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	LED14	1 unit
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED18	1 unit
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED22	1 unit
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED34	1 unit
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED60	1 unit
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED80	1 unit
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED100	1 unit
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED120	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime			
		fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unită i de echipament
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED85	1 unit
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED85	1 unit
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED75	1 unit
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED49	1 unit
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	LED27	1 unit
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED99	1 unit
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	LED34	1 unit
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	LED22	1 unit
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED75	1 unit
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	LED18	1 unit
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II	68° x 158°	Alb neutru 740	LED27	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unită i de echipament
	DN10 SW302F CLO D				
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED85	1 unit
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED49	1 unit
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED74	1 unit
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	LED34	1 unit
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED94	1 unit
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	LED22	1 unit
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED109	1 unit
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	LED22	1 unit
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED51	1 unit
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	53° x 71°	Alb neutru 740	LED39	1 unit
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED99	1 unit
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED75	1 unit
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II	68° x 158°	Alb neutru 740	LED39	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unită i de echipament
	DN10 SW302F CLO D				
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED51	1 unit
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	68° x 158°	Alb neutru 740	LED18	1 unit
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	61° x 150°	Alb neutru 740	LED39	1 unit
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED75	1 unit
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED65	1 unit
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED119	1 unit
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED54	1 unit
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED64	1 unit
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED45	1 unit
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED45	1 unit
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED35	1 unit
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED35	1 unit
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED70	1 unit
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED80	1 unit
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED70	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71°	Alb neutru 740	LED149	1 unit
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED240	2 units
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED240	2 units
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED100	1 unit
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED139	1 unit
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED18	1 unit
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED240	2 units
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED170	1 unit
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED149	1 unit
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED149	1 unit
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	61° x 150°	Alb neutru 740	LED139	1 unit
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED139	1 unit
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED149	1 unit
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED149	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	61° x 150°	Alb neutru 740	LED149	1 unit
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	Alb neutru 740	LED139	1 unit
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED84	1 unit
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED149	1 unit
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED109	1 unit
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED80	1 unit
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED100	1 unit
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED120	1 unit
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED149	1 unit
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED100	1 unit
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED39	1 unit
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED50	1 unit
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED50	1 unit
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED8	1 unit
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED20	1 unit
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED40	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED50	1 unit
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	Alb neutru 740	LED64	1 unit
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED60	1 unit
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED45	1 unit
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED60	1 unit
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED45	1 unit
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	152° - 24° x 66°	Alb neutru 740	LED44	1 unit
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED34	1 unit
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED34	1 unit
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED34	1 unit
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED34	1 unit
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED44	1 unit
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED44	1 unit
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED44	1 unit
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED44	1 unit
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED51	1 unit

Order Code	Full Product Name	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	Culoare sursă de lumină	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED51	1 unit
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED20	1 unit
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED25	1 unit
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED35	1 unit
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED45	1 unit
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED45	1 unit
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED54	1 unit
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED20	1 unit
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED25	1 unit
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED35	1 unit
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	Alb cald 830	LED45	1 unit
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED45	1 unit
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	Alb neutru 740	LED60	1 unit
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED25	1 unit
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED35	1 unit
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	160° - 42° x 54°	Alb neutru 740	LED340	2 units

## General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse	Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Distribu ie extra largă 10	BGP292	07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP292
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Distribu ie îngustă 10	BGP292	07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Distribu ie extra largă 10	BGP292	07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Distribu ie îngustă 10	BGP292
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Distribu ie medie 12	BGP292	07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Distribu ie medie 11	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP292	07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Distribu ie îngustă 10	BGP292
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Distribu ie medie 50	BGP292	07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Distribu ie medie 10	BGP292
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Distribu ie medie 50	BGP292	10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Distribu ie medie 11	BGP292
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP292	10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Distribu ie medie 12	BGP292
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP292	10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Distribu ie extra largă 10	BGP292
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP292	10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Distribu ie medie 12	BGP292
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP292	10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Distribu ie extra largă 10	BGP292
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP292	10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Distribu ie extra largă 10	BGP292
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP292	10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Distribu ie îngustă 10	BGP292
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP292	10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Distribu ie extra largă 10	BGP292
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP292	10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Distribu ie îngustă 10	BGP292
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Distribu ie extra largă 10	BGP292	10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	Distribu ie largă 10	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Distribu ie extra largă 10	BGP292	10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	Distribu ie extra largă 10	BGP292
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Distribu ie îngustă 10	BGP292	10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP292
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Distribu ie extra largă 10	BGP292	10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP292
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Distribu ie îngustă 10	BGP292	10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP292
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Distribu ie medie 12	BGP292	10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Distribu ie extra largă 10	BGP292	10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP292
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	Distribu ie medie 12	BGP292	10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP292
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	Distribu ie îngustă 10	BGP292	10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP292
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Distribu ie medie 10	BGP292	10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP292

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Distribu ie extra largă 10	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Distribu ie extra largă 10	BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Distribu ie medie 11	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Distribu ie medie 11	BGP292
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Distribu ie medie 12	BGP293
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Distribu ie extra largă 10	BGP293
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP293
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Distribu ie medie 11	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP293
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP293
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP293
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	Distribu ie extra largă 10	BGP293
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	Distribu ie largă 10	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Distribu ie extra largă 10	BGP293
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP293
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Distribu ie extra largă 10	BGP293
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Distribu ie largă 10	BGP293
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Distribu ie medie 10	BGP293
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP293
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP293
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP293
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI-	Distribu ie medie 11	BGP293

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Distribu ie medie 11	BGP293
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Distribu ie medie 11	BGP293
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZI	Distribu ie medie 11	BGP293
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	Distribu ie medie 11	BGP293
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP291
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Distribu ie medie 11	BGP291
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Distribu ie medie 50	BGP291
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP291
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP291
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP291
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Distribu ie medie 50	BGP291
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Distribu ie largă 50	BGP291
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Distribu ie medie 11	BGP291
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO- DDF1 D18	Distribu ie medie 11	BGP291
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Distribu ie medie 11	BGP291
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO- DDF1 D18	Distribu ie medie 11	BGP291
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Distribu ie medie 11	BGP291

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO- DDF1 D18	Distribu ie medie 11	BGP291
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP291
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP291
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP291
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP291
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Distribu ie medie 11	BGP291
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Distribu ie medie 11	BGP291
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP291

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic	Cod familie de produse
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP291
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP291
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Distribu ie medie 11	BGP291
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Distribu ie extra largă 10	BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Distribu ie extra largă 10	BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Distribu ie medie 32	BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Distribu ie medie 11	BGP291
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Distribu ie medie 11	BGP294

## Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4000 K	70	4165 lm
44939100	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	3382 lm
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	8400 lm
44949000	BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1260 lm
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	10440 lm
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	1584 lm
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	4000 K	70	1936 lm
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	2992 lm
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5160 lm
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	6880 lm
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8600 lm
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	10200 lm
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	10440 lm
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	7568 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	7568 lm
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	6384 lm
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	4000 K	70	4165 lm
07965600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2430 lm
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	4000 K	70	8400 lm
07968700	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2970 lm
07969400	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1890 lm
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4000 K	70	6384 lm
07977900	BGP292 LED18-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1575 lm
07981600	BGP292 LED27-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2430 lm
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	4000 K	70	7482 lm
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	4263 lm
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	6408 lm
07992200	BGP292 LED34-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	2970 lm



Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	4000 K	70	7920 lm
07996000	BGP292 LED22-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	1890 lm
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	4000 K	70	9570 lm
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	10005 lm
10014500	BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	1890 lm
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	4000 K	70	4420 lm
10026800	BGP292 LED39-4S/740 II DM12 SW302F CLO D	4000 K	70	3382 lm
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	4000 K	70	8400 lm
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	6384 lm
10037400	BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	3382 lm
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	4420 lm
10061900	BGP292 LED18-4S/740 II DN10 SW302F CLO D	4000 K	70	1575 lm
10068800	BGP292 LED39-4S/740 II DW10 SW302F CLO D	4000 K	70	3344 lm
10069500	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 ALU D9 76S	4000 K	70	6384 lm
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5742 lm
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	10005 lm
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	4628 lm
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	5456 lm
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3827 lm
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3916 lm
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3026 lm
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3026 lm
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	4000 K	70	5950 lm
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	4000 K	70	6720 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	6230 lm
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	10440 lm
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	4000 K	70	13200 lm
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	4000 K	70	10200 lm
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	20640 lm
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	4000 K	70	20640 lm
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	8700 lm
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12040 lm
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	15300 lm
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	20160 lm
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	14790 lm
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10020600	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S	4000 K	70	12600 lm
10022000	BGP293 LED139-4S/740 II DW10 SW302F CLO7	4000 K	70	11880 lm
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	11760 lm
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	4000 K	70	12600 lm
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	4000 K	70	13200 lm
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	4000 K	70	12180 lm
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	7392 lm
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	12900 lm
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	4000 K	70	9570 lm
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	6942 lm
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	8722 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	10235 lm
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	4000 K	70	12760 lm
10189000	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/	4000 K	70	8722 lm
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	3432 lm
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	4000 K	70	4450 lm
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	4000 K	70	4450 lm
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	4000 K	70	704 lm
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	1760 lm
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	3480 lm
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	4350 lm
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	4000 K	70	5504 lm
07907600	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	5280 lm
07910600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	4005 lm
07911300	BGP291 LED60-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	5280 lm
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	4000 K	70	4005 lm
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	4000 K	70	3655 lm
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	2937 lm
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	2937 lm
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	2937 lm
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	2937 lm
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	3827 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată	Indice inițial de redare a culorii	Flux luminos inițial
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	3827 lm
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	3738 lm
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	3738 lm
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	4361 lm
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	4361 lm
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	1735 lm
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	2225 lm
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3026 lm
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	3916 lm
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4000 K	70	3916 lm
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	4000 K	70	4628 lm
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	1735 lm
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	4000 K	70	2136 lm
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3026 lm
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	3000 K	80	3827 lm
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	4000 K	70	3825 lm
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	4000 K	70	5040 lm
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	2225 lm
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	4000 K	70	3115 lm
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	4000 K	70	29240 lm

