



Svítidlo pro vysoké stropy Philips Ledinaire – řešení pro každodenní osvětlení, které si snadno vyberete ze standardně nabízených možností a jednoduše nainstalujete.

Průmyslové svítidlo Ledinaire do vysokých prostor

Řada stropních svítidel Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné řešení. Stropní svítidla Ledinaire umožňují jednoduchou a flexibilní instalaci, buď na závěsný hák, nebo volitelnou konzolu. Produkty lze instalovat s volitelnými reflektory pro nižší oslnění.

Průmyslové svítidlo Ledinaire do vysokých prostor

Výhody

- Kvalita a spolehlivost značky Philips
- Úspora energie
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Vhodné pro široké použití

Vlastnosti

- Moderní, nenápadný design
- Dvě varianty světelného toku a velikosti: 10 000 lm, 24 cm (BY020P), nebo 20 000 lm, 34 cm (BY021P)
- Vysoký stupeň ochrany (IP65) ideální pro každou aplikaci
- Včetně konektoru IP65
- Jednoduché zavěšení na montážní hák

Aplikace

- Sklady
- Výroba

Versions





Ledinaire High-bay BY021P



Ledinaire High-bay BY020P

Rozměrové výkresy



Průmyslové svítidlo Ledinaire do vysokých prostor


Detaily o výrobku



Ledinaire High-bay BY020P with
hook 2 DPP4



Ledinaire High-bay BY020P back
DPP1




Ledinaire Highbay G2 SPP



Ledinaire Highbay G2 SPP




Ledinaire High-bay BY020P with
hook DPP3



Ledinaire High-bay BY021P front
DPP2




Ledinaire High-bay BY021P with
hook DPP3



Ledinaire High-bay BY020P front
DPP2

Průmyslové svítidlo Ledinaire do vysokých prostor

Detaily o výrobku



Ledinaire High-bay BY021P back
DPP1



Ledinaire High-bay BY020P
connector DPP5



Ledinaire Highbay G2 SPP

Průmyslové svítidlo Ledinaire do vysokých prostor

Obecné informace

Značka CE	Značka CE
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelné technické

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	Široký paprsek

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Šedá
------------	------

Certifikace a použití

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06
Kód ochrany proti vniknutí	IP65

Počáteční parametry (podle IEC)

Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance světelného toku	+/-10%

Podmínky použití

Vhodné pro náhodné spínání	Ne
----------------------------	----

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	122 lm/W	20 500 lm
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	112 lm/W	10 500 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	168 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	94 W

Průmyslové svítidlo Ledinaire do vysokých prostor

