PHILIPS

Lighting



Eenvoud voor een scherpe prijs

Ledinaire Highbay

De reeks Ledinaire highbay bevat een selectie van gebruiksklare highbay LED-armaturen, die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar. Ledinaire highbay maakt een eenvoudige en flexibele installatie mogelijk, aan een haak of een optionele beugel. Producten kunnen worden geïnstalleerd met optionele reflectors voor minder verblinding.

Voordelen

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Snelle, eenvoudige installatie
- Groot aantal toepassingsmogelijkheden

Kenmerken

- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 10.000 lm 24 cm (BY020P), 20.000 lm 34 cm (BY021P)
- Hoge beschermingsniveaus (IP65), perfect voor elke toepassing
- Inclusief IP65-connector
- Enkelvoudige pendelmontage met montagehaak

Toepassing

- Magazijnen
- Productie

Wijziging van gegevens voorbehouden

Ledinaire Highbay

Versions





Ledinaire High-bay BY021P



Ledinaire High-bay BY020P

Maatschets







Productgegevens



Ledinaire High-bay BY020P with hook 2 DPP4



Ledinaire High-bay BY020P back DPP1



Ledinaire Highbay G2 SPP


Productgegevens



Ledinaire Highbay G2 SPP




Ledinaire High-bay BY020P with hook DPP3




Ledinaire High-bay BY021P front DPP2



Ledinaire High-bay BY021P with hook DPP3



Ledinaire High-bay BY020P front DPP2



Ledinaire High-bay BY021P back DPP1



Ledinaire High-bay BY020P connector DPP5



Ledinaire Highbay G2 SPP

Algemene informatie	
CE-markering	CE-markering
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 65

Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514524040	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	122 lm/W	20.500 lm
8719514524057	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	112 lm/W	10.500 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514524040	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	168 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514524057	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	94 W

© 2024 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.