



Philips Ledinaire Highbay – för dina dagliga belysningsjobb, lätt att välja från hyllan och enkel att installera.

Ledinaire för höga takhöjder

Ledinaire Highbay-serien innehåller ett urval av installationsfärdiga LED-armaturer med Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda. Ledinaire Highbay möjliggör enkel och flexibel installation, antingen på en krok eller med ett tillsäfsfäste. Produkterna kan installeras med reflektorer för lägre bländning.

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Energibesparingar
- Enkel och snabb installation
- Passar för en stor mängd användningsområden

Ledinaire för höga takhöjder

Funktioner

- Modern och diskret design
- Två ljusflöden och storlekar: 10 000 lm 24 cm (BY020P) och 20 000 lm 34 cm (BY021P)
- Hög skyddsklass (IP65) – perfekt för alla användningsområden
- Inklusive IP65-anslutning
- Enkel upphängningssats med monteringskrok

Användning

- Lagerlokaler
- Tillverkning

Versions





Ledinaire High-bay BY021P



Ledinaire High-bay BY020P

Måttskiss



Ledinaire för höga takhöjder


Produktinformation



Ledinaire High-bay BY020P with
hook 2 DPP4



Ledinaire High-bay BY020P back
DPP1




Ledinaire Highbay G2 SPP



Ledinaire Highbay G2 SPP




Ledinaire High-bay BY020P with
hook DPP3



Ledinaire High-bay BY021P front
DPP2




Ledinaire High-bay BY021P with
hook DPP3



Ledinaire High-bay BY020P front
DPP2

Ledinaire för höga takhöjder

Produktinformation



Ledinaire High-bay BY021P back
DPP1



Ledinaire High-bay BY020P
connector DPP5



Ledinaire Highbay G2 SPP

Ledinaire för höga takhöjder

Allmän information	
CE-märkning	CE-märkning
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06
Kod för kapslingsklass	IP65
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	122 lm/W	20 500 lm
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	112 lm/W	10 500 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	168 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	94 W

