



Performa Terpercaya, Setiap Hari

SmartBright Highbay G3

SmartBright Highbay G3 adalah lampu LED yang efisien dan keandalan tinggi. Didesain sebagai penggantian titik ke titik untuk lampu HPI 250W/400W, yang menawarkan pelanggan semua keuntungan pencahayaan LED – konsumsi energi rendah, masa servis panjang, dan biaya perawatan rendah. Selain itu, dengan menggunakan penutup optik kualitas tinggi, lampu memberikan kualitas cahaya yang baik, yang secara efektif meningkatkan kenyamanan lingkungan Anda.

Benefits

- Penghematan energi hingga 65% dibandingkan dengan sistem HPI-P
- Kualitas cahaya nyaman
- Dapat diandalkan & aman
- Instalasi dan retrofit mudah

Features

- Efikasi tinggi: 100 lumen per watt
- Penutup optik kualitas tinggi menjamin keseragaman yang baik
- Masa pakai 30.000 jam @Ta35°C dengan jaminan kualitas produksi end-to-end Philips
- Seluruh jajaran sesuai dengan norma CB dan EMC
- Sesuai untuk pemasangan tiang dan kait

Application

- Industri: Pabrik, gudang, bengkel, lini perakitan, dll.
- Plafon tinggi dalam ruangan: Pusat perbelanjaan, bandara, stadion, dll.

SmartBright Highbay G3

Versions



Product details

Solid Aluminum diecasting housing



Solid Aluminum diecasting housing



Accessories

Ordercode 911401568651



Ordercode 911401580051



SmartBright Highbay G3

-	
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,01 %
Kondisi Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode pelindung dampak mekanis	IK06
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	salah
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Informasi Umum	
Sudut sumber cahaya	~ °
Tanda CE	Tanda CE
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Penutup optis/tipe lensa	Mangkuk/ penutup polikarbonat buram
Driver tercakup	Benar
Tanda ENEC	TIDAK
Tanda dapat menyala	NO
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 5 detik
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Jumlah unit alat	1 unit
Tipe optik	TIDAK
Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Indeks Renderasi Warna Awal	80
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Mekanis dan Housing	
Warna	Abu-abu gelap
Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L80B50	20000 h
Masa kegunaan median L90B50	10000 h

Performa Awal (Kesesuaian IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Koreksi Awal Suhu Warna	Daya penerangan LED awal	Fluks cahaya awal
911401564451	BY239P LED60/CW PSU	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	97 lm/W	6000 lm
911401564551	BY239P LED60/NW PSU	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	97 lm/W	6000 lm
911401564951	BY239P LED150/NW PSU	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	104 lm/W	15000 lm
911401565151	BY239P LED200/NW PSU	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	105 lm/W	20000 lm

Performa Awal (Kesesuaian IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Daya input awal	Order Code	Full Product Name	Daya input awal
911401564451	BY239P LED60/CW PSU	62 W	911401564951	BY239P LED150/NW PSU	145 W
911401564551	BY239P LED60/NW PSU	62 W	911401565151	BY239P LED200/NW PSU	190 W

