



Solution de remplacement de rénovation 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Coreline tempo X-Large

CoreLine Tempo X-large tient la promesse de la famille de luminaires innovants de CoreLine , faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d'options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » pour les lampes HID de 250 W, 400 W et SON-T. CoreLine Tempo X-Large propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d'application ainsi qu'un choix d'optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L'installation est facilitée grâce au support de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C'est une solution idéale pour les applications extérieures d'éclairage LED des zones industrielles/commerciales, des parkings, etc.

Avantages

- Les mêmes niveaux d'éclairage que votre solution conventionnelle existante tout en économisant de l'énergie
- · Projecteurs extérieurs de la gamme Tempo de qualité supérieure
- Facile à utiliser
- · Option de gestion des actifs et/ou de commande d'éclairage sans fil


Fonctions

- Toutes les distributions photométriques standard de notre plateforme LEDGine-O, flux lumineux source de 24 000 lm à 46 000 lm
- · Options de traitement spécial bord de mers et de protection piscine disponibles
- Longue durée de vie de 75 000 heures, protection contre les surtensions intégrée, protection supplémentaire contre les surtensions en option, haute résistance aux chocs IK08, IP66
- Installation plug and play avec câble de 1 m et connecteur IP66, support horizontal pour montage sur herse Prêt à être connecté à Interact City et Interact Sports via une prise SR

Application

- · Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
- Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
- · Ports, aéroports, parkings

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Side view



Rear view

Détails sur le produit

Suspended mounting





InterAct ready version

| Informations générales | |
|------------------------------------|------------------|
| Marquage CE | Oui |
| Driver inclus | Oui |
| Inflammabilité | Pour montage sur |
| | surfaces |
| | facilement |
| | inflammables |
| Source lumineuse remplaçable | Oui |
| Nombre d'appareillages | 2 unités |
| Code famille de produits | BVP140 |
| | |
| Données techniques de l'éclairage | e |
| Type de cache optique/de lentille | Verre plat |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | >70 |
| Fixation latérale pour un angle | O° |
| d'inclinaison standard | |
| Angle d'inclinaison standard pour | O° |
| montage en top de mât | |
| Rendement du flux lumineux vers le | 0 |
| haut | |
| | |
| Commandes et gradation | |

Non

IK08

IP66

Protection contre

les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

Aluminium

| Informations générales | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|
| Order Code | Full Product Name | Code famille lampe | | |
| 87278600 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | LED480 | | |
| 87279300 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 | LED420 | | |
| 87280900 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 | LED360 | | |
| 87282300 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S | LED480 | | |
| 87283000 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S | LED420 | | |
| 87284700 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S | LED360 | | |
| 90522400 | BVP140 LED450-4S 37K8/730 PSU OFA52 | LED450 | | |
| 90526200 | BVP140 LED420-4S 35K3/730 PSU OFA52 | LED420 | | |
| 90527900 | BVP140 LED360-4S 30K6/730 PSU OFA52 | LED360 | | |
| 90528600 | BVP140 LED450-4S 38K7/730 PSU S | LED450 | | |
| 90529300 | BVP140 LED420-4S 36K1/730 PSU S | LED420 | | |
| 90530900 | BVP140 LED360-4S 31K3/730 PSU S | LED360 | | |
| | | | | |

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Variation de l'intensité lumineuse

Approbation et application
Protection contre les chocs

Protection contre les surtensions

(communes/différentielles)

Mécanique et boîtier Couleur du corps

mécaniques
Indice de protection

| Order Code | Full Product Name | Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | Température de couleur | Température de couleur corrélée (nom.) | Flux lumineux |
|------------|--|--|---------------------------|---|------------------|
| 87278600 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | 103° - 8° x 57° | 740 blanc neutre | 4000 K | 40'500 lm |
| 87279300 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 | 103° - 8° x 57° | 740 blanc neutre | 4000 K | 35'500 lm |
| 87280900 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 | 103° - 8° x 57° | 740 blanc neutre | 4000 K | 30'500 lm |
| 87282300 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S | 73° x 26° | 740 blanc neutre | 4000 K | 41'500 lm |
| 87283000 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S | 73° x 26° | 740 blanc neutre | 4000 K | 36'000 lm |
| 87284700 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S | 73° x 26° | 740 blanc neutre | 4000 K | 31'500 lm |

| Order Code | Full Product | Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | Température de couleur | Température de couleur corrélée (nom.) | Flux |
|------------|--|--|---------------------------|---|-----------|
| 90522400 | | 103° - 8° x 57° | 730 blanc chaud | 3000 K | 38'000 lm |
| 90526200 | BVP140 LED420-4S 35K3/730 PSU OFA52 | 103° - 8° x 57° | 730 blanc chaud | 3000 K | 35'500 lm |
| 90527900 | BVP140 LED360-4S 30K6/730 PSU OFA52 | 103° - 8° x 57° | 730 blanc chaud | 3000 K | 30'500 lm |
| 90528600 | BVP140 LED450-4S 38K7/730 PSU S | 73° x 26° | 730 blanc chaud | 3000 K | 38'500 lm |
| 90529300 | BVP140 LED420-4S 36K1/730 PSU S | 73° x 26° | 730 blanc chaud | 3000 K | 36'000 lm |
| 90530900 | BVP140 LED360-4S 31K3/730 PSU S | 73° x 26° | 730 blanc chaud | 3000 K | 31'500 lm |

Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique d'extérieur |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 87278600 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | Asymétrique |
| 87279300 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 | Asymétrique |
| 87280900 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 | Asymétrique |
| 87282300 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S | Symétrique |
| 87283000 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S | Symétrique |
| 87284700 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S | Symétrique |

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique d'extérieur |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 90522400 | BVP140 LED450-4S 37K8/730 PSU OFA52 | Asymétrique |
| 90526200 | BVP140 LED420-4S 35K3/730 PSU OFA52 | Asymétrique |
| 90527900 | BVP140 LED360-4S 30K6/730 PSU OFA52 | Asymétrique |
| 90528600 | BVP140 LED450-4S 38K7/730 PSU S | Symétrique |
| 90529300 | BVP140 LED420-4S 36K1/730 PSU S | Symétrique |
| 90530900 | BVP140 LED360-4S 31K3/730 PSU S | Symétrique |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 87278600 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | 295 W |
| 87279300 | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 | 250 W |
| 87280900 | BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 | 225 W |
| 87282300 | BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S | 295 W |
| 87283000 | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S | 250 W |
| 87284700 | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S | 225 W |

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 90522400 | BVP140 LED450-4S 37K8/730 PSU OFA52 | 295 W |
| 90526200 | BVP140 LED420-4S 35K3/730 PSU OFA52 | 275 W |
| 90527900 | BVP140 LED360-4S 30K6/730 PSU OFA52 | 245 W |
| 90528600 | BVP140 LED450-4S 38K7/730 PSU S | 295 W |
| 90529300 | BVP140 LED420-4S 36K1/730 PSU S | 275 W |
| 90530900 | BVP140 LED360-4S 31K3/730 PSU S | 245 W |



© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.