



# Coreline tempo X- Large - Pour chaque projet où la lumière compte vraiment

## Coreline tempo X-Large

Coreline tempo X-Large délivre la promesse de Coreline : luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Conçu pour être une installation Plug & Play des remplacements, un pour un, des projecteurs conventionnels avec un court retour sur investissement, son large choix d'options offre de nombreuses autres possibilités d'optimiser les performances et de réaliser des économies dans diverses applications, telles que les installations de sports de loisirs, les zones industrielles et commerciales, les parkings, etc. Ce projecteur est équipé de l'étiquette de service Philips à code QR, qui facilite les travaux d'installation et de maintenance, et vous permet de créer votre bibliothèque numérique de patrimoine d'éclairage et de pièces détachées. En option, Coreline tempo X-Large est également prêt à être connecté à des systèmes de gestion d'éclairage tels qu'Interact City et Interact Sports.

### Avantages

- Qualité supérieure
- Innovant
- Facile à utiliser
- Avantages pour les projets

# Coreline tempo X-Large

## Fonctions

- Longue durée de vie de 100 000 heures, protection contre les surtensions intégrée et dispositif de protection contre les surtensions supplémentaire 10 kV en option, résistance élevée aux chocs IK09, IP66
- Prêt à connecter aux systèmes de gestion d'éclairage tels qu'Interact City et Interact Sports grâce au connecteur SR (System Ready).
- Installation Plug & Play avec câble de 1 m et connecteur IP66, possibilité de montage mural ou sur herse/ferrure de mât
- Comprend toutes nos distributions lumineuses de plate-forme standard LEDGine-O, des flux lumineux système de 30 klm à 44 klm, options peinture spéciale bord de mer (MSP) et protection spéciale piscine (SPO) disponibles sur demande

## Application

- Installations sportives de loisirs
- Sites industriels
- Zones commerciales
- Parkings
- Ronds-points, zones de péage, intersections de routes

## Versions



## Détails sur le produit



Side view



Rear view

# Coreline tempo X-Large

## Détails sur le produit



Suspended mounting



InterAct ready version

### Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques IK08

Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) -

### Gestion et gradation

Intensité réglable Non

### Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Température de couleur	740 blanc neutre
Cache optique/type de l'objectif	FG
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	D
Source lumineuse de substitution	Oui
Nombre d'unités d'appareillage	2 units
Code de la famille de produits	BVP140

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur proximale initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	>70

### Photométries et Colorimétries

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0

### Matériaux et finitions

Couleur	Gris
---------	------

### Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Code famille	
			de lampe	Type d'optique
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED480	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED420	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED360	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	LED480	Optique symétrique
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	LED420	Optique symétrique
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	LED360	Optique symétrique

## Performances Initiales (Conforme IEC)

## Coreline tempo X-Large

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	40320 lm
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	35280 lm
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	30600 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	41280 lm
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	36120 lm
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	31320 lm

