



Philips CoreLine Tempo X-Large — bezpośredni zamiennik do wszystkich projektów, w których światło naprawdę ma znaczenie

CoreLine Tempo X-Large

CoreLine Tempo X-Large wyróżnia się innowacyjną konstrukcją, łatwością obsługi i wysoką jakością — tak jak inne oprawy oświetleniowe z linii CoreLine. Naświetlacze CoreLine Tempo X-Large zapewniają opcje strumienia świetlnego do wielu różnych zastosowań, jak również wybór symetrycznych i asymetrycznych optyk o wysokiej sprawności. Szeroki wybór optyki ułatwia znalezienie najlepszego bezpośredniego zamiennika dla lamp HIT i SON-T o mocy 250 W i 400 W. Montaż jest łatwy dzięki uniwersalnemu zaczepowi montażowemu w kształcie U oraz zewnętrznemu szybkozłączu 3-biegunowemu. Jest to idealne rozwiązanie do zewnętrznego oświetlenia w obszarach przemysłowych/handlowych, na parkingach, obiektach sportowych itd.

CoreLine Tempo X-Large

Korzyści

- Te same poziomy oświetlenia, co w istniejących rozwiązaniach konwencjonalnych przy jednoczesnej oszczędności energii
- Łatwa obsługa
- Możliwość zarządzania zasobami i/lub bezprzewodowego sterowania oświetleniem


Cechy

- Wszystkie optyki platformy Ledgine O
- Dostępne są wersje z ochroną dostosowaną do terenów morskich i basenów.
- Wyjątkowa trwałość, wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa i dodatkowe opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, duża odporność na uderzenia IK08, klasa szczelności IP66
- Prosta instalacja (Plug-and-play) dzięki przewodowi o długości 1 m i złączu o klasie szczelności IP66, poziomy wspornik do montażu na szczycie słupa
- Możliwość podłączenia do systemów Interact City i rekreacyjnego Interact Sports za pomocą złącza SR

Zastosowanie

- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Tereny przemysłowe
- Przestrzenie handlowe
- Parkingi
- Ronda, obszary poboru opłat, skrzyżowania dróg


Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Side view



Rear view

CoreLine Tempo X-Large

Więcej o produkcie



Suspended mounting



InterAct ready version

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	2 jednostki
Rodzina produktów	BVP140
Dane techniczne oświetlenia	
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Typ klosza	Szyba płaska
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>70
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Sprawność świetlna w górę	0
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Aluminium
Certyfikaty i zastosowania	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 8 kV

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	LED480
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	LED420
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	LED360
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	LED480
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	LED420
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	LED360
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	LED480
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	LED420
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	LED360
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	LED480
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	LED420
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	LED360

Dane techniczne oświetlenia

CoreLine Tempo X-Large

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Strumień Świetlny	Typ optyki na zewnątrz
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	40 500 lm	Asymetryczny
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	35 500 lm	Asymetryczny
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	30 500 lm	Asymetryczny
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	41 500 lm	Symetryczny
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	36 000 lm	Symetryczny
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	31 500 lm	Symetryczny
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	40 500 lm	Asymetryczny

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Strumień Świetlny	Typ optyki na zewnątrz
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	35 500 lm	Asymetryczny
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	30 500 lm	Asymetryczny
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	73° x 26°	41 500 lm	Symetryczny
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	73° x 26°	36 000 lm	Symetryczny
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	73° x 26°	31 500 lm	Symetryczny

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295 W
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250 W
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225 W
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295 W
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	250 W
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	295 W
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	250 W
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	225 W
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295 W
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	250 W
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	225 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	Nie
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	Nie
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	Nie
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	Nie
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	Nie
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	Tak
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	Tak
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	Tak
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	Tak
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	Tak
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	Tak

