

Une solution de remplacement DEL intéressante, à intensité variable aux lampes incandescentes populaires

A19-A21 à DEL

Les lampes A19/A21 à DEL de Philips sont la solution de remplacement intelligente aux lampes incandescentes standards. La conception unique de la lampe offre une lumière omnidirectionnelle avec un excellent rendement de gradation.

Avantages

- Coûts d'entretien réduits grâce aux remplacements moins fréquents et à la durée de vie accrue
- Excellente conformité de la couleur avec un rendu de couleurs (IRC) de 90 et plus disponible
- Certaines lampes procurent une lumière chaude qui est caractéristique des ampoules incandescentes, tout en maintenant l'IRC dans toute la plage de gradation

A19-A21 à DEL


Fonctions

- Option de gradation douce disponible
- Apparence et texture traditionnelles de la taille, de la forme et du matériau
- Durée de vie nominale moyenne jusqu'à 25 000 heures
- Allumage instantané
- Homologué ENERGY STAR

Application

- Hôtels/motels
- Restaurants
- Résidentiel et résidence de soins



Versions



Single Contact Medium Screw



Schéma dimensionnel




Product	D	C
5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm
8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	62,5 mm	111,5 mm

Product	D	C
16A21/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	78 mm	140 mm
16A21/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	78 mm	140 mm
16A21/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	78 mm	140 mm
16A21/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	78 mm	140 mm

A19-A21 à DEL

Schéma dimensionnel



Product

5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20

Approbation et utilisation

Consommation d'énergie en kWh/ 1000 h	- kWh
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable

Commandes et gradation

Intensité réglable	Yes
--------------------	-----

Fonctionnement et électricité

Tension (nom.)	120 V
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Renseignements généraux

Culot	E26
Durée de vie (nom.)	15000 h

Données techniques sur l'éclairage

Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Équivalent de puissance	Puissance (nominale) (nom.)
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	50 à 60 Hz	40 W	5 W
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	60 W	8,8 W
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	40 W	5 W
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	40 W	5 W
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	40 W	5 W
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	40 W	5 W
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	60 W	8,8 W
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	60 W	8,8 W
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	60 W	8,8 W
550509	16A21/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	100 W	16 W
550517	16A21/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	100 W	16 W
547125	16A21/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	100 W	16 W
550525	16A21/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	60 Hz	100 W	16 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Cycle de commutation
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	20 000 x
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x

Order Code	Full Product Name	Cycle de commutation
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
550509	16A21/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
550517	16A21/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
547125	16A21/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x
550525	16A21/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	50 000 x

Données techniques sur l'éclairage

A19-A21 à DEL

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Code de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux (nom.)
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	300 °	927-922	- K	450 lm
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	940	4000 K	800 lm
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	927	2700 K	450 lm
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	930	3000 K	450 lm
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	940	4000 K	450 lm
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	950	5000 K	450 lm
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	927	2700 K	800 lm

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Fin de l'ampoule	Forme de l'ampoule
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Transparent	A19 (A19)
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A19 (A19)
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A19 (A19)
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A19 (A19)
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A19 (A19)
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A19 (A19)
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A19 (A19)
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A19 (A19)


Température

Order Code	Full Product Name	T boîtier maximum (nom.)
549485	5A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	50 °C
545897	8.8A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	90 °C
550400	5A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	75 °C
550418	5A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	75 °C
547042	5A19/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	75 °C
550426	5A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	75 °C
550434	8.8A19/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	90 °C
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	90 °C
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	90 °C
550509	16A21/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	90 °C
550517	16A21/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	90 °C
547125	16A21/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	90 °C

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Code de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux (nom.)
550442	8.8A19/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	930	3000 K	800 lm
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	950	5000 K	800 lm
550509	16A21/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	927	2700 K	1600 lm
550517	16A21/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	930	3000 K	1600 lm
547125	16A21/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	940	4000 K	1600 lm
550525	16A21/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	250 °	950	5000 K	1600 lm

Order Code	Full Product Name	Fin de l'ampoule	Forme de l'ampoule
550459	8.8A19/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A19 (A19)
550509	16A21/PER/927/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A21 (A21)
550517	16A21/PER/930/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A21 (A21)
547125	16A21/PER/940/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A21 (A21)
550525	16A21/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	Dépoli	A21 (A21)

Order Code	Full Product Name	T boîtier maximum (nom.)
550525	16A21/PER/950/P/E26/DIM 6/1FB T20	90 °C



A19-A21 à DEL

