



# Une solution TLED pour votre utilisation

## T8

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

### Avantages

- Réduit l'ensemble des coûts d'éclairage
- Offre la mise à niveau la plus facile et économique vers la technologie d'éclairage à DEL
- Excellente compatibilité avec les ballasts actuels


### Fonctions

- Compatibilité InstantFit avec plus de 350 ballasts et pilotes
- Durée de vie jusqu'à 70 000 heures et garantie limitée jusqu'à 7 ans
- Options offertes : prête à l'emploi, contournement de ballast ou UL de type C
- Tubes en polycarbonate incassable disponibles
- Toutes les lampes de remplacement TLED T8 sont homologuées NSF et la plupart sont répertoriées DLC

### Application

- Bureau et magasin
- Industrie et entrepôts
- Parcs de stationnement extérieurs et intérieurs

Versions






T8

Versions



Schéma dimensionnel




| Product                             | D    | A1     | A2     | A3            |
|-------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 35T8/96-3500 IF FA8                 | 27,9 | 2366,9 | 2375,2 | 2383,5        |
| 10/1                                | mm   | mm     | mm     | mm            |
| 35T8/96-4000 IF FA8                 | 27,9 | 2366,9 | 2375,2 | 2383,5        |
| 10/1                                | mm   | mm     | mm     | mm            |
| 30T8/COR/96-835/<br>IF39/G/FA8 10/1 | 25,5 | 28 mm  | 2366,9 | 2375,8 2384,7 |
| 30T8/COR/96-840/<br>IF42/G/FA8 10/1 | 25,5 | 28 mm  | 2366,9 | 2375,8 mm     |
| 30T8/COR/96-850/<br>IF42/G/FA8 10/1 | 25,5 | 28 mm  | 2366,9 | 2375,8 2384,7 |
|                                     |      |        |        | mm            |

| Product                              | D1      | D2      | B      | A1     | D       |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G          | 25,7 mm | 28,1 mm | 152 mm | 570 mm | 27,9 mm |
| 10/1                                 |         |         |        |        |         |
| 15.5T8-6U/COR/24-835/<br>MF20/G 10/1 | 25,7 mm | 28,1 mm | 152 mm | 570 mm | 27,9 mm |
| 15.5T8-6U/COR/24-850/MF21/G          | 25,7 mm | 28,1 mm | 152 mm | 570 mm | 27,9 mm |
| 10/1                                 |         |         |        |        |         |
| 15.5T8-6U/COR/24-830/<br>MF20/G 10/1 | 25,7 mm | 28,1 mm | 152 mm | 570 mm | 27,9 mm |



| Product                                  | D       | A1       | A2        | A3                  |
|------------------------------------------|---------|----------|-----------|---------------------|
| 8.5T8/COR/24-835/<br>MF11/G 10/1         | 25,9 mm | 589,5 mm | 595,7 mm  | 604 mm              |
| 11.5T8/COR/36-835/<br>MF13/G 10/1        | 25,9 mm | 894,3 mm | 900,5 mm  | 908,8 mm            |
| 11.5T8/COR/36-830/<br>MF13/G 10/1        | 25,9 mm | 894,3 mm | 900,5 mm  | 908,8 mm            |
| 8.5T8/COR/24-830/<br>MF11/G 10/1         | 25,9 mm | 589,5 mm | 595,7 mm  | 604 mm              |
| 8.5T8/COR/24-850/<br>MF11/G 10/1         | 25,9 mm | 589,5 mm | 595,7 mm  | 604 mm              |
| 11.5T8/COR/36-840/<br>MF14/G 10/1        | 25,9 mm | 894,3 mm | 900,5 mm  | 908,8 mm            |
| 8.5T8/COR/24-840/<br>MF11/G 10/1         | 25,9 mm | 589,5 mm | 595,7 mm  | 604 mm              |
| 11.5T8/COR/36-850/<br>MF14/G 10/1        | 25,9 mm | 894,3 mm | 900,5 mm  | 908,8 mm            |
| 15T8/COR/48-835/<br>MF20/G/120-347V 25/1 | 25,7 mm | 29 mm    | 1198,2 mm | 1205,3 mm 1212,4 mm |
| 15T8/COR/48-840/<br>MF21/G/120-347V 25/1 | 25,7 mm | 29 mm    | 1198,2 mm | 1205,3 mm 1212,4 mm |
| 15T8/COR/48-850/<br>MF21/G/120-347V 25/1 | 25,7 mm | 29 mm    | 1198,2 mm | 1205,3 mm 1212,4 mm |
|                                          |         |          |           | mm                  |

Schéma dimensionnel



| Product                               | D1      | D2      | A1        | A2        | A3        |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 13T8/MAS/48-850/<br>IF21/P/DIM 10/1   | 25,7 mm | 26,3 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 13T8/MAS/48-835/<br>IF20/P/DIM 10/1   | 25,7 mm | 26,3 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 13T8/MAS/48-840/<br>IF21/P/DIM 10/1   | 25,7 mm | 26,3 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 13T8/MAS/48-830/<br>IF20/P/DIM 10/1   | 25,7 mm | 26,3 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 8.5T8/MAS/36-830/<br>IF13/P/DIM 10/1  | 25,7 mm | 26,3 mm | 893,4 mm  | 900,5 mm  | 907,6 mm  |
| 8.5T8/MAS/36-840/<br>IF14/P/DIM 10/1  | 25,7 mm | 26,3 mm | 893,4 mm  | 900,5 mm  | 907,6 mm  |
| 7T8/MAS/24-830/<br>IF10/P/DIM 10/1    | 25,7 mm | 26,3 mm | 588,6 mm  | 595,7 mm  | 602,8 mm  |
| 8.5T8/MAS/36-850/<br>IF14/P/DIM 10/1  | 25,7 mm | 26,3 mm | 893,4 mm  | 900,5 mm  | 907,6 mm  |
| 8.5T8/MAS/36-835/<br>IF13/P/DIM 10/1  | 25,7 mm | 26,3 mm | 893,4 mm  | 900,5 mm  | 907,6 mm  |
| 7T8/MAS/24-835/<br>IF10/P/DIM 10/1    | 25,7 mm | 26,3 mm | 588,6 mm  | 595,7 mm  | 602,8 mm  |
| 7T8/MAS/24-840/<br>IF11/P/DIM 10/1    | 25,7 mm | 26,3 mm | 588,6 mm  | 595,7 mm  | 602,8 mm  |
| 7T8/MAS/24-850/<br>IF11/P/DIM 10/1    | 25,7 mm | 26,3 mm | 588,6 mm  | 595,7 mm  | 602,8 mm  |
| 15.5T8/MAS/48-850/<br>IF25/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm   | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 15.5T8/MAS/48-835/<br>IF24/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm   | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 15.5T8/MAS/48-840/<br>IF25/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm   | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 15.5T8/MAS/48-830/<br>IF23/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm   | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 8.9T8/MAS/48-830/<br>IF15/P/DIM 10/1  | 25,7 mm | 26,3 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 8.9T8/MAS/48-850/<br>IF16/P/DIM 10/1  | 25,7 mm | 26,3 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 8.9T8/MAS/48-835/<br>IF15/P/DIM 10/1  | 25,7 mm | 26,3 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 8.9T8/MAS/48-840/<br>IF16/P/DIM 10/1  | 25,7 mm | 26,3 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |


Schéma dimensionnel




| Product                             | D1      | D2    | A1        | A2        | A3        |
|-------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 16T8/LED/48-840/IF18/G<br>25/1      | 25,7 mm | 28 mm | 1198 mm   | 1205 mm   | 1212 mm   |
| 16T8/LED/48-850/IF18/G<br>25/1      | 25,7 mm | 28 mm | 1198 mm   | 1205 mm   | 1212 mm   |
| 10T8/COR/48-835/<br>IF15/G/DIM 10/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 10T8/COR/48-850/<br>IF16/G/DIM 10/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 10T8/COR/48-840/<br>IF16/G/DIM 10/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |
| 10T8/COR/48-830/<br>IF15/G/DIM 10/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,1 mm | 1205,2 mm | 1212,3 mm |

| Product                               | D1      | D2    | A1        | A2        | A3        |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 12.5T8/COR/48-850/<br>FF18/G/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 12.5T8/COR/48-840/<br>FF18/G/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 12.5T8/COR/48-835/<br>FF17/G/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 14.5T8/MAS/48-835/<br>MF20/P 10/1     | 25,7 mm | 28 mm | 1198 mm   | 1205 mm   | 1212 mm   |
| 10.5T8/MAS/48-835/<br>MF15/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 10.5T8/MAS/48-840/<br>MF16/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 14.5T8/MAS/48-835/<br>MF20/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 14.5T8/MAS/48-830/<br>MF20/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 10.5T8/MAS/48-850/<br>MF16/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 14.5T8/MAS/48-840/<br>MF21/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 16.5T8/MAS/48-835/<br>MF24/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 14.5T8/MAS/48-850/<br>MF21/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 16.5T8/MAS/48-840/<br>MF25/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |
| 16.5T8/MAS/48-850/<br>MF25/P/DIM 25/1 | 25,7 mm | 28 mm | 1198,2 mm | 1205,3 mm | 1212,4 mm |

Schéma dimensionnel



| Product                               | D2      | A1        | A2        | A3        |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 42T8HO/COR/96-840/<br>MF54/G/FA8 10/1 | 27,9 mm | 2369,8 mm | 2378,7 mm | 2387,8 mm |
| 33T8/COR/96-840/<br>MF44/G/FA8 10/1   | 27,9 mm | 2369,8 mm | 2378,7 mm | 2387,8 mm |
| 42T8HO/COR/96-850/<br>MF54/G/FA8 10/1 | 27,9 mm | 2369,8 mm | 2378,7 mm | 2387,8 mm |
| 33T8/COR/96-850/<br>MF44/G/FA8 10/1   | 27,9 mm | 2369,8 mm | 2378,7 mm | 2387,8 mm |



| Product                                | D2      | A1        | A2        | A3        |
|----------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 42T8HO/COR/96-840/<br>MF54/G/R17d 10/1 | 27,9 mm | 2369,8 mm | 2378,7 mm | 2385,3 mm |
| 42T8HO/COR/96-850/<br>MF54/G/R17d 10/1 | 27,9 mm | 2369,8 mm | 2378,7 mm | 2385,3 mm |

| Données techniques sur l'éclairage        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Llmf à la fin de la durée nominale (nom.) | 70 %                  |
| Mécanique et boîtier                      |                       |
| Fini de l'ampoule                         | Dépoli                |
| Forme de l'ampoule                        | Tube, à double embout |
| Température                               |                       |
| Température ambiante (min.)               | -20 °C                |
| Température de stockage (max.)            | 65 °C                 |
| Température de stockage (min.)            | -40 °C                |

Approbation et utilisation

| Order Code | Full Product Name               | Consommation d'énergie en kWh/1000 h |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 469247     | 35T8/96-3500 IF FA8 10/1        | - kWh                                |
| 469254     | 35T8/96-4000 IF FA8 10/1        | - kWh                                |
| 470096     | 14T8/COR/48-830/IF20/G/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 470104     | 14T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 470112     | 14T8/COR/48-840/IF21/G/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 470120     | 14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 553230     | 10T8/COR/48-840/IF16/G/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 553248     | 10T8/COR/48-850/IF16/G/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 553214     | 10T8/COR/48-830/IF15/G/DIM 10/1 | - kWh                                |

| Order Code | Full Product Name                 | Consommation d'énergie en kWh/1000 h |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 553222     | 10T8/COR/48-835/IF15/G/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 473926     | 13T8/MAS/48-830/IF20/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 473934     | 13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 473942     | 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 473958     | 13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 545178     | 15.5T8/MAS/48-830/IF23/P/DIM 25/1 | - kWh                                |
| 533372     | 15.5T8/MAS/48-835/IF23/P/DIM 25/1 | - kWh                                |
| 545194     | 15.5T8/MAS/48-840/IF25/P/DIM 25/1 | - kWh                                |
| 545200     | 15.5T8/MAS/48-850/IF25/P/DIM 25/1 | - kWh                                |

| Order Code | Full Product Name                  | Consommation d'énergie en kWh/1000 h |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 565580     | 8.9T8/MAS/48-830/IF15/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 565598     | 8.9T8/MAS/48-835/IF15/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 565606     | 8.9T8/MAS/48-840/IF16/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 565614     | 8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 533018     | 30T8/COR/96-835/IF39/G/FA8 10/1    | - kWh                                |
| 533026     | 30T8/COR/96-840/IF42/G/FA8 10/1    | - kWh                                |
| 533034     | 30T8/COR/96-850/IF42/G/FA8 10/1    | - kWh                                |
| 535450     | 8.5T8/COR/24-830/MF11/G 10/1       | - kWh                                |
| 535468     | 8.5T8/COR/24-835/MF11/G 10/1       | - kWh                                |
| 535476     | 8.5T8/COR/24-840/MF11/G 10/1       | - kWh                                |
| 535484     | 8.5T8/COR/24-850/MF11/G 10/1       | - kWh                                |
| 535492     | 11.5T8/COR/36-830/MF13/G 10/1      | - kWh                                |
| 535500     | 11.5T8/COR/36-835/MF13/G 10/1      | - kWh                                |
| 535518     | 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1      | - kWh                                |
| 535526     | 11.5T8/COR/36-850/MF14/G 10/1      | - kWh                                |
| 535534     | 15.5T8-6U/COR/24-830/MF20/G 10/1   | - kWh                                |
| 535542     | 15.5T8-6U/COR/24-835/MF20/G 10/1   | - kWh                                |
| 535559     | 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1   | - kWh                                |
| 535567     | 15.5T8-6U/COR/24-850/MF21/G 10/1   | - kWh                                |
| 542084     | 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1        | - kWh                                |
| 542092     | 16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1        | - kWh                                |
| 539858     | 8.5T8/MAS/36-830/IF13/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 539874     | 8.5T8/MAS/36-840/IF14/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 539882     | 8.5T8/MAS/36-850/IF14/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 539866     | 8.5T8/MAS/36-835/IF13/P/DIM 10/1   | - kWh                                |
| 541813     | 7T8/MAS/24-830/IF10/P/DIM 10/1     | - kWh                                |
| 541821     | 7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1     | - kWh                                |
| 541839     | 7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1     | - kWh                                |
| 541847     | 7T8/MAS/24-850/IF11/P/DIM 10/1     | - kWh                                |
| 541854     | 13T8-6U/MAS/24-830/IF20/P/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 541862     | 13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 541870     | 13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 541888     | 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1 | - kWh                                |
| 600189     | 12.5T8/COR/48-840/FF18/G/DIM 25/1  | -                                    |
| 600197     | 12.5T8/COR/48-850/FF18/G/DIM 25/1  | -                                    |
| 560193     | 12.5T8/COR/48-835/FF17/G/DIM 25/1  | -                                    |
| 575522     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P 10/1      | -                                    |
| 579441     | 10.5T8/MAS/48-835/MF15/P/DIM 25/1  | -                                    |
| 579458     | 10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1  | -                                    |
| 579466     | 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1  | -                                    |
| 579474     | 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1  | -                                    |

| Order Code | Full Product Name                    | Consommation d'énergie en kWh/1000 h |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 579482     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1    | -                                    |
| 579490     | 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1    | -                                    |
| 579508     | 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1    | -                                    |
| 579516     | 16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1    | -                                    |
| 579524     | 16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1    | -                                    |
| 579532     | 16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1    | -                                    |
| 563452     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G 10/1         | - kWh                                |
| 563460     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G 10/1         | - kWh                                |
| 563478     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G 10/1         | - kWh                                |
| 563486     | 12T8/COR/48-830/MF17/G 10/1          | - kWh                                |
| 563494     | 12T8/COR/48-835/MF17/G 10/1          | - kWh                                |
| 563502     | 12T8/COR/48-840/MF18/G 10/1          | - kWh                                |
| 563510     | 12T8/COR/48-850/MF18/G 10/1          | - kWh                                |
| 563528     | 14.5T8/COR/48-830/MF20/G 10/1        | - kWh                                |
| 563536     | 14.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1        | - kWh                                |
| 563544     | 14.5T8/COR/48-840/MF21/G 10/1        | - kWh                                |
| 563551     | 14.5T8/COR/48-850/MF21/G 10/1        | - kWh                                |
| 579318     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G/DIM 25/1     | -                                    |
| 579326     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G/DIM 25/1     | -                                    |
| 579334     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G/DIM 25/1     | -                                    |
| 579342     | 12T8/COR/48-830/MF17/G/DIM 25/1      | -                                    |
| 579359     | 12T8/COR/48-835/MF17/G/DIM 25/1      | -                                    |
| 579383     | 12T8/COR/48-840/MF18/G/DIM 25/1      | -                                    |
| 579391     | 12T8/COR/48-850/MF18/G/DIM 25/1      | -                                    |
| 575134     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/FA8 10/1    | -                                    |
| 575142     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/FA8 10/1    | -                                    |
| 575720     | 33T8/COR/96-840/MF44/G/FA8 10/1      | -                                    |
| 575738     | 33T8/COR/96-850/MF44/G/FA8 10/1      | -                                    |
| 575746     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/R17d 10/1   | -                                    |
| 575753     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/R17d 10/1   | -                                    |
| 577767     | 14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1        | -                                    |
| 577775     | 14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1        | -                                    |
| 577783     | 14.5T8/CNG/48-850/MF18/G 25/1        | -                                    |
| 577791     | 14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1        | -                                    |
| 579045     | 16.5T8/CNG/48-835/MF20/G 25/1        | -                                    |
| 579052     | 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1        | -                                    |
| 579060     | 16.5T8/CNG/48-850/MF21/G 25/1        | -                                    |
| 579284     | 15T8/COR/48-835/MF20/G/120-347V 25/1 | -                                    |
| 579292     | 15T8/COR/48-840/MF21/G/120-347V 25/1 | -                                    |
| 579300     | 15T8/COR/48-850/MF21/G/120-347V 25/1 | -                                    |
| 579672     | 14.5T8/COR/48-5CCT/MF18/G/DIM 25/1   | -                                    |

## Commandes et gradation

| Order Code | Full Product Name               | Intensité réglable |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 469247     | 35T8/96-3500 IF FA8 10/1        | No                 |
| 469254     | 35T8/96-4000 IF FA8 10/1        | No                 |
| 470096     | 14T8/COR/48-830/IF20/G/DIM 10/1 | Yes                |
| 470104     | 14T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 10/1 | Yes                |
| 470112     | 14T8/COR/48-840/IF21/G/DIM 10/1 | Yes                |
| 470120     | 14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1 | Yes                |

| Order Code | Full Product Name               | Intensité réglable                  |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 553230     | 10T8/COR/48-840/IF16/G/DIM 10/1 | Yes                                 |
| 553248     | 10T8/COR/48-850/IF16/G/DIM 10/1 | Yes                                 |
| 553214     | 10T8/COR/48-830/IF15/G/DIM 10/1 | Yes                                 |
| 553222     | 10T8/COR/48-835/IF15/G/DIM 10/1 | Yes                                 |
| 473926     | 13T8/MAS/48-830/IF20/P/DIM 10/1 | Uniquement avec certains gradateurs |



| Order Code | Full Product Name                 | Intensité réglable                  |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 473934     | 13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1   | Uniquement avec certains gradateurs |
| 473942     | 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1   | Uniquement avec certains gradateurs |
| 473958     | 13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1   | Uniquement avec certains gradateurs |
| 545178     | 15.5T8/MAS/48-830/IF23/P/DIM 25/1 | Uniquement avec certains gradateurs |
| 533372     | 15.5T8/MAS/48-835/IF24/P/DIM 25/1 | Uniquement avec certains gradateurs |
| 545194     | 15.5T8/MAS/48-840/IF25/P/DIM 25/1 | Uniquement avec certains gradateurs |
| 545200     | 15.5T8/MAS/48-850/IF25/P/DIM 25/1 | Uniquement avec certains gradateurs |
| 565580     | 8.9T8/MAS/48-830/IF15/P/DIM 10/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 565598     | 8.9T8/MAS/48-835/IF15/P/DIM 10/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 565606     | 8.9T8/MAS/48-840/IF16/P/DIM 10/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 565614     | 8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 533018     | 30T8/COR/96-835/IF39/G/FA8 10/1   | No                                  |
| 533026     | 30T8/COR/96-840/IF42/G/FA8 10/1   | No                                  |
| 533034     | 30T8/COR/96-850/IF42/G/FA8 10/1   | No                                  |
| 535450     | 8.5T8/COR/24-830/MF11/G 10/1      | No                                  |
| 535468     | 8.5T8/COR/24-835/MF11/G 10/1      | No                                  |
| 535476     | 8.5T8/COR/24-840/MF11/G 10/1      | No                                  |
| 535484     | 8.5T8/COR/24-850/MF11/G 10/1      | No                                  |
| 535492     | 11.5T8/COR/36-830/MF13/G 10/1     | No                                  |
| 535500     | 11.5T8/COR/36-835/MF13/G 10/1     | No                                  |
| 535518     | 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1     | No                                  |
| 535526     | 11.5T8/COR/36-850/MF14/G 10/1     | No                                  |
| 535534     | 15.5T8-6U/COR/24-830/MF20/G 10/1  | No                                  |
| 535542     | 15.5T8-6U/COR/24-835/MF20/G 10/1  | No                                  |
| 535559     | 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1  | No                                  |
| 535567     | 15.5T8-6U/COR/24-850/MF21/G 10/1  | No                                  |
| 542084     | 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1       | No                                  |
| 542092     | 16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1       | No                                  |
| 539858     | 8.5T8/MAS/36-830/IF13/P/DIM 10/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 539874     | 8.5T8/MAS/36-840/IF14/P/DIM 10/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 539882     | 8.5T8/MAS/36-850/IF14/P/DIM 10/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 539866     | 8.5T8/MAS/36-835/IF13/P/DIM 10/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 541813     | 7T8/MAS/24-830/IF10/P/DIM 10/1    | Uniquement avec certains gradateurs |
| 541821     | 7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1    | Uniquement avec certains gradateurs |

| Order Code | Full Product Name                  | Intensité réglable                  |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 541839     | 7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1     | Uniquement avec certains gradateurs |
| 541847     | 7T8/MAS/24-850/IF11/P/DIM 10/1     | Uniquement avec certains gradateurs |
| 541854     | 13T8-6U/MAS/24-830/IF20/P/DIM 10/1 | Yes                                 |
| 541862     | 13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1 | Yes                                 |
| 541870     | 13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P/DIM 10/1 | Yes                                 |
| 541888     | 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1 | Yes                                 |
| 600189     | 12.5T8/COR/48-840/FF18/G/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 600197     | 12.5T8/COR/48-850/FF18/G/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 560193     | 12.5T8/COR/48-835/FF17/G/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 575522     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P 10/1      | Limitée                             |
| 579441     | 10.5T8/MAS/48-835/MF15/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579458     | 10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579466     | 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579474     | 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579482     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579490     | 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579508     | 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579516     | 16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579524     | 16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579532     | 16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1  | Uniquement avec certains gradateurs |
| 563452     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G 10/1       | Limitée                             |
| 563460     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G 10/1       | Limitée                             |
| 563478     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G 10/1       | Limitée                             |
| 563486     | 12T8/COR/48-830/MF17/G 10/1        | Limitée                             |
| 563494     | 12T8/COR/48-835/MF17/G 10/1        | Limitée                             |
| 563502     | 12T8/COR/48-840/MF18/G 10/1        | Limitée                             |
| 563510     | 12T8/COR/48-850/MF18/G 10/1        | Limitée                             |
| 563528     | 14.5T8/COR/48-830/MF20/G 10/1      | Limitée                             |
| 563536     | 14.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1      | Limitée                             |
| 563544     | 14.5T8/COR/48-840/MF21/G 10/1      | Limitée                             |
| 563551     | 14.5T8/COR/48-850/MF21/G 10/1      | Limitée                             |
| 579318     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G/DIM 25/1   | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579326     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G/DIM 25/1   | Uniquement avec certains gradateurs |
| 579334     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G/DIM 25/1   | Uniquement avec certains gradateurs |

| Order Code | Full Product Name                  | Intensité réglable                  | Order Code | Full Product Name                    | Intensité réglable                  |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 579342     | 12T8/COR/48-830/MF17/G/DIM 25/1    | Uniquement avec certains gradateurs | 575753     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/R17d 10/1   | Limitée                             |
| 579359     | 12T8/COR/48-835/MF17/G/DIM 25/1    | Uniquement avec certains gradateurs | 577767     | 14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1        | Limitée                             |
| 579383     | 12T8/COR/48-840/MF18/G/DIM 25/1    | Uniquement avec certains gradateurs | 577775     | 14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1        | Limitée                             |
| 579391     | 12T8/COR/48-850/MF18/G/DIM 25/1    | Uniquement avec certains gradateurs | 577783     | 14.5T8/CNG/48-850/MF18/G 25/1        | Limitée                             |
| 575134     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/FA8 10/1  | Limitée                             | 577791     | 14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1        | Limitée                             |
| 575142     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/FA8 10/1  | Limitée                             | 579045     | 16.5T8/CNG/48-835/MF20/G 25/1        | Limitée                             |
| 575720     | 33T8/COR/96-840/MF44/G/FA8 10/1    | Limitée                             | 579052     | 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1        | Limitée                             |
| 575738     | 33T8/COR/96-850/MF44/G/FA8 10/1    | Limitée                             | 579060     | 16.5T8/CNG/48-850/MF21/G 25/1        | Limitée                             |
| 575746     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/R17d 10/1 | Limitée                             | 579284     | 15T8/COR/48-835/MF20/G/120-347V 25/1 | Limitée                             |
|            |                                    |                                     | 579292     | 15T8/COR/48-840/MF21/G/120-347V 25/1 | Limitée                             |
|            |                                    |                                     | 579300     | 15T8/COR/48-850/MF21/G/120-347V 25/1 | Limitée                             |
|            |                                    |                                     | 579672     | 14.5T8/COR/48-5CCT/MF18/G/DIM 25/1   | Uniquement avec certains gradateurs |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name                 | Fréquence d'entrée | Tension (nom.) | Équivalent de puissance | Puissance (nom.) | Temps d'allumage (nom.) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 469247     | 35T8/96-3500 IF FA8 10/1          | 50000-64000 Hz     | 280-410 V      | 96 W                    | 35 W             | -                       |
| 469254     | 35T8/96-4000 IF FA8 10/1          | 50000-64000 Hz     | 280-410 V      | 96 W                    | 35 W             | -                       |
| 470096     | 14T8/COR/48-830/IF20/G/DIM 10/1   | 25000-105000 Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 14 W             | 0,5 s                   |
| 470104     | 14T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 10/1   | 25000-105000 Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 14 W             | 0,5 s                   |
| 470112     | 14T8/COR/48-840/IF21/G/DIM 10/1   | 25000-105000 Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 14 W             | 0,5 s                   |
| 470120     | 14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1   | 25000-105000 Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 14 W             | 0,5 s                   |
| 553230     | 10T8/COR/48-840/IF16/G/DIM 10/1   | 25000-105000 Hz    | 120-277, 347 V | 32-30-28-25 W           | 10 W             | 0,5 s                   |
| 553248     | 10T8/COR/48-850/IF16/G/DIM 10/1   | 25000-105000 Hz    | 120-277, 347 V | 32-30-28-25 W           | 10 W             | 0,5 s                   |
| 553214     | 10T8/COR/48-830/IF15/G/DIM 10/1   | 25000-105000 Hz    | 120-277, 347 V | 32-30-28-25 W           | 10 W             | 0,5 s                   |
| 553222     | 10T8/COR/48-835/IF15/G/DIM 10/1   | 25000-105000 Hz    | 120-277, 347 V | 32-30-28-25 W           | 10 W             | 0,5 s                   |
| 473926     | 13T8/MAS/48-830/IF20/P/DIM 10/1   | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32-30-28-25 W           | 13 W             | 0,5 s                   |
| 473934     | 13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1   | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32-30-28-25 W           | 13 W             | 0,5 s                   |
| 473942     | 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1   | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32-30-28-25 W           | 13 W             | 0,5 s                   |
| 473958     | 13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1   | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32-30-28-25 W           | 13 W             | 0,5 s                   |
| 545178     | 15.5T8/MAS/48-830/IF23/P/DIM 25/1 | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32 W                    | 15,5 W           | 0,5 s                   |
| 533372     | 15.5T8/MAS/48-835/IF24/P/DIM 25/1 | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32 W                    | 15,5 W           | 0,5 s                   |
| 545194     | 15.5T8/MAS/48-840/IF25/P/DIM 25/1 | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32 W                    | 15,5 W           | 0,5 s                   |
| 545200     | 15.5T8/MAS/48-850/IF25/P/DIM 25/1 | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32 W                    | 15,5 W           | 0,5 s                   |
| 565580     | 8.9T8/MAS/48-830/IF15/P/DIM 10/1  | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32 W                    | 8,9 W            | 0,5 s                   |
| 565598     | 8.9T8/MAS/48-835/IF15/P/DIM 10/1  | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32 W                    | 8,9 W            | 0,5 s                   |
| 565606     | 8.9T8/MAS/48-840/IF16/P/DIM 10/1  | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32 W                    | 8,9 W            | 0,5 s                   |
| 565614     | 8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1  | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 32 W                    | 8,9 W            | 0,5 s                   |
| 533018     | 30T8/COR/96-835/IF39/G/FA8 10/1   | 35000-150000 Hz    | 200-500 V      | 60 W                    | 30 W             | 0,5 s                   |
| 533026     | 30T8/COR/96-840/IF42/G/FA8 10/1   | 35000-150000 Hz    | 200-500 V      | 60 W                    | 30 W             | 0,5 s                   |
| 533034     | 30T8/COR/96-850/IF42/G/FA8 10/1   | 35000-150000 Hz    | 200-500 V      | 60 W                    | 30 W             | 0,5 s                   |
| 535450     | 8.5T8/COR/24-830/MF11/G 10/1      | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 17 W                    | 8,5 W            | 0,9 s                   |
| 535468     | 8.5T8/COR/24-835/MF11/G 10/1      | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 17 W                    | 8,5 W            | 0,9 s                   |
| 535476     | 8.5T8/COR/24-840/MF11/G 10/1      | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 17 W                    | 8,5 W            | 0,9 s                   |
| 535484     | 8.5T8/COR/24-850/MF11/G 10/1      | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 17 W                    | 8,5 W            | 0,9 s                   |
| 535492     | 11.5T8/COR/36-830/MF13/G 10/1     | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 25 W                    | 11,5 W           | 0,9 s                   |
| 535500     | 11.5T8/COR/36-835/MF13/G 10/1     | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 25 W                    | 11,5 W           | 0,9 s                   |
| 535518     | 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1     | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 25 W                    | 11,5 W           | 0,9 s                   |
| 535526     | 11.5T8/COR/36-850/MF14/G 10/1     | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 25 W                    | 11,5 W           | 0,9 s                   |
| 535534     | 15.5T8-6U/COR/24-830/MF20/G 10/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 15,5 W           | 0,9 s                   |
| 535542     | 15.5T8-6U/COR/24-835/MF20/G 10/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 15,5 W           | 0,9 s                   |

| Order Code | Full Product Name                  | Fréquence d'entrée | Tension (nom.) | Équivalent de puissance | Puissance (nom.) | Temps d'allumage (nom.) |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 535559     | 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1   | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 15,5 W           | 0,9 s                   |
| 535567     | 15.5T8-6U/COR/24-850/MF21/G 10/1   | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 15,5 W           | 0,9 s                   |
| 542084     | 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1        | 20 K à 120 K Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 16 W             | 0,5 s                   |
| 542092     | 16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1        | 20 K à 120 K Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 16 W             | 0,5 s                   |
| 539858     | 8.5T8/MAS/36-830/IF13/P/DIM 10/1   | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 25 W                    | 8,5 W            | 0,5 s                   |
| 539874     | 8.5T8/MAS/36-840/IF14/P/DIM 10/1   | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 25 W                    | 8,5 W            | 0,5 s                   |
| 539882     | 8.5T8/MAS/36-850/IF14/P/DIM 10/1   | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 25 W                    | 8,5 W            | 0,5 s                   |
| 539866     | 8.5T8/MAS/36-835/IF13/P/DIM 10/1   | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 25 W                    | 8,5 W            | 0,5 s                   |
| 541813     | 7T8/MAS/24-830/IF10/P/DIM 10/1     | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 17 W                    | 7 W              | 0,5 s                   |
| 541821     | 7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1     | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 17 W                    | 7 W              | 0,5 s                   |
| 541839     | 7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1     | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 17 W                    | 7 W              | 0,5 s                   |
| 541847     | 7T8/MAS/24-850/IF11/P/DIM 10/1     | 20 K à 120 K Hz    | 120-277,347 V  | 17 W                    | 7 W              | 0,5 s                   |
| 541854     | 13T8-6U/MAS/24-830/IF20/P/DIM 10/1 | 20 K à 120 K Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 13 W             | 0,5 s                   |
| 541862     | 13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1 | 20 K à 120 K Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 13 W             | 0,5 s                   |
| 541870     | 13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P/DIM 10/1 | 20 K à 120 K Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 13 W             | 0,5 s                   |
| 541888     | 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1 | 20 K à 120 K Hz    | 120-277, 347 V | 32 W                    | 13 W             | 0,5 s                   |
| 600189     | 12.5T8/COR/48-840/FF18/G/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 12,5, 13 W       | 0,5 s                   |
| 600197     | 12.5T8/COR/48-850/FF18/G/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 12,5, 13 W       | 0,5 s                   |
| 560193     | 12.5T8/COR/48-835/FF17/G/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 12,5, 13 W       | 0,5 s                   |
| 575522     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P 10/1      | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 579441     | 10.5T8/MAS/48-835/MF15/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 10,5 W           | 0,5 s                   |
| 579458     | 10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 10,5 W           | 0,5 s                   |
| 579466     | 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 10,5 W           | 0,5 s                   |
| 579474     | 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 579482     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 579490     | 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 579508     | 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 579516     | 16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 16,5 W           | 0,5 s                   |
| 579524     | 16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 16,5 W           | 0,5 s                   |
| 579532     | 16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 16,5 W           | 0,5 s                   |
| 563452     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G 10/1       | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 9,9 W            | 0,5 s                   |
| 563460     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G 10/1       | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 9,9 W            | 0,5 s                   |
| 563478     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G 10/1       | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 9,9 W            | 0,5 s                   |
| 563486     | 12T8/COR/48-830/MF17/G 10/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 12 W             | 0,5 s                   |
| 563494     | 12T8/COR/48-835/MF17/G 10/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 12 W             | 0,5 s                   |
| 563502     | 12T8/COR/48-840/MF18/G 10/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 12 W             | 0,5 s                   |
| 563510     | 12T8/COR/48-850/MF18/G 10/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 12 W             | 0,5 s                   |
| 563528     | 14.5T8/COR/48-830/MF20/G 10/1      | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 563536     | 14.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1      | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 563544     | 14.5T8/COR/48-840/MF21/G 10/1      | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 563551     | 14.5T8/COR/48-850/MF21/G 10/1      | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 579318     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G/DIM 25/1   | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 9,9 W            | 0,5 s                   |
| 579326     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G/DIM 25/1   | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 9,9 W            | 0,5 s                   |
| 579334     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G/DIM 25/1   | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 9,9 W            | 0,5 s                   |
| 579342     | 12T8/COR/48-830/MF17/G/DIM 25/1    | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 12 W             | 0,5 s                   |
| 579359     | 12T8/COR/48-835/MF17/G/DIM 25/1    | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 12 W             | 0,5 s                   |
| 579383     | 12T8/COR/48-840/MF18/G/DIM 25/1    | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 12 W             | 0,5 s                   |
| 579391     | 12T8/COR/48-850/MF18/G/DIM 25/1    | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 12 W             | 0,5 s                   |
| 575134     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/FA8 10/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 96 W                    | 42 W             | 0,5 s                   |
| 575142     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/FA8 10/1  | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 96 W                    | 42 W             | 0,5 s                   |
| 575720     | 33T8/COR/96-840/MF44/G/FA8 10/1    | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 96 W                    | 33 W             | 0,5 s                   |
| 575738     | 33T8/COR/96-850/MF44/G/FA8 10/1    | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 96 W                    | 33 W             | 0,5 s                   |

| Order Code | Full Product Name                    | Fréquence d'entrée | Tension (nom.) | Équivalent de puissance | Puissance (nom.) | Temps d'allumage (nom.) |
|------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 575746     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/R17d 10/1   | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 96 W                    | 42 W             | 0,5 s                   |
| 575753     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/R17d 10/1   | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 96 W                    | 42 W             | 0,5 s                   |
| 577767     | 14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32-30-28-25 W           | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 577775     | 14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32-30-28-25 W           | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 577783     | 14.5T8/CNG/48-850/MF18/G 25/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | 32 W                    | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 577791     | 14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 14,5 W           | 0,5 s                   |
| 579045     | 16.5T8/CNG/48-835/MF20/G 25/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 16,5 W           | 0,5 s                   |
| 579052     | 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 16,5 W           | 0,5 s                   |
| 579060     | 16.5T8/CNG/48-850/MF21/G 25/1        | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 16,5 W           | 0,5 s                   |
| 579284     | 15T8/COR/48-835/MF20/G/120-347V 25/1 | 50 à 60 Hz         | 120-347 V      | -                       | 15 W             | 0,5 s                   |
| 579292     | 15T8/COR/48-840/MF21/G/120-347V 25/1 | 50 à 60 Hz         | 120-347 V      | -                       | 15 W             | 0,5 s                   |
| 579300     | 15T8/COR/48-850/MF21/G/120-347V 25/1 | 50 à 60 Hz         | 120-347 V      | -                       | 15 W             | 0,5 s                   |
| 579672     | 14.5T8/COR/48-5CCT/MF18/G/DIM 25/1   | 50 à 60 Hz         | 120-277 V      | -                       | 14,5 W           | 0,5 s                   |

Renseignements généraux

| Order Code | Full Product Name                 | Culot | Durée de vie (nom.) | Cycle de commutation |
|------------|-----------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| 469247     | 35T8/96-3500 IF FA8 10/1          | FA8   | 50000 h             | 50000                |
| 469254     | 35T8/96-4000 IF FA8 10/1          | FA8   | 50000 h             | 50000                |
| 470096     | 14T8/COR/48-830/IF20/G/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 470104     | 14T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 470112     | 14T8/COR/48-840/IF21/G/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 470120     | 14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 553230     | 10T8/COR/48-840/IF16/G/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 553248     | 10T8/COR/48-850/IF16/G/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 553214     | 10T8/COR/48-830/IF15/G/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 553222     | 10T8/COR/48-835/IF15/G/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 473926     | 13T8/MAS/48-830/IF20/P/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 473934     | 13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 473942     | 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 473958     | 13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1   | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 545178     | 15.5T8/MAS/48-830/IF23/P/DIM 25/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 533372     | 15.5T8/MAS/48-835/IF24/P/DIM 25/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 545194     | 15.5T8/MAS/48-840/IF25/P/DIM 25/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 545200     | 15.5T8/MAS/48-850/IF25/P/DIM 25/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 565580     | 8.9T8/MAS/48-830/IF15/P/DIM 10/1  | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 565598     | 8.9T8/MAS/48-835/IF15/P/DIM 10/1  | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 565606     | 8.9T8/MAS/48-840/IF16/P/DIM 10/1  | G13   | 70000 h             | 50000                |

| Order Code | Full Product Name                | Culot | Durée de vie (nom.) | Cycle de commutation |
|------------|----------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| 565614     | 8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 533018     | 30T8/COR/96-835/IF39/G/FA8 10/1  | FA8   | 50000 h             | 50000                |
| 533026     | 30T8/COR/96-840/IF42/G/FA8 10/1  | FA8   | 50000 h             | 50000                |
| 533034     | 30T8/COR/96-850/IF42/G/FA8 10/1  | FA8   | 50000 h             | 50000                |
| 535450     | 8.5T8/COR/24-830/MF11/G 10/1     | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 535468     | 8.5T8/COR/24-835/MF11/G 10/1     | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 535476     | 8.5T8/COR/24-840/MF11/G 10/1     | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 535484     | 8.5T8/COR/24-850/MF11/G 10/1     | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 535492     | 11.5T8/COR/36-830/MF13/G 10/1    | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 535500     | 11.5T8/COR/36-835/MF13/G 10/1    | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 535518     | 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1    | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 535526     | 11.5T8/COR/36-850/MF14/G 10/1    | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 535534     | 15.5T8-6U/COR/24-830/MF20/G 10/1 | 2G13  | 50000 h             | 50000                |
| 535542     | 15.5T8-6U/COR/24-835/MF20/G 10/1 | 2G13  | 50000 h             | 50000                |
| 535559     | 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1 | 2G13  | 50000 h             | 50000                |
| 535567     | 15.5T8-6U/COR/24-850/MF21/G 10/1 | 2G13  | 50000 h             | 50000                |
| 542084     | 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1      | G13   | 36000 h             | 50000                |
| 542092     | 16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1      | G13   | 36000 h             | 50000                |
| 539858     | 8.5T8/MAS/36-830/IF13/P/DIM 10/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 539874     | 8.5T8/MAS/36-840/IF14/P/DIM 10/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 539882     | 8.5T8/MAS/36-850/IF14/P/DIM 10/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 539866     | 8.5T8/MAS/36-835/IF13/P/DIM 10/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |

| Order Code | Full Product Name                  | Culot | Durée de vie (nom.) | Cycle de commutation |
|------------|------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| 541813     | 7T8/MAS/24-830/IF10/P/DIM 10/1     | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 541821     | 7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1     | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 541839     | 7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1     | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 541847     | 7T8/MAS/24-850/IF11/P/DIM 10/1     | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 541854     | 13T8-6U/MAS/24-830/IF20/P/DIM 10/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 541862     | 13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 541870     | 13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P/DIM 10/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 541888     | 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1 | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 600189     | 12.5T8/COR/48-840/FF18/G/DIM 25/1  | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 600197     | 12.5T8/COR/48-850/FF18/G/DIM 25/1  | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 560193     | 12.5T8/COR/48-835/FF17/G/DIM 25/1  | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 575522     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P 10/1      | G13   | 70000 h             | 50000                |
| 579441     | 10.5T8/MAS/48-835/MF15/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 579458     | 10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 579466     | 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 579474     | 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 579482     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 579490     | 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 579508     | 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 579516     | 16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 579524     | 16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 579532     | 16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1  | G13   | 70000 h             | 50 000 x             |
| 563452     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G 10/1       | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 563460     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G 10/1       | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 563478     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G 10/1       | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 563486     | 12T8/COR/48-830/MF17/G 10/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 563494     | 12T8/COR/48-835/MF17/G 10/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 563502     | 12T8/COR/48-840/MF18/G 10/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 563510     | 12T8/COR/48-850/MF18/G 10/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |

| Order Code | Full Product Name                    | Culot | Durée de vie (nom.) | Cycle de commutation |
|------------|--------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| 563528     | 14.5T8/COR/48-830/MF20/G 10/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 563536     | 14.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 563544     | 14.5T8/COR/48-840/MF21/G 10/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 563551     | 14.5T8/COR/48-850/MF21/G 10/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 579318     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G/DIM 25/1     | G13   | 50000 h             | 50 000 x             |
| 579326     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G/DIM 25/1     | G13   | 50000 h             | 50 000 x             |
| 579334     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G/DIM 25/1     | G13   | 50000 h             | 50 000 x             |
| 579342     | 12T8/COR/48-830/MF17/G/DIM 25/1      | G13   | 50000 h             | 50 000 x             |
| 579359     | 12T8/COR/48-835/MF17/G/DIM 25/1      | G13   | 50000 h             | 50 000 x             |
| 579383     | 12T8/COR/48-840/MF18/G/DIM 25/1      | G13   | 50000 h             | 50 000 x             |
| 579391     | 12T8/COR/48-850/MF18/G/DIM 25/1      | G13   | 50000 h             | 50 000 x             |
| 575134     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/FA8 10/1    | FA8   | 50000 h             | 50000                |
| 575142     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/FA8 10/1    | FA8   | 50000 h             | 50000                |
| 575720     | 33T8/COR/96-840/MF44/G/FA8 10/1      | FA8   | 50000 h             | 50000                |
| 575738     | 33T8/COR/96-850/MF44/G/FA8 10/1      | FA8   | 50000 h             | 50000                |
| 575746     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/R17d 10/1   | R17D  | 50000 h             | 50000                |
| 575753     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/R17d 10/1   | R17D  | 50000 h             | 50000                |
| 577767     | 14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 577775     | 14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 577783     | 14.5T8/CNG/48-850/MF18/G 25/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 577791     | 14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 579045     | 16.5T8/CNG/48-835/MF20/G 25/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 579052     | 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 579060     | 16.5T8/CNG/48-850/MF21/G 25/1        | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 579284     | 15T8/COR/48-835/MF20/G/120-347V 25/1 | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 579292     | 15T8/COR/48-840/MF21/G/120-347V 25/1 | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 579300     | 15T8/COR/48-850/MF21/G/120-347V 25/1 | G13   | 50000 h             | 50000                |
| 579672     | 14.5T8/COR/48-5CCT/MF18/G/DIM 25/1   | G13   | 50000 h             | 50 000 x             |

## Données techniques sur l'éclairage

| Order Code | Full Product Name                  | Angle du faisceau (nom.) | Code de couleur | Température selon la couleur<br>corrélée (nom.) | Indice de rendu des<br>couleurs (nom.) | Flux lumineux (nom.) |
|------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 469247     | 35T8/96-3500 IF FA8 10/1           | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 82                                     | 4000 lm              |
| 469254     | 35T8/96-4000 IF FA8 10/1           | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 82                                     | 4200 lm              |
| 470096     | 14T8/COR/48-830/IF20/G/DIM 10/1    | 240 °                    | 830             | 3000 K                                          | 82                                     | 2000 lm              |
| 470104     | 14T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 10/1    | 240 °                    | 835             | 3500 K                                          | 82                                     | 2000 lm              |
| 470112     | 14T8/COR/48-840/IF21/G/DIM 10/1    | 240 °                    | 840             | 4000 K                                          | 82                                     | 2100 lm              |
| 470120     | 14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1    | 240 °                    | 850             | 5000 K                                          | 82                                     | 2100 lm              |
| 553230     | 10T8/COR/48-840/IF16/G/DIM 10/1    | 240 °                    | 840             | 4000 K                                          | 82                                     | 1600 lm              |
| 553248     | 10T8/COR/48-850/IF16/G/DIM 10/1    | 240 °                    | 850             | 5000 K                                          | 82                                     | 1600 lm              |
| 553214     | 10T8/COR/48-830/IF15/G/DIM 10/1    | 240 °                    | 830             | 3000 K                                          | 82                                     | 1500 lm              |
| 553222     | 10T8/COR/48-835/IF15/G/DIM 10/1    | 240 °                    | 835             | 3500 K                                          | 82                                     | 1500 lm              |
| 473926     | 13T8/MAS/48-830/IF20/P/DIM 10/1    | 180 °                    | 830             | 3000 K                                          | 80                                     | 2000 lm              |
| 473934     | 13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1    | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 80                                     | 2000 lm              |
| 473942     | 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1    | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 80                                     | 2100 lm              |
| 473958     | 13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1    | 180 °                    | 850             | 5000 K                                          | 80                                     | 2100 lm              |
| 545178     | 15.5T8/MAS/48-830/IF23/P/DIM 25/1  | 180 °                    | 830             | 3000 K                                          | 80                                     | 2350 lm              |
| 533372     | 15.5T8/MAS/48-835/IF24/P/DIM 25/1  | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 80                                     | 2400 lm              |
| 545194     | 15.5T8/MAS/48-840/IF25/P/DIM 25/1  | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 80                                     | 2500 lm              |
| 545200     | 15.5T8/MAS/48-850/IF25/P/DIM 25/1  | 180 °                    | 850             | 5000 K                                          | 80                                     | 2500 lm              |
| 565580     | 8.9T8/MAS/48-830/IF15/P/DIM 10/1   | 180 °                    | 830             | 3000 K                                          | 80                                     | 1500 lm              |
| 565598     | 8.9T8/MAS/48-835/IF15/P/DIM 10/1   | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 80                                     | 1500 lm              |
| 565606     | 8.9T8/MAS/48-840/IF16/P/DIM 10/1   | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 80                                     | 1600 lm              |
| 565614     | 8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1   | 180 °                    | 850             | 5000 K                                          | 80                                     | 1600 lm              |
| 533018     | 30T8/COR/96-835/IF39/G/FA8 10/1    | 240 °                    | 835             | 3500 K                                          | 80                                     | 3950 lm              |
| 533026     | 30T8/COR/96-840/IF42/G/FA8 10/1    | 240 °                    | 840             | 4000 K                                          | 80                                     | 4200 lm              |
| 533034     | 30T8/COR/96-850/IF42/G/FA8 10/1    | 240 °                    | 850             | 5000 K                                          | 80                                     | 4200 lm              |
| 535450     | 8.5T8/COR/24-830/MF11/G 10/1       | 180 °                    | 830             | 3000 K                                          | 82                                     | 1100 lm              |
| 535468     | 8.5T8/COR/24-835/MF11/G 10/1       | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 82                                     | 1100 lm              |
| 535476     | 8.5T8/COR/24-840/MF11/G 10/1       | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 82                                     | 1150 lm              |
| 535484     | 8.5T8/COR/24-850/MF11/G 10/1       | 180 °                    | 850             | 5000 K                                          | 82                                     | 1150 lm              |
| 535492     | 11.5T8/COR/36-830/MF13/G 10/1      | 180 °                    | 830             | 3000 K                                          | 82                                     | 1300 lm              |
| 535500     | 11.5T8/COR/36-835/MF13/G 10/1      | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 82                                     | 1300 lm              |
| 535518     | 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1      | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 82                                     | 1400 lm              |
| 535526     | 11.5T8/COR/36-850/MF14/G 10/1      | 180 °                    | 850             | 5000 K                                          | 82                                     | 1400 lm              |
| 535534     | 15.5T8-6U/COR/24-830/MF20/G 10/1   | 180 °                    | 830             | 3000 K                                          | 82                                     | 2000 lm              |
| 535542     | 15.5T8-6U/COR/24-835/MF20/G 10/1   | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 82                                     | 2000 lm              |
| 535559     | 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1   | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 82                                     | 2100 lm              |
| 535567     | 15.5T8-6U/COR/24-850/MF21/G 10/1   | 180 °                    | 850             | 5000 K                                          | 82                                     | 2100 lm              |
| 542084     | 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1        | 240 °                    | 840             | 4000 K                                          | 80                                     | 1800 lm              |
| 542092     | 16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1        | 240 °                    | 850             | 5000 K                                          | 80                                     | 1800 lm              |
| 539858     | 8.5T8/MAS/36-830/IF13/P/DIM 10/1   | 180 °                    | 830             | 3000 K                                          | 80                                     | 1350 lm              |
| 539874     | 8.5T8/MAS/36-840/IF14/P/DIM 10/1   | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 80                                     | 1400 lm              |
| 539882     | 8.5T8/MAS/36-850/IF14/P/DIM 10/1   | 180 °                    | 850             | 5000 K                                          | 80                                     | 1400 lm              |
| 539866     | 8.5T8/MAS/36-835/IF13/P/DIM 10/1   | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 80                                     | 1350 lm              |
| 541813     | 7T8/MAS/24-830/IF10/P/DIM 10/1     | 180 °                    | 830             | 3000 K                                          | 80                                     | 1150 lm              |
| 541821     | 7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1     | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 80                                     | 1150 lm              |
| 541839     | 7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1     | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 80                                     | 1200 lm              |
| 541847     | 7T8/MAS/24-850/IF11/P/DIM 10/1     | 180 °                    | 850             | 5000 K                                          | 80                                     | 1200 lm              |
| 541854     | 13T8-6U/MAS/24-830/IF20/P/DIM 10/1 | 180 °                    | 830             | 3000 K                                          | 80                                     | 2000 lm              |
| 541862     | 13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1 | 180 °                    | 835             | 3500 K                                          | 80                                     | 2000 lm              |
| 541870     | 13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P/DIM 10/1 | 180 °                    | 840             | 4000 K                                          | 80                                     | 2100 lm              |
| 541888     | 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1 | 180 °                    | 850             | 5000 K                                          | 80                                     | 2100 lm              |

| Order Code | Full Product Name                    | Angle du faisceau (nom.) | Code de couleur                  | Température selon la couleur   | Indice de rendu des |                      |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |                                      |                          |                                  | corrélée (nom.)                | couleurs (nom.)     | Flux lumineux (nom.) |
| 600189     | 12.5T8/COR/48-840/FF18/G/DIM 25/1    | 220 °                    | 840                              | 4000 K                         | 82                  | 1800 lm              |
| 600197     | 12.5T8/COR/48-850/FF18/G/DIM 25/1    | 220 °                    | 850                              | 5000 K                         | 82                  | 1800 lm              |
| 560193     | 12.5T8/COR/48-835/FF17/G/DIM 25/1    | 220 °                    | 835                              | 3500 K                         | 82                  | 1700 lm              |
| 575522     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P 10/1        | 180 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 2000 lm              |
| 579441     | 10.5T8/MAS/48-835/MF15/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 1550 lm              |
| 579458     | 10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 1600 lm              |
| 579466     | 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 1600 lm              |
| 579474     | 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 830                              | 3000 K                         | 80                  | 2000 lm              |
| 579482     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 2000 lm              |
| 579490     | 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 2100 lm              |
| 579508     | 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 2100 lm              |
| 579516     | 16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 2450 lm              |
| 579524     | 16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 2500 lm              |
| 579532     | 16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1    | 180 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 2500 lm              |
| 563452     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G 10/1         | 240 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 1550 lm              |
| 563460     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G 10/1         | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 1600 lm              |
| 563478     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G 10/1         | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 1600 lm              |
| 563486     | 12T8/COR/48-830/MF17/G 10/1          | 240 °                    | 830                              | 3000 K                         | 80                  | 1700 lm              |
| 563494     | 12T8/COR/48-835/MF17/G 10/1          | 240 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 1700 lm              |
| 563502     | 12T8/COR/48-840/MF18/G 10/1          | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 1800 lm              |
| 563510     | 12T8/COR/48-850/MF18/G 10/1          | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 1800 lm              |
| 563528     | 14.5T8/COR/48-830/MF20/G 10/1        | 240 °                    | 830                              | 3000 K                         | 80                  | 2000 lm              |
| 563536     | 14.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1        | 240 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 2000 lm              |
| 563544     | 14.5T8/COR/48-840/MF21/G 10/1        | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 2100 lm              |
| 563551     | 14.5T8/COR/48-850/MF21/G 10/1        | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 2100 lm              |
| 579318     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G/DIM 25/1     | 240 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 1550 lm              |
| 579326     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G/DIM 25/1     | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 1600 lm              |
| 579334     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G/DIM 25/1     | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 1600 lm              |
| 579342     | 12T8/COR/48-830/MF17/G/DIM 25/1      | 240 °                    | 830                              | 3000 K                         | 80                  | 1700 lm              |
| 579359     | 12T8/COR/48-835/MF17/G/DIM 25/1      | 240 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 1700 lm              |
| 579383     | 12T8/COR/48-840/MF18/G/DIM 25/1      | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 1800 lm              |
| 579391     | 12T8/COR/48-850/MF18/G/DIM 25/1      | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 1800 lm              |
| 575134     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/FA8 10/1    | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 5400 lm              |
| 575142     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/FA8 10/1    | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 5400 lm              |
| 575720     | 33T8/COR/96-840/MF44/G/FA8 10/1      | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 4400 lm              |
| 575738     | 33T8/COR/96-850/MF44/G/FA8 10/1      | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 4400 lm              |
| 575746     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/R17d 10/1   | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 5400 lm              |
| 575753     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/R17d 10/1   | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 5400 lm              |
| 577767     | 14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1        | 240 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 1750 lm              |
| 577775     | 14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1        | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 1800 lm              |
| 577783     | 14.5T8/CNG/48-850/MF18/G 25/1        | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 1800 lm              |
| 577791     | 14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1        | 240 °                    | 865                              | 6500 K                         | 80                  | 1800 lm              |
| 579045     | 16.5T8/CNG/48-835/MF20/G 25/1        | 240 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 2000 lm              |
| 579052     | 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1        | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 2100 lm              |
| 579060     | 16.5T8/CNG/48-850/MF21/G 25/1        | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 2100 lm              |
| 579284     | 15T8/COR/48-835/MF20/G/120-347V 25/1 | 240 °                    | 835                              | 3500 K                         | 80                  | 2000 lm              |
| 579292     | 15T8/COR/48-840/MF21/G/120-347V 25/1 | 240 °                    | 840                              | 4000 K                         | 80                  | 2100 lm              |
| 579300     | 15T8/COR/48-850/MF21/G/120-347V 25/1 | 240 °                    | 850                              | 5000 K                         | 80                  | 2100 lm              |
| 579672     | 14.5T8/COR/48-5CCT/MF18/G/DIM 25/1   | 240 °                    | 3 000 K/<br>3 500 K/<br>4 000 K/ | 3000, 3500, 4000, 5000, 6500 K | 80                  | 1800 lm              |

| Order Code | Full Product Name | Angle du faisceau (nom.) | Code de couleur | Température selon la couleur | Indice de rendu des | Flux lumineux (nom.) |
|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |                   |                          |                 | corrélée (nom.)              | couleurs (nom.)     |                      |
|            |                   |                          | 5 000 K/        |                              |                     |                      |
|            |                   |                          | 6 500 K         |                              |                     |                      |

Température

| Order Code | Full Product Name                 | Température ambiante (max.) | T boîtier maximum (nom.) |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 469247     | 35T8/96-3500 IF FA8 10/1          | 45 °C                       | 45 °C                    |
| 469254     | 35T8/96-4000 IF FA8 10/1          | 45 °C                       | 45 °C                    |
| 470096     | 14T8/COR/48-830/IF20/G/DIM 10/1   | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 470104     | 14T8/COR/48-835/IF20/G/DIM 10/1   | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 470112     | 14T8/COR/48-840/IF21/G/DIM 10/1   | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 470120     | 14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1   | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 553230     | 10T8/COR/48-840/IF16/G/DIM 10/1   | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 553248     | 10T8/COR/48-850/IF16/G/DIM 10/1   | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 553214     | 10T8/COR/48-830/IF15/G/DIM 10/1   | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 553222     | 10T8/COR/48-835/IF15/G/DIM 10/1   | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 473926     | 13T8/MAS/48-830/IF20/P/DIM 10/1   | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 473934     | 13T8/MAS/48-835/IF20/P/DIM 10/1   | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 473942     | 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1   | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 473958     | 13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1   | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 545178     | 15.5T8/MAS/48-830/IF23/P/DIM 25/1 | 55 °C                       | 40 °C                    |
| 533372     | 15.5T8/MAS/48-835/IF24/P/DIM 25/1 | 55 °C                       | 40 °C                    |
| 545194     | 15.5T8/MAS/48-840/IF25/P/DIM 25/1 | 55 °C                       | 40 °C                    |
| 545200     | 15.5T8/MAS/48-850/IF25/P/DIM 25/1 | 55 °C                       | 40 °C                    |
| 565580     | 8.9T8/MAS/48-830/IF15/P/DIM 10/1  | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 565598     | 8.9T8/MAS/48-835/IF15/P/DIM 10/1  | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 565606     | 8.9T8/MAS/48-840/IF16/P/DIM 10/1  | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 565614     | 8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1  | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 533018     | 30T8/COR/96-835/IF39/G/FA8 10/1   | 45 °C                       | 45 °C                    |
| 533026     | 30T8/COR/96-840/IF42/G/FA8 10/1   | 45 °C                       | 45 °C                    |
| 533034     | 30T8/COR/96-850/IF42/G/FA8 10/1   | 45 °C                       | 45 °C                    |
| 535450     | 8.5T8/COR/24-830/MF11/G 10/1      | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 535468     | 8.5T8/COR/24-835/MF11/G 10/1      | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 535476     | 8.5T8/COR/24-840/MF11/G 10/1      | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 535484     | 8.5T8/COR/24-850/MF11/G 10/1      | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 535492     | 11.5T8/COR/36-830/MF13/G 10/1     | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 535500     | 11.5T8/COR/36-835/MF13/G 10/1     | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 535518     | 11.5T8/COR/36-840/MF14/G 10/1     | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 535526     | 11.5T8/COR/36-850/MF14/G 10/1     | 45 °C                       | 50 °C                    |

| Order Code | Full Product Name                  | Température ambiante (max.) | T boîtier maximum (nom.) |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 535534     | 15.5T8-6U/COR/24-830/MF20/G 10/1   | 45 °C                       | 51 °C                    |
| 535542     | 15.5T8-6U/COR/24-835/MF20/G 10/1   | 45 °C                       | 51 °C                    |
| 535559     | 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1   | 45 °C                       | 51 °C                    |
| 535567     | 15.5T8-6U/COR/24-850/MF21/G 10/1   | 45 °C                       | 51 °C                    |
| 542084     | 16T8/LED/48-840/IF18/G 25/1        | 45 °C                       | 35 °C                    |
| 542092     | 16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1        | 45 °C                       | 35 °C                    |
| 539858     | 8.5T8/MAS/36-830/IF13/P/DIM 10/1   | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 539874     | 8.5T8/MAS/36-840/IF14/P/DIM 10/1   | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 539882     | 8.5T8/MAS/36-850/IF14/P/DIM 10/1   | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 539866     | 8.5T8/MAS/36-835/IF13/P/DIM 10/1   | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 541813     | 7T8/MAS/24-830/IF10/P/DIM 10/1     | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 541821     | 7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1     | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 541839     | 7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1     | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 541847     | 7T8/MAS/24-850/IF11/P/DIM 10/1     | 45 °C                       | 40 °C                    |
| 541854     | 13T8-6U/MAS/24-830/IF20/P/DIM 10/1 | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 541862     | 13T8-6U/MAS/24-835/IF20/P/DIM 10/1 | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 541870     | 13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P/DIM 10/1 | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 541888     | 13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P/DIM 10/1 | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 600189     | 12.5T8/COR/48-840/FF18/G/DIM 25/1  | 45 °C                       | 60 °C                    |
| 600197     | 12.5T8/COR/48-850/FF18/G/DIM 25/1  | 45 °C                       | 60 °C                    |
| 560193     | 12.5T8/COR/48-835/FF17/G/DIM 25/1  | 45 °C                       | 60 °C                    |
| 575522     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P 10/1      | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579441     | 10.5T8/MAS/48-835/MF15/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579458     | 10.5T8/MAS/48-840/MF16/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579466     | 10.5T8/MAS/48-850/MF16/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579474     | 14.5T8/MAS/48-830/MF20/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |



| Order Code | Full Product Name                  | Température ambiante (max.) | T boîtier maximum (nom.) |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 579482     | 14.5T8/MAS/48-835/MF20/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579490     | 14.5T8/MAS/48-840/MF21/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579508     | 14.5T8/MAS/48-850/MF21/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579516     | 16.5T8/MAS/48-835/MF24/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579524     | 16.5T8/MAS/48-840/MF25/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579532     | 16.5T8/MAS/48-850/MF25/P/DIM 25/1  | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563452     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G 10/1       | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563460     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G 10/1       | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563478     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G 10/1       | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563486     | 12T8/COR/48-830/MF17/G 10/1        | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563494     | 12T8/COR/48-835/MF17/G 10/1        | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563502     | 12T8/COR/48-840/MF18/G 10/1        | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563510     | 12T8/COR/48-850/MF18/G 10/1        | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563528     | 14.5T8/COR/48-830/MF20/G 10/1      | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563536     | 14.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1      | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563544     | 14.5T8/COR/48-840/MF21/G 10/1      | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 563551     | 14.5T8/COR/48-850/MF21/G 10/1      | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579318     | 9.9T8/COR/48-835/MF15/G/DIM 25/1   | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579326     | 9.9T8/COR/48-840/MF16/G/DIM 25/1   | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579334     | 9.9T8/COR/48-850/MF16/G/DIM 25/1   | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579342     | 12T8/COR/48-830/MF17/G/DIM 25/1    | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579359     | 12T8/COR/48-835/MF17/G/DIM 25/1    | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579383     | 12T8/COR/48-840/MF18/G/DIM 25/1    | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579391     | 12T8/COR/48-850/MF18/G/DIM 25/1    | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 575134     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/FA8 10/1  | 45 °C                       | 55 °C                    |
| 575142     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/FA8 10/1  | 45 °C                       | 55 °C                    |
| 575720     | 33T8/COR/96-840/MF44/G/FA8 10/1    | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 575738     | 33T8/COR/96-850/MF44/G/FA8 10/1    | 45 °C                       | 50 °C                    |
| 575746     | 42T8HO/COR/96-840/MF54/G/R17d 10/1 | 45 °C                       | 55 °C                    |
| 575753     | 42T8HO/COR/96-850/MF54/G/R17d 10/1 | 45 °C                       | 55 °C                    |
| 577767     | 14.5T8/CNG/48-835/MF17/G 25/1      | 45 °C                       | 70 °C                    |

| Order Code | Full Product Name                     | Température ambiante (max.) | T boîtier maximum (nom.) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 577775     | 14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1         | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 577783     | 14.5T8/CNG/48-850/MF18/G 25/1         | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 577791     | 14.5T8/CNG/48-865/MF18/G 25/1         | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579045     | 16.5T8/CNG/48-835/MF20/G 25/1         | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579052     | 16.5T8/CNG/48-840/MF21/G 25/1         | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579060     | 16.5T8/CNG/48-850/MF21/G 25/1         | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579284     | 15T8/COR/48-835/MF20/G/ 120-347V 25/1 | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579292     | 15T8/COR/48-840/MF21/G/ 120-347V 25/1 | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579300     | 15T8/COR/48-850/MF21/G/ 120-347V 25/1 | 45 °C                       | 70 °C                    |
| 579672     | 14.5T8/COR/48-5CCT/MF18/G/DIM 25/1    | 45 °C                       | 70 °C                    |

